

Hub portatile USB 3.0 SuperSpeed a 4 porte - Perno e concentratore per notebook o Ultrabook USB 3.0 con cavo integrato

ID prodotto: ST4300PBU3



Questo hub USB 3.0 portatile a 4 porte con cavo integrato trasforma un singola porta USB 3.0 in quattro porte, rendendo possibile il collegamento di più dispositivi al computer.

L'hub è dotato di un cavo incorporato di 25 cm, più lungo di quelli offerti dalla maggior parte degli hub tradizionali. Il cavo di maggiore lunghezza offre la flessibilità di posizionare l'hub e i dispositivi proprio dove si desidera, assicurando la possibilità di collegare l'hub al laptop o al tablet indipendentemente dall'ubicazione della porta USB 3.0 sul laptop.

Questo hub USB 3.0 portatile è ideale per aggiungere porte al laptop, tablet, Microsoft Surface Pro 4, Surface Book e altri prodotti Microsoft Surface.

Il cavo integrato offre maggiore flessibilità per posizionare l'hub sulla scrivania nel punto desiderato. Inoltre, l'hub è alimentato tramite USB per un agevole trasporto in viaggio.

Questo hub USB offre un design compatto con le porte disposte nella parte superiore. Grazie all'accesso alle porte verticale, i dispositivi connessi (ad es. unità flash e ricevitori wireless per mouse e tastiera) occupano meno spazio sulla scrivania.

In alternativa, l'hub può essere posizionato sul fianco per facilitare il collegamento dei cavi a dispositivi quali dischi rigidi esterni o stampanti.

Con il suo design compatto, l'hub USB 3.0 (noto anche come USB 3.1 Gen 1) può essere comodamente posizionato sulla scrivania o nello spazio di lavoro, per rendere più accessibili i dispositivi USB. Grazie all'ampio spazio tra le porte USB 3.0, è facile collegare e scollegare i dispositivi maggiormente utilizzati.

L'hub USB 3.0 è supportato nativamente in quasi tutti i sistemi operativi, per una facile configurazione senza la necessità di installare driver. Ed essendo retrocompatibile, è possibile collegare dispositivi

USB sia di nuova che di vecchia generazione (ad esempio periferiche USB 2.0)

ST4300PBU3 è coperto dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Opzioni di posizionamento dell'hub flessibili con un cavo di maggiore lunghezza, per collegare una vasta gamma di periferiche a casa o in ufficio
- Ideale per gli utenti di laptop e Ultrabook™ con un numero limitato di porte USB 3.0
- Facilita l'accesso alle porte USB difficilmente raggiungibili, grazie alla possibilità di posizionare l'hub ovunque in base alla lunghezza del cavo
- Consente di separare le porte USB molto ravvicinate per installare meglio le prese USB di maggiori dimensioni o impedire l'eccessivo affollamento

Caratteristiche

- 4 porte USB 3.0 SuperSpeed, con velocità di trasferimento dei dati fino a 5 Gbps
- Adatto per il viaggio, con un design leggero e trasportabile e cavo integrato, che offre opzioni flessibili di posizionamento sulla scrivania
- Perfetto per laptop, MacBook, Microsoft Surface Pro 4, Surface Pro 3 e Surface Book
- Compatibile all'indietro con specifiche e dispositivi USB 2.0 e USB 1.0/1.1
- Compatibile con funzioni plug-and-play e hot-swap

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Porta(e) per dispositivi USB-C	No
Connessione host USB-C	No
Porta(e) di ricarica rapida	No



Porte	4
Interfaccia	USB 3.0
Tipo bus	USB 3.0
ID chipset	VIA/VLI - VL812

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	5 Gbps
Tipo e velocità	USB 3.0 - 5 Gbit/s
MTBF	43977,72 ore

Connettore/i

Porte esterne	USB Type-A (9 pin) USB 3.0 (5 Gbps)
	USB Type-A (9 pin) USB 3.0 (5 Gbps)

Software

Compatibilità con sistemi operativi	OS Independent; No additional drivers or software required
-------------------------------------	--

Note/requisiti speciali

Requisiti di sistema e cavi	Porta USB disponibile
-----------------------------	-----------------------

Indicatori

Indicatori LED	Alimentazione
----------------	---------------

Alimentazione

Adattatore di alimentazione incluso	Alimentazione USB
-------------------------------------	-------------------

Ambientale

Temperatura d'esercizio	-5°C to 45°C (23°F to 113°F)
Temperatura di conservazione	-10°C to 75°C (14°F to 167°F)
Umidità	20~80% RH



Caratteristiche
fisiche

Colore	Nero
Fattore di forma	Compatto
Tipo enclosure	Plastica
Lunghezza cavo	10.0 in [25.4 cm]
Lunghezza prodotto	5.4 in [13.7 cm]
Larghezza prodotto	1.2 in [30 mm]
Altezza prodotto	0.9 in [22 mm]
Peso prodotto	2.6 oz [74 g]

Informazioni
confezione

Package Length	3.9 in [100 mm]
Package Width	7.2 in [18.3 cm]
Package Height	1.2 in [30 mm]
Peso spedizione (confezione)	4.6 oz [131 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	Hub USB 3.0
	Manuale di istruzioni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

