

Concentrador USB 3.0 de 3 Puertos - Hub con Puerto de Carga Rápida (2,1A) y Base para Portátiles y Tablets con Windows - Negro

ID del Producto: ST4300U3C1B



Este concentrador USB 3.0 con soporte para dispositivo móvil amplía la conectividad de su ordenador portátil o tablet. Funciona con ordenadores, tablets basados en Windows, así como algunos dispositivos Android™ equipados con la funcionalidad OTG (cuando se emparejan con un adaptador OTG). Ahora es posible conectar periféricos útiles, como un teclado o una unidad de disco duro externo, a su tablet.

Además, puede cargar de forma rápida otro dispositivo móvil a través del puerto integrado de carga rápida.

A diferencia de la mayoría de los concentradores USB 3.0 de sobremesa, este resistente concentrador está diseñado con una caja de acabado macizo y alta calidad. Además, gracias a su peso, se mantiene fijo al conectar o desconectar sus dispositivos. Así que ahora puede evitar las molestias que causa un concentrador que, al tocarlo, se desliza sobre la superficie de su mesa o escritorio.

Este concentrador USB 3.0 que ahorra espacio ofrece acceso ergonómico a su smartphone o tablet, gracias al soporte abatible integrado. El soporte retráctil, de aluminio macizo, incluye un funcional agujero para la gestión de cables, a fin de poder acoplar rápidamente su dispositivo móvil anfitrión, a la vez que se organizan de manera ordenada sus cables.

Puede abatir el soporte cuando no lo necesite y, gracias al peso del concentrador, es poco probable que un tablet más grande colocado sobre el soporte se caiga.

Ahora es posible evitar las limitaciones de puerto de smartphones y tablets basados en el sistema Android, al emparejar este concentrador con un sencillo adaptador Micro USB a USB OTG (SKU: UUSBOTG - se adquiere por separado). Con el adaptador, el dispositivo ST4300U3C1B funciona como concentrador OTG, lo cual le permite conectar dispositivos USB a su dispositivo móvil.

El concentrador también ofrece compatibilidad nativa con muchos tablets basados en Windows,

mediante un puerto USB-A.

Alternativamente, este concentrador de factor de forma pequeño se puede utilizar como concentrador USB 3.0 convencional, ya que permite ampliar su conectividad, a la vez que es retrocompatible con los dispositivos USB 2.0 y 1.x.

Usos y aplicaciones del concentrador

Su dispositivo móvil se puede cargar más rápido a través del puerto combinado de carga rápida 2,1A o de datos. Puede conectar su dispositivo móvil como anfitrión, o efectuar la carga rápida de su dispositivo, con tan solo conectarlo al puerto de carga rápida o al puerto anfitrión apropiado.

En el caso de dispositivos que no se cargan por USB (por ejemplo, el modelo Microsoft Surface Pro 4), puede acoplarlo y conectarlo como anfitrión, a la vez que continúa su carga mediante su propio mecanismo de carga.

Avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Utilícelo con tablets basados en Windows, o con algunos dispositivos Android equipados con la funcionalidad OTG (el adaptador OTG se adquiere por separado)
- Carga, inserción y conexión rápida de dispositivos móviles en entornos domésticos o de oficina
- Permite el uso como soporte para smartphone o tablet, o como estación de carga (que ocupa poco espacio) para dispositivos móviles
- Instalación en entornos "hot desk" (oficina de escritorios compartidos) para proporcionar acceso de concentrador USB a varios dispositivos, además de un puerto DCP (del inglés "Dedicated Charge Port", puerto dedicado de carga) cuando está en modo de carga rápida
- Expandir la capacidad USB 3.0 de sus sistemas informáticos con estos puertos adicionales

Características

- Agregue tres puertos USB 3.0 (5Gbps) a su ordenador, mediante el uso de este resistente concentrador diseñado para estabilidad y durabilidad
- Acople su smartphone o tablet a este soporte retráctil y abatible
- Cargue su dispositivo móvil más rápido mediante el puerto USB de carga rápida o datos (compatible con la especificación USB para carga de baterías versión 1.2): el modo del puerto se cambia mediante un botón integrado

- Proporciona 2,1A de corriente de carga cuando se encuentra en modo de carga rápida
- Incluye un cable anfitrión USB 3.0 A a Micro B para la conexión de un PC de sobremesa o portátil
- Retrocompatible con dispositivos USB 2.0 y 1.x
- Soporta Plug and Play e Intercambio en Caliente (Hot-Swap)
- Detección de sobrecarga de corriente y protección de cada puerto USB

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Puerto(s) de dispositivos USB-C	No
Conexión anfitrión USB-C	No
Puerto(s) de carga rápida	Sí
Cantidad de Puertos	4
Interfaz	USB 3.0 USB 2.0
Tipo de Bus	USB 3.0
Estándares Industriales	Especificación 1.2 de carga de batería USB
ID del Conjunto de Chips	Genesys Logic - GL3520

Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Tipo y Velocidad	USB 3.0 - 5 Gbit/s USB 2.0 - 480 Mbit/s
MTBF	61.766.523 horas

Conector(es)



Tipo(s) de Conector(es) USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps)

USB Type-A (4 pines) USB 2.0

USB 3.0 Micro-B (10 pines, SuperSpeed)

Software

Compatibilidad OS OS Independent; No additional drivers or software required

Observaciones / Requisitos

Requerimientos del Sistema y Cables Puerto USB 3.0 disponible

Nota El concentrador solo proporciona una carga mínima en los dispositivos Samsung Galaxy Tab®, Apple® iPad® y Apple® iPad mini® mientras está en modo de carga rápida

Si se conecta a un puerto USB 2.0, su rendimiento puede verse limitado

Indicadores

Indicadores LED Encendido
Carga rápida

Requisitos de Energía

Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido

Tensión de Entrada 100 - 240 AC

Corriente de Entrada 0.8 A

Tensión de Salida 5 DC

Alimentación de Salida 4 A

Polaridad Central Positivo

Tipo de Enchufe C

Consumo de Energía 20

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Humedad	10% a 90% RH (humedad relativa)

Características Físicas

Color	Negro y Plata
Factor de forma	de Escritorio
Tipo de Gabinete	Plástico
Longitud del Producto	5.0 in [12.6 cm]
Ancho del Producto	3.8 in [97.0 mm]
Altura del Producto	1.0 in [25.0 mm]
Peso del Producto	13.9 oz [393.0 g]

Información de la Caja

Longitud de la Caja	8.9 in [22.5 cm]
Ancho de la Caja	5.7 in [14.4 cm]
Altura de la Caja	3.0 in [75.0 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	28.9 oz [820.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	<p>Concentrador USB 3.0 con puerto de carga</p> <p>Cable USB 3.0 A a Micro B</p> <p>Adaptador Universal (EEUU/RU/UE)</p> <p>Manual de Instrucciones</p>
---------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

