

3 poorts USB 3.0-hub voor laptops en Windows tablets plus een snellaadpoort en houder - zwart

Productcode: ST4300U3C1B



Deze USB 3.0 hub met standaard voor mobiele apparaten breidt de connectiviteit van uw laptop of tablet uit. Hij werkt met computers, op Windows gebaseerde tablets en sommige voor On-The-Go geschikte Android™ apparaten (bij gebruik van een aparte OTG-adapter). Nu kunt u handige randapparaten zoals een toetsenbord of een externe harde schijf op uw tablet aansluiten.

Bovendien kunt u een apart mobiel apparaat snel opladen via de geïntegreerde snellaadpoort.

In tegenstelling tot de meeste USB 3.0 hubs is deze robuuste hub ontworpen met een sterke, hoogwaardige behuizing. En omdat hij van gewichten is voorzien, blijft hij staan wanneer u uw apparaten aansluit of loskoppelt. Nu kunt u de ergernis voorkomen dat uw hub over uw bureau glijdt als u hem aanraakt.

Dankzij de geïntegreerde opklapbare standaard biedt deze ruimtebesparende USB 3.0 hub ergonomische en gebruiksvriendelijke toegang tot uw smartphone of tablet. De van massief aluminium gemaakte, inschuifbare standaard heeft een handige kabelbeheeropening, zodat u uw mobiele hostapparaat snel kunt aansluiten en uw kabels netjes kunt organiseren.

U kunt de standaard neerklappen, als u hem niet meer nodig hebt, en omdat de hub van gewichten is voorzien, is het risico gering dat een grotere tablet omvalt wanneer u hem in de standaard zet.

U kunt poortbeperkingen van op Android gebaseerde tablets en smartphones oplossen door deze hub te combineren met een eenvoudige Micro USB naar USB OTG-adapter (SKU: UUSBOTG - apart verkrijgbaar). Met de adapter werkt de ST4300U3C1B als een OTG-hub, waardoor u USB-apparaten op uw mobiele apparaat kunt aansluiten.

De hub wordt ook native ondersteund door vele op Windows gebaseerde tablets met een USB-A poort.

Deze kleine vormfactor-hub kan ook worden gebruikt als een traditionele USB 3.0 hub, waarmee u uw

connectiviteit kunt uitbreiden en toch neerwaarts compatibel blijft met USB 2.0 en 1.x apparaten.

Gebruik en toepassingen van de hub

Uw mobiele apparaat kan sneller worden opgeladen via de 2,1 A-combinatie van snellaad- of datapoort. U kunt uw mobiele apparaat aansluiten als een host of u kunt uw apparaat snel opladen door het eenvoudig aan te sluiten op de betreffende snellaad- of hostpoort.

Apparaten die niet via USB worden opgeladen (bijvoorbeeld de Microsoft Surface Pro 4) kunt u in de standaard zetten en aansluiten als een host, terwijl u deze gewoon via hun eigen laadmechanisme kunt blijven opladen.

Gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Gebruik met op Windows gebaseerde tablets of enkele voor OTG geschikte Android-apparaten (met de aankoop van een aparte OTG-adapter)
- Sluit uw mobiele apparaat thuis of op kantoor snel aan, laad het snel op en krijg er ook nog een houder bij
- Gebruik het als een smartphone- of tablethouder of als een ruimtebesparend oplaadstation voor mobiele apparaten
- Geschikt voor drukke kantooromgevingen als USB-hubtoegang voor meerdere apparaten, plus een speciale oplaadpoort (DCP) in de snelle-oplaadmodus
- Breid de USB 3.0 capaciteit van uw computersysteem uit met extra poorten

Eigenschappen

- Voeg drie USB 3.0 poorten (5 Gbps) toe aan uw computer met deze stevige hub die is ontworpen voor stabiliteit en duurzaamheid
- Zet uw smartphone of tablet in een inschuifbare, opklapbare standaard
- Laad uw mobiele apparaat sneller op met de USB snellaad- of datapoort (ondersteunt USB batterijoplaadspecificatie 1.2) — poortmodus wordt ingeschakeld met een geïntegreerde knop
- Biedt 2,1 A oplaadstroom in de snelle-oplaadmodus
- Inclusief USB 3.0 A-naar-Micro B-hostkabel voor aansluiting op uw desktop of laptop

- Neerwaarts compatibel met USB 2.0 en 1.x apparaten
- Plug-and-play en hot-swappable
- Overstroomdetectie en -beveiliging op elke USB-poort

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
USB-C apparaat poort(en)	Nee
USB-C hostverbinding	Nee
Snellaadpoort(en)	Ja
Poorten	4
Interface	USB 3.0 USB 2.0
Bus type	USB 3.0
Industriestandaarden	USB batterijoplaadspecificatie Rev. 1.2
Chipsetcode	Genesys Logic - GL3520

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s USB 2.0 - 480 Mbit/s
MTBF	61,766,523 hours

Connector(en)

Type connector(en)	USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps) USB Type-A (4-polig) USB 2.0 USB 3.0 Micro-B (10-polig, SuperSpeed)
--------------------	---

Software



Besturingssystemen	OS Independent; No additional drivers or software required
--------------------	--

Speciale opmerkingen / vereisten

Stysteem- en kabelvereisten	Vrije USB 3.0-poort
Notitie	In de snelle-oplaadmodus dient de hub bij de Samsung Galaxy Tab®, de Apple® iPad® en de Apple® iPad mini® alleen als druppellader
	Bij aansluiting op een USB 2.0 hostpoort kan de prestatie verminderd zijn

Indicatoren

LED-indicatoren	Power
	Snel opladen

Voeding

Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning	100 - 240 AC
Ingangsstroom	0.8 A
Uitgangsspanning	5 DC
Uitgangsstroom	4 A
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	C
Vermogensopname	20

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Vochtigheid	10-90% RV

Fysieke



eigenschappen

Kleur	Zwart & Zilver
Vormfactor	Desktop
Type behuizing	Kunststof
Lengte product	5.0 in [12.6 cm]
Breedte product	3.8 in [97.0 mm]
Hoogte product	1.0 in [25.0 mm]
Gewicht product	13.9 oz [393.0 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	8.9 in [22.5 cm]
Package Width	5.7 in [14.4 cm]
Package Height	3.0 in [75.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	28.9 oz [820.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	USB 3.0 hub met oplaadpoort
	USB 3.0 A - micro-B-kabel
	Universele voedingsadapter (US/UK/EU)
	Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

