

USB 3.0-hubb med 3 portar för bärbara datorer och Windowsbaserade surfplattor + snabbbladdningsport och enhetshållare - svart

Produkt ID: ST4300U3C1B



USB 3.0-hubben med stativ för mobil enhet ger din bärbara dator eller surfplatta fler anslutningar. Den fungerar med datorer, Windows-baserade surfplattor och vissa On-The-Go-kapabla Android™-enheter (vid användning med en separat OTG-adapter). Nu kan du ansluta användbara tillägg som till exempel ett tangentbord eller en extern hårddisk till din surfplatta.

Dessutom kan du snabbbladda en separat mobil enhet via den inbyggda snabbbladdningsporten.

Till skillnad från de flesta USB 3.0-hubbarna för stationära datorer är denna tåliga hubb designad med ett solitt hölje av hög kvalitet. Och eftersom den är tyngd rör den inte på sig när du ansluter eller kopplar ifrån enheter. Nu kan du slippa frustrationen av att din hubb rör sig över skrivbordet när du rör vid den.

Denna platsbesparande USB 3.0-hubb ger ergonomisk tillgång till din smarttelefon eller surfplatta via ett inbyggt uppfällbart stativ. Det indragbara stativet i solitt aluminium har ett praktiskt hål för kabelhantering så att du snabbt kan sätta dit din mobila värdenhet och samtidigt ha ordning på kablarna.

Du kan fälla ner stativet när det inte används och eftersom hubben är tyngd är det ingen stor risk att en större surfplatta välter om den placeras i stativet.

Du övervinna begränsningarna på antalet portar på Android-baserade surfplattor och smarttelefoner genom att använda denna hubb med en enkel Micro USB till USB OTG-adapter (SKU: UUSBOTG - säljs separat). Med adaptern fungerar ST4300U3C1 som en OTG-hubb som låter dig ansluta USB-enheter till din mobila enhet.

Hubben har dessutom inbyggt stöd i många Windows-baserade surfplattor med en USB-A-port.

Alternativt kan denna hubb med liten formfaktor användas som en traditionell USB 3.0-hubb så att du

kan få fler anslutningar och samtidigt bibehålla bakåtkompatibiliteten med USB 2.0- och 1.x-enheter.


Hubbens användningsområden och applikationer

Din mobila enhet kan laddas snabbare via den kombinerade snabbbladdnings- och dataporten på 2,1 A. Du kan ansluta din mobila enhet som värd eller så kan du snabbbladda enheten helt enkelt genom att ansluta den till lämplig snabbbladdnings- eller värdport.

Enheter som inte laddas via USB (till exempel Microsoft Surface Pro 4) kan du sätta i och ansluta som värd och låta den laddas via sin egna laddningsmekanism.

Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Använd tillsammans med Windows-baserade surfplattor eller någon OTG-aktiverad Android-enhet (med köp av en separat OTG-adapter)
- Montera din mobila enhet i hållaren snabbt, anslut och snabbbladda i hemmet eller på kontoret
- Använd som hållare till smarttelefon eller surfplatta, eller som en platssparande laddningsstation för mobila enheter
- Använd vid arbetsstationer med flera användare för att ge USB-hubbåtkomst till flera enheter, plus en Dedicated Charge Port (DCP) i läget för snabbbladdning
- Bygg ut ditt datorsystems USB 3.0-möjligheter med extra portar

Funktioner

- Lägg till tre USB 3.0-portar (5 Gbps) till din dator med hjälp av denna kraftiga hubb som är designad för stabilitet och hållbarhet
- Ställ upp din smarttelefon eller surfplatta med ett indragbart, uppfällbart stativ
- Ladda din mobila enhet snabbare med hjälp av USB-porten för snabbbladdning eller data (stöder USB

Battery Charging Specification 1.2) - portläge ställs in med en inbyggd knapp

- Ger 2,1 A för laddning i läget för snabbbladdning
- USB 3.0 A till Micro B-värdkabel för anslutning till din stationära eller bärbara dator medföljer
- Bakåtkompatibel med USB 2.0- och 1.x-enheter
- Plug-and-play- och hot-swap-kompatibel
- Avkänning av överbelastning av ström och skydd på varje USB-port

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
USB-C-enhetsport(ar)	Nej
USB-C-värdanslutning	Nej
Snabbbladdningsport(ar)	Ja
Portar	4
Gränssnitt	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) USB 2.0
Busstyp	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
Industristandarder	USB Battery Charging Specification Rev. 1.2
Chipset-ID	Genesys Logic - GL3520

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Typ och hastighet	USB 3.0 - 5 Gbit/s USB 2.0 - 480 Mbit/s
Medeltid mellan fel (MTBF)	61.766.523 timmar

Kontakt(er)

Kontakttyp(er)	3 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps)
----------------	--

1 - USB 2.0 Type-A (4 stift, 480 Mbps)

1 - USB 3.0 Micro-B (10-stifts, SuperSpeed)

Mjukvara

OS-kompatibilitet	OS Independent; No additional drivers or software required
-------------------	--

Särskilda anmärkningar/krav

System- och kabelkrav	Ledig USB 3.0-port
Obs.	Hubben ger endast ge underhållsladdning till Samsung Galaxy Tab®, Apple® iPad® och Apple® iPad mini® i läget för snabbbladdning
	Prestandan kan bli begränsad vid anslutning till en USB 2.0-värdport.

Indikatorer

LED-indikatorer	1 - Ström
	1 - Snabbbladdning

Ström

Strömkälla	AC-adapter medföljer
Inspänning	100 - 240 AC
Inström	0.8 A
Utspanning	5 DC
Utström	4 A
Polaritet på mittpol	Positiv
Kontakttyp	C
Strömförbrukning	20

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)

	Luftfuktighet	10-90% RH
Utseende		
	Färg	Svart & silver
	Formfaktor	Skrivbord
	Kabinetttyp	Av plast
	Produktlängd	5.0 in [12.6 cm]
	Produktbredd	3.8 in [9.7 cm]
	Produkthöjd	1.0 in [2.5 cm]
	Produktvikt	13.9 oz [393.0 g]
Förpackning		
	Förpackningsantal	1
	Paketets längd	8.9 in [22.5 cm]
	Paketets bredd	5.7 in [14.4 cm]
	Paketets höjd	3.0 in [7.5 cm]
	Fraktvikt (förpackning)	1.8 lb [0.8 kg]
Vad det är i lådan		
	Ingår i paketet	1 - USB 3.0-hubb med laddningsport
		1 - USB 3.0 A - Micro B-kabel
		1 - Universell strömadapter (NA/UK/EU)
		1 - Instruktionsbok
Warranty Information		
	Warranty	2 År

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.