

Adaptador Concentrador Hub USB 3.0 Super Speed 4 Puertos Salidas con Corriente PC Mac - 4x USB A Hembra

ID del Producto: ST4300USB3



El concentrador SuperSpeed USB 3.0 de 4 puertos, modelo ST4300USB3, permite ampliar en 4 puertos USB 3.0 una única conexión USB 3.0 con el sistema host de un computador.

Con retrocompatibilidad con las normas para USB 2.0 y USB 1.x, este concentrador USB 3.0 también soporta dispositivos USB de generación anterior y puede utilizarse en un sistema más antiguo que no tenga puertos USB 3.0.

Dado que permite mezclar y ajustarse a dispositivos USB 3.0/2.0/1.x, y se puede utilizar con o sin el adaptador de alimentación externa, este concentrador ofrece la mejor versatilidad y portabilidad.

Avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Expanda las capacidades de su sistema USB 3.2 Gen 1 con puertos adicionales

- Acceda fácilmente a puertos USB de difícil acceso ya que este concentrador se puede instalar en cualquier lugar al alcance del cable
- Extienda el rango de un dispositivo USB operando como repetidor de punto medio

Características

- **HUB USB PARA EL PROFESIONAL DE LA INFORMÁTICA:** Añada al instante 4 puertos USB-A 3.0 SuperSpeed desde una sola conexión USB que le permitirá conectar sus periféricos USB (teclado, ratón, unidad flash) y utilizarlos simultáneamente
- **USO VERSÁTIL:** Se puede utilizar con o sin el adaptador de alimentación externo incluido, ofreciendo lo mejor de la portabilidad - Cuando se utiliza con el adaptador de alimentación externo, el extensor USB proporciona hasta 900 mA de potencia por puerto
- **VELOCIDADES RÁPIDAS:** Compatible con USB 3.0 SuperSpeed, lo que significa que ofrece velocidades de transferencia de datos de hasta 5 Gbps - Para mayor comodidad, el adaptador es retrocompatible con USB (2.0 y 1.0/1.1)
- **PLUG-AND-PLAY:** Sin necesidad de software ni controladores adicionales, este hub proporciona una auténtica solución plug-and-play - Está diseñado para funcionar con cualquier sistema operativo, garantizando la compatibilidad entre plataformas
- **LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE INFORMÁTICA:** Diseñado y fabricado para los profesionales de la informática, este hub está respaldado durante 2 años, incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida las 24/5

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Puerto(s) de dispositivos USB-C	No
Conexión anfitrión USB-C	No
Puerto(s) de carga rápida	No
Cantidad de Puertos	4
Interfaz	USB 3.2 Gen 1(5Gbps)
ID del Conjunto de Chips	VIA/VLI - VL811+

Rendimiento

Total USB Power Output	10W
Tasa de Transferencia de Datos Máxima	5 Gbps (USB 3.2 Gen 1)
MTBF	24.000 horas

Conecotor(es)

Puertos Externos	4 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps)
	1 - USB 3.2 Tipo B (9 pines, Gen 1, 5Gbps)

Software

Compatibilidad OS	OS Independent; No additional drivers or software required
-------------------	--

Observaciones / Requisitos

Requerimientos del Sistema y Cables	Controlador de host compatible con USB 3.0 o 2.0 o 1.x y con un puerto disponible.
-------------------------------------	--

Indicadores

Indicadores LED	1 - Encendido (azul)
-----------------	----------------------

Requisitos de Energía

Fuente de alimentación	Adaptador de alimentación de CA incluido
------------------------	--

Tensión de Entrada	100 - 240 AC
--------------------	--------------

Corriente de Entrada	0.35A
----------------------	-------

Tensión de Salida	5 DC
-------------------	------

Alimentación de Salida	2A
------------------------	----

Polaridad Central	Positivo
-------------------	----------

Tipo de Enchufe	M
-----------------	---

Consumo de Energía	10
--------------------	----

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa 0°C to 50°C (32°F to 122°F)

Temperatura de Almacenamiento -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Humedad HR 5~85%

Características Físicas

Color	Negro
Factor de forma	de Escritorio
Tipo de Gabinete	Plástico
Longitud del Producto	3.8 in [9.6 cm]
Ancho del Producto	2.7 in [6.8 cm]
Altura del Producto	0.9 in [2.3 cm]
Peso del Producto	2.8 oz [78 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	6.0 in [15.3 cm]
Ancho de la Caja	8.4 in [21.4 cm]
Altura de la Caja	3.3 in [8.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	13.6 oz [384.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Concentrador USB 3.0
	1 - Cable USB 3.0 de 0,91m
	1 - Adaptador de Alimentación
	1 - Manual de Instrucciones

Información Acerca

de la Garantía

Warranty

2 Años

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

