

## Concentrador Hub USB 3.0 Super Speed de 4 Puertos con Alimentación

ID del Producto: ST4300USB3




El concentrador USB 3.0 SuperSpeed de 4 puertos, modelo ST4300USB3EU, permite ampliar en 4 puertos USB 3.0 una conexión USB 3.0 con el sistema host de una computadora.

Con retrocompatibilidad con las normas para USB 2.0 y USB 1.x, este hub USB 3.0 también soporta dispositivos USB de generación anterior y puede utilizarse en un sistema más antiguo que no tenga puertos USB 3.0.

Debido a que permite mezclar y ajustarse a dispositivos USB 3.0/2.0/1.x, y se puede utilizar con o sin el adaptador de alimentación externa, este concentrador ofrece la mejor versatilidad y portabilidad.

Respaldado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

- Permite ampliar las prestaciones USB 3.0 de su computadora con puertos adicionales

- Permite acceder a puertos USB fácilmente ya que el hub se puede instalar donde se necesite que llegue el cable
- Permite extender el rango de un dispositivo USB operando como repetidor de punto medio

## Características

- Cuatro puertos USB tipo 'A' a los que se puede acceder simultáneamente
- Compatible con USB 3.0 SuperSpeed, con velocidades de transferencia de datos de hasta 5 Gbps
- Retrocompatible con dispositivos USB 2.0 y USB 1.0/1.1
- Soporta dispositivos USB 3.0/2.0/1.x operando simultáneamente en un ancho de banda completo
- Suministra hasta 900mA por puerto
- Factor de forma compacto ideal para escritorio
- Soporta Plug and Play y Hot-Swap

---

### Hardware

Política de Garantía	2 Years
Puerto(s) de dispositivos USB-C	No
Conexión anfitrión USB-C	No
Puerto(s) de carga rápida	No
Cantidad de Puertos	4
Interfaz	USB 3.0
ID del Conjunto de Chips	VIA/VLI - VL811+

---

### Rendimiento

Total USB Power Output	10W
Tasa de Transferencia de Datos Máxima	5 Gbps



	MTBF	24.000 horas
<hr/>		
Conector(es)	Puertos Externos	4 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps) 1 - USB Type-B (9 pines) USB 3.0
<hr/>		
Software	Compatibilidad OS	OS Independent; No additional drivers or software required
<hr/>		
Observaciones / Requisitos	Requerimientos del Sistema y Cables	Controlador de host compatible con USB 3.0 o 2.0 o 1.x y con un puerto disponible.
<hr/>		
Indicadores	Indicadores LED	1 - Encendido (azul)
<hr/>		
Requisitos de Energía	Adaptador de Corriente Incluido	Adaptador de alimentación de CA incluido
	Tensión de Entrada	100 - 240 AC
	Corriente de Entrada	0.35A
	Tensión de Salida	5 DC
	Alimentación de Salida	2A
	Polaridad Central	Positivo
	Tipo de Enchufe	M
	Consumo de Energía	10
<hr/>		
Requisitos Ambientales	Temperatura Operativa	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Humedad	HR 5~85%



---

Características Físicas

Color	Negro
Factor de forma	de Escritorio
Tipo de Gabinete	Plástico
Longitud del Producto	3.7 in [9.5 cm]
Ancho del Producto	2.7 in [6.8 cm]
Altura del Producto	0.9 in [2.3 cm]
Peso del Producto	3.0 oz [84.0 g]

---

Información de la Caja

Longitud de la Caja	8.4 in [21.4 cm]
Ancho de la Caja	6.0 in [15.2 cm]
Altura de la Caja	3.2 in [8.2 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	14.5 oz [411.0 g]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Concentrador USB 3.0
	1 - Cable USB 3.0 de 0,91m
	1 - Adaptador de Alimentación
	1 - Manual de Instrucciones

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

