Adaptador Concentrador Hub USB 3.0 Super Speed 4 Puertos Salidas PC Mac - Negro

ID del Producto: ST4300USB3EU

El concentrador SuperSpeed USB 3.0 de 4 puertos, modelo ST4300USB3EU, permite ampliar en 4 puertos USB 3.0 una única conexión USB 3.0 con el sistema host de un computador.

Con retrocompatibilidad con las normas para USB 2.0 y USB 1.x, este concentrador USB 3.0 también soporta dispositivos USB de generación anterior y puede utilizarse en un sistema más antiguo que no tenga puertos USB 3.0.

Dado que permite mezclar y ajustarse a dispositivos USB 3.0/2.0/1.x, y se puede utilizar con o sin el adaptador de alimentación externa, este concentrador ofrece la mejor versatilidad y portabilidad.

Avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

• Permite ampliar las prestaciones USB 3.0 de su ordenador con puertos adicionales

• Permite acceder a puertos USB fácilmente ya que el concentrador se puede instalar donde se necesite que llegue el cable

• Permite extender el rango de un dispositivo USB operando como repetidor de punto medio

Características

• Cuatro puertos USB tipo 'A' a los que se puede acceder simultáneamente

• Compatible con USB 3.0 SuperSpeed, con velocidades de transferencia de datos de hasta 5 Gbps

• Retrocompatible con dispositivos USB 2.0 y USB 1.0/1.1

• Soporta dispositivos USB 3.0/2.0/1.x operando simultáneamente en un ancho de banda completo

• Provides up to 900mA on any port up to a maximum of 2000mA total

• Factor de forma compacto ideal para escritorio

• Soporta Plug and Play y Hot-Swap

Hardware		
	Política de Garantía	2 Years
	Puerto(s) de dispositivos USB-C	No
	Conexión anfitrión USB-C	No
	Puerto(s) de carga rápida	No
	Cantidad de Puertos	4
	Interfaz	USB 3.2 Gen 1(5Gbps)
	ID del Conjunto de Chips	VIA/VLI - VL811+
Rendimiento		
	Total USB Power Output	10W
	Tasa de Transferencia de Datos Máxima	5 Gbps

Conector(es)		
	Puertos Externos	4 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps)
		1 - USB 3.2 Tipo B (9 pines, Gen 1, 5Gbps)
Software		
	Compatibilidad OS	OS Independent; No additional drivers or software required
Observaciones / Requisitos		
	Requerimientos del Sistema y Cables	Controlador de host compatible con USB 3.0 o 2.0 o 1.x y con un puerto disponible.
Indicadores		
	Indicadores LED	1 - Encendido (azul)
Requisitos de Energía		
	Adaptador de Corriente Incluido	Adaptador de alimentación de CA incluido
	Tensión de Entrada	100 - 240 AC
	Tensión de Salida	5 DC
	Alimentación de Salida	2A
	Polaridad Central	Positivo
	Tipo de Enchufe	M
	Consumo de Energía	10
Requisitos Ambientales		
	Temperatura Operativa	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Humedad	HR 5~85%
Características Físicas		
	Color	Negro

	Factor de forma	de Escritorio
	Tipo de Gabinete	Plástico
	Longitud del Producto	3.7 in [95.0 mm]
	Ancho del Producto	2.7 in [6.8 cm]
	Altura del Producto	0.9 in [2.3 cm]
	Peso del Producto	1.9 oz [55.0 g]
Información de la Caja		
	Cantidad de Paquetes	1
	Longitud de la Caja	8.4 in [21.4 cm]
	Ancho de la Caja	6.1 in [15.4 cm]
	Altura de la Caja	3.2 in [8.2 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	14.1 oz [400.0 g]
Contenido de la Caja		
	Incluido en la Caja	1 - Concentrador USB 3.0
		1 - Cable USB 3.0 de 0,91m
		1 - Adaptador de Alimentación
		1 - Manual del Usuario

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.