

Hub a 4 porte USB 3.0 SuperSpeed, colore nero

ID prodotto: ST4300USB3EU




L'hub USB 3.0 SuperSpeed 4 porte ST4300USB3EU permette di aggiungere 4 porte USB 3.0 tramite una singola connessione USB 3.0 al sistema del computer host.

Compatibile all'indietro con gli standard USB 2.0 e USB 1.x, questo hub USB 3.0 è in grado di supportare ancora i dispositivi USB meno recenti e può essere impiegato come hub su sistemi più datati che non dispongono di porte USB 3.0.

Questo hub offre la massima versatilità e portabilità, dato che è possibile utilizzare contemporaneamente dispositivi USB 3.0/2.0/1.x, e può essere impiegato con o senza l'adattatore di alimentazione esterno incluso.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Consente di espandere le potenzialità dell'USB 3.0 con porte aggiuntive
- Rende più semplice l'accesso alle porte USB, poiché l'hub può essere posizionato ovunque secondo la

lunghezza del cavo

- Permette di estendere il raggio del dispositivo USB, poiché l'hub funziona come ripetitore in un punto intermedio

Caratteristiche

- Quattro porte USB tipo "A" accessibili in contemporanea
- Conforme a USB 3.0 SuperSpeed, con supporto per velocità di trasferimento fino a 5 Gbps
- Compatibile all'indietro con dispositivi USB 2.0 e 1.0/1.1
- Supporto di dispositivi USB 3.0/2.0/1.x contemporaneamente alla massima larghezza di banda
- Provides up to 900mA on any port up to a maximum of 2000mA total
- Fattore di forma compatto, adatto alla scrivania
- Compatibile con plug-and-play e hot-swap

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Porta(e) per dispositivi USB-C	No
Connessione host USB-C	No
Porta(e) di ricarica rapida	No
Porte	4
Interfaccia	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
ID chipset	VIA/VLI - VL811+

Prestazioni

Total USB Power Output	10W
Massima velocità di trasferimento dati	5 Gbps

Connettore/i

Porte esterne	4 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 (5 Gbps) 1 - USB 3.2 Type-B (9 pin, Gen 1, 5Gbps)
---------------	---

Software

Compatibilità con sistemi operativi	OS Independent; No additional drivers or software required
-------------------------------------	--

Note/requisiti speciali

Requisiti di sistema e cavi	Controller host conforme a USB 3.0 o 2.0 o 1.x con porta disponibile.
-----------------------------	---

Indicatori

Indicatori LED	1 - Alimentazione (blu)
----------------	-------------------------

Alimentazione

Fonte di Alimentazione	Adattatore CA incluso
Tensione ingresso	100 - 240 AC
Tensione di uscita	5 DC
Corrente di uscita	2A
Tipo punta centrale	Positivo
Tipo presa	M
Consumo energetico	10

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Temperatura di conservazione	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Umidità	5~85% RH

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Fattore di forma	Desktop

Tipo enclosure	Plastica
Lunghezza prodotto	3.7 in [95.0 mm]
Larghezza prodotto	2.7 in [6.8 cm]
Altezza prodotto	0.9 in [2.3 cm]
Peso prodotto	1.9 oz [55.0 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	8.4 in [21.3 cm]
Package Width	6.1 in [15.5 cm]
Package Height	3.3 in [8.3 cm]
Peso spedizione (confezione)	14.0 oz [398.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Hub USB 3.0
	1 - Cavo USB 3.0 91 cm
	1 - Adattatore di alimentazione
	1 - Manuale di istruzioni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.