

4-poort SuperSpeed USB 3.0 Hub Zwart

Productcode: ST4300USB3EU




Met de ST4300USB3EU 4-poorts SuperSpeed USB 3.0-hub kunt u 4 extra USB 3.0-poorten vanaf één USB 3.0-aansluiting aan het hostcomputersysteem toevoegen.

Deze USB 3.0-hub is neerwaarts compatibel met USB 2.0 en USB 1.x standaards, ondersteunt nog steeds oudere USB-apparaten en kan worden gebruikt als een hub voor oudere systemen zonder USB 3.0-poorten.

Deze hub biedt maximale veelzijdigheid en draagbaarheid omdat deze geschikt is voor diverse USB 3.0/2.0/1.x-apparaten en zowel met als zonder de meegeleverde externe voedingsadapter kan worden gebruikt.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Breid uw USB 3.0-capaciteit uit met extra poorten
- Maak moeilijk toegankelijke USB-poorten toegankelijker door de hub te plaatsen tot waar de kabel

reikt

- Verleng het bereik van een USB-apparaat door de hub te laten fungeren als repeater

Eigenschappen

- Vier USB-A-poorten die gelijktijdig kunnen worden gebruikt
- SuperSpeed USB 3.0-aansluiting met overdrachtsnelheden tot 5 Gbit/s
- Achterwaarts compatibel met apparaten op USB 2.0 en USB 1.1/1.0
- Ondersteunt USB 3.0/2.0/1.x-apparaten tegelijkertijd met de volledige bandbreedte
- Provides up to 900mA on any port up to a maximum of 2000mA total
- Compact bureaumodel
- Plug-and-play en hot-swappable

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
USB-C apparaat poort(en)	Nee
USB-C hostverbinding	Nee
Snellaadpoort(en)	Nee
Poorten	4
Interface	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
Chipsetcode	VIA/VLI - VL811+

Prestaties

Total USB Power Output	10W
Maximale overdrachtsnelheid	5 Gbit/s

Connector(en)

Externe poorten	4 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)
-----------------	---

1 - USB 3.2 Type-B (9 pin, Gen 1, 5Gbps)

Software		
	Besturingssystemen	OS Independent; No additional drivers or software required
Speciale opmerkingen / vereisten		
	Systeem- en kabelvereisten	USB 3.0 of 2.0 or 1.x compatibele hostcontroller met een vrije poort.
Indicatoren		
	LED-indicatoren	1 - Power (blauw)
Voeding		
	Voedingsbron	Inclusief wisselstroomadapter
	Ingangsspanning	100 - 240 AC
	Uitgangsspanning	5 DC
	Uitgangsstroom	2A
	Polariteit pin midden	Positief
	Stekkertype	M
	Vermogensopname	10
Gebruiksomgeving		
	Bedrijfstemperatuur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Vochtigheid	5% - 85% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen		
	Kleur	Zwart
	Vormfactor	Desktop
	Type behuizing	Kunststof
	Lengte product	3.7 in [95.0 mm]

Breedte product	2.7 in [6.8 cm]
Hoogte product	0.9 in [2.3 cm]
Gewicht product	1.9 oz [55.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	8.4 in [21.3 cm]
Package Width	6.1 in [15.5 cm]
Package Height	3.3 in [8.3 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	14.0 oz [398.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - USB 3.0 Hub
	1 - 0,91 m USB 3.0 kabel
	1 - Voedingsadapter
	1 - Handleiding

Garantiebepalingen

Warranty	2 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.