

## Svart SuperSpeed USB 3.0-hubb med 4 portar

Produkt ID: ST4300USB3EU




ST4300USB3EU SuperSpeed USB 3.0-hubben med 4 portar låter dig lägga till 4 extra USB 3.0-portar från en enda USB 3.0-anslutning till värddatorn.

Denna USB 3.0-hubb är bakåtkompatibel med USB 2.0- och USB 1.x-standarderna för stöd för äldre USB-enheter och kan användas som en hubb på äldre system som inte har USB 3.0-portar.

Denna hubb är mångsidig och bärbar på riktigt med sin förmåga att ansluta olika USB 3.0/2.0/1.x-enheter samt att den kan användas med eller utan den medföljande strömadaptern.

## Certifikat, rapporter och kompatibilitet



## Användning

- Bygg ut dina USB 3.0-möjligheter med extra portar
- Gör svårnådda USB-portar mer lättillgängliga genom att placera hubben var du vill dit kabeln når
- Förläng en USB-enhets räckvidd genom att använda hubben som en mittpunkts-repeater

## Funktioner

- Fyra USB-portar av typ A som kan användas samtidigt
- SuperSpeed USB 3.0-kompatibel med dataöverföringshastigheter på upp till 5 Gbps
- Bakåtkompatibel med USB 2.0- och USB 1.0-/1.1-enheter
- Stöder USB 3.0/2.0/1.x-enheter samtidigt vid full bandbredd
- Provides up to 900mA on any port up to a maximum of 2000mA total
- Kompakt, stationär formfaktor
- Plug-and-play- och hot-swap-kompatibel

### Hårdvara

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Garantipolicy          | 2 Years                |
| USB-C-enhetsport(ar)   | Nej                    |
| USB-C-värdanslutning   | Nej                    |
| Snabbladdningsport(ar) | Nej                    |
| Portar                 | 4                      |
| Gränssnitt             | USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) |
| Chipset-ID             | VIA/VLI - VL811+       |

### Prestanda

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Total USB Power Output           | 10W    |
| Maximal dataöverföringshastighet | 5 Gbps |

### Kontakt(er)

|                |                                             |
|----------------|---------------------------------------------|
| Externa portar | 4 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps)  |
|                | 1 - USB 3.2 Type-B (9 stift, Gen 1, 5 Gbps) |

## Mjukvara

|                   |                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------|
| OS-kompatibilitet | OS Independent; No additional drivers or software required |
|-------------------|------------------------------------------------------------|

## Särskilda anmärkningar/krav

|                       |                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|
| System- och kabelkrav | USB 3.0-, 2.0- eller 1.x-kapabel värdkontroller med ledig port |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|

## Indikatorer

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| LED-indikatorer | 1 - Ström (blå) |
|-----------------|-----------------|

## Ström

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Strömkälla           | AC-adapter medföljer |
| Inspänning           | 100 - 240 AC         |
| Utpänning            | 5 DC                 |
| Utström              | 2A                   |
| Polaritet på mittpol | Positiv              |
| Kontakttyp           | M                    |
| Strömförbrukning     | 10                   |

## Miljö

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Drifttemperatur      | 0°C to 50°C (32°F to 122°F)   |
| Förvaringstemperatur | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) |
| Luftfuktighet        | 5~85 % RH                     |

## Utseende

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Färg         | Svart            |
| Formfaktor   | Skrivbord        |
| Kabinettyp   | Av plast         |
| Produktlängd | 3.7 in [95.0 mm] |
| Produktbredd | 2.7 in [6.8 cm]  |
| Produkthöjd  | 0.9 in [2.3 cm]  |

|                      |                         |                          |
|----------------------|-------------------------|--------------------------|
|                      | Produktvikt             | 1.9 oz [55.0 g]          |
| <hr/>                |                         |                          |
| Förpackning          |                         |                          |
|                      | Förpackningsantal       | 1                        |
|                      | Paketets längd          | 8.4 in [21.3 cm]         |
|                      | Paketets bredd          | 6.1 in [15.5 cm]         |
|                      | Paketets höjd           | 3.3 in [8.3 cm]          |
|                      | Fraktvikt (förpackning) | 14.0 oz [398.0 g]        |
| <hr/>                |                         |                          |
| Vad det är i lådan   |                         |                          |
|                      | Ingår i paketet         | 1 - USB 3.0-hub          |
|                      |                         | 1 - 0,91 m USB 3.0-kabel |
|                      |                         | 1 - Strömadapter         |
|                      |                         | 1 - Instruktionsbok      |
| <hr/>                |                         |                          |
| Warranty Information |                         |                          |
|                      | Warranty                | 2 År                     |
| <hr/>                |                         |                          |

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.