

4-poorts industriële USB 3.0 Hub - monteerbaar

Productcode: ST4300USBM



Deze TAA conforme 4-poorts industriële USB 3.0 hub geeft u de schaalbaarheid die u nodig hebt in ruwe industriële omgevingen, product- en reparatielabs, vergaderruimtes of werkstations op kantoor. Met zijn sterke industriële metalen behuizing, is hij ontworpen voor de hogere eisen die gesteld worden aan het aansluiten van een groot aantal apparaten in fabrieken en industriële omgevingen.

Deze industriële USB hub biedt betrouwbare prestaties met een metalen, heavy-duty behuizing. Hij ondersteunt een uitgebreide 7-24 V DC klemmenblokingang, zodat u, waar nodig, beschikt over flexibele voedingsopties voor de hub, op basis van uw eigen voedingsingangen.

De robuuste hub is perfect voor fabrieksomgevingen, ondersteunt ook uitgebreide bedrijfstemperaturen (0 °C tot 55 °C) en biedt ESD bescherming voor elke USB poort, waardoor schade aan uw aangesloten apparaten kan worden voorkomen.

Ontworpen voor een groot aantal verbindingen biedt deze robuuste USB 3.0 hub vier aansluitpoorten, zodat u meer USB apparaten en randapparaten kunt aansluiten.

De hub ondersteunt ook USB batterijoplaadspecificatie 1.2 en levert tot 2,4 A aan elke poort in totaal tot maximaal 20 W, zodat u uw mobiele apparaten sneller kunt opladen dan met traditionele USB-poorten.

Met veelzijdige installatieopties kunt u de hub installeren op een plaats die het best voor uw omgeving geschikt is. Met geïntegreerde montagesteunen en de meegeleverde DIN-montagerails en 1,8 meter lange USB hostkabel kunt u de USB 3.0 hub veilig monteren aan de meeste oppervlakken zoals een wand, onder een bureau of rack.

De sterke USB hub ondersteunt de volle 5 Gbps bandbreedte van USB 3.0 en is neerwaarts compatibel met vorige USB-apparaten. U kunt uw verouderde randapparaten naast uw nieuwere USB 3.0 apparaten aansluiten, en dat zonder onderbrekingen.

De ST4300USBM wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische

ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Omgevingen waar grote temperatuurverschillen kunnen voorkomen of waar fysieke schade kan optreden, zoals in een fabriek
- Sluit vele verschillende USB-apparaten aan zoals industriële printers of camera's, en laad uw smartphone en tablet snel op
- Locaties waar de hub stevig moet worden gemonteerd zoals aan een wand of onder een bureau
- Mount to a wall near or under a desk surface in a Lab, Service Repair area or office area connecting multiple USB peripherals
- Use in a conference or meeting room utilizing multiple USB peripherals or for charging several mobile devices

Eigenschappen

- Voegt vier USB 3.0 poorten toe met één USB aansluiting
- SuperSpeed USB 3.0 aansluiting met overdrachtsnelheden tot 5 Gbit/s
- Achterwaarts compatibel met apparaten op USB 2.0 en USB 1.1/1.0
- USB batterijoplaadspecificatie 1.2 tot 2,4 A op elke poort tot in totaal maximaal 20 W
- TAA conform

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
USB-C apparaat poort(en)	Nee
USB-C hostverbinding	Nee
Snellaadpoort(en)	Nee
Poorten	4

Interface	USB 3.0
Bus type	USB 3.0
	USB 3.0
Chipsetcode	VIA/VLI - VL811+

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	5 Gbit/s
MTBF	245.881 uur

Connector(en)

Externe poorten	USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)
	USB Type-B (9-polig) USB 3.0
	Aansluitblok (2 draden)

Software

Besturingssystemen	Besturingssysteem onafhankelijk; geen extra stuurprogramma's of software vereist
--------------------	--

Speciale opmerkingen / vereisten

Systeem- en kabelvereisten	Vrije USB 3.0-poort
----------------------------	---------------------

Indicatoren

LED-indicatoren	Power (rood)
	USB-verbinding (groen)

Voeding

Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
Uitgangsspanning	12V DC
Uitgangsstroom	3A
Polariteit pin midden	Positief



Stekkertype	M
Vermogensopname	36

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Vochtigheid	5% - 95% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Vormfactor	Industrieel
Type behuizing	Staal
Lengte product	6.0 in [15.2 cm]
Breedte product	2.3 in [59.6 mm]
Hoogte product	0.9 in [23.5 mm]
Gewicht product	10.6 oz [301.0 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	7.5 in [19.1 cm]
Package Width	11.6 in [29.5 cm]
Package Height	2.7 in [69.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	2.6 lb [1.2 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	Industriële USB 3.0 Hub
	1,8 m USB 3.0-kabel (zonder vergrendeling)
	universele voedingsadapter (NA/JP, EU, VK, ANZ)



Handleiding

Klemmenblok (2-draads)

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

