

Industriell USB 3.0-hubb med 4 portar och ESD-skydd

Produkt ID: ST4300USBM



Denna TAA-kompatibla, industriella USB 3.0-hubb med 4 portar ger dig skalbarheten du behöver i tuffa industrimiljöer, produkt-och reparationsverkstäder, konferensrum eller arbetsstationer på kontoret. Med sin kraftiga metallinneslutning av industrikvalitet är den designad att uppfylla avancerade krav på att ansluta många enheter i fabriks- och kontorsmiljöer.

Denna industriella USB-hubb ger tillförlitlig prestanda med ett kraftfullt metallhölje. Uttagsplinten på 7-24 V likström ger dig flexibilitet med strömsättning av hubben, baserat på dina egna strömförutsättningar.

Den tåliga hubben är perfekt för fabriksmiljöer eftersom den stöder ett brett intervall för driftstemperaturer (0 °C till 55 °C) och erbjuder ESD-skydd till varje USB-port, vilket kan förhindra skador på dina anslutna enheter.

Denna robusta USB 3.0-hubb är designad för många anslutningar och har fyra anslutningsportar för att ansluta fler USB-enheter och kringutrustning.

Hubben stöder dessutom USB battery charging specification 1.2 och ger upp till 2,4 A till alla portar upp till maximalt 20 W totalt, så att du kan ladda dina mobila enheter snabbare än vad traditionella USB-portar tillåter.

Med mångsidiga installationsalternativ kan du installera hubben där det passar bäst för din omgivning. Med inbyggda monteringsfästen samt en 1,8-meters USB-kabel, kan du tryggt montera USB 3.0-hubben på de flesta underlag som en vägg, under ett skrivbord eller rack.

StarTech.com erbjuder en extern strömadapter, ITB20D3250, säljs separat. Denna universella strömadapter kan användas som en alternativ, reserv- eller ersättande strömförsörjning för StarTech.com:s serie med industriella USB-hubbar.

Den tåliga USB 3.0-hubben stöder full bandbredd på 5 Gbps och är dessutom bakåtkompatibel med tidigare USB-enheter. Du kan ansluta dina äldre tillägg tillsammans med dina nyare USB 3.0-enheter

utan några störningar.

ST4300USBM täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Utmärkt för industri- och tillverkningsmiljöer där anslutning med uttagsplintar är att föredra
- Anslut olika USB-enheter som till exempel industriella skrivare eller kameror och snabbbladda din smarttelefon och surfplatta
- Perfekt för tuffa förhållanden som utsätts för stora temperaturskillnader eller där det finns risk för fysisk skada
- Monteras på väggen nära eller under en bänkyta i ett labb, en verkstads- eller kontorsmiljö och ansluts till flera USB-tillägg
- Använd den i ett konferens- eller mötesrum för att ansluta flera USB-tillägg eller till att ladda flera mobilenheter

Funktioner

- Lägger till fyra USB 3.0-portar från en enda USB-anslutning
- Montera din industriella USB 3.0 -hubb där det behövs med inbyggda monteringsfästen
- Erbjuder ett flexibelt och brett utbud av strömsättning med en 7-24V likströms uttagsplint
- USB Battery Charging Specification 1.2 upp till 2,4 A på alla portar upp till maximalt 20 W totalt
- Skyddar dina anslutna enheter med ESD-skydd, 8 kV via luft och 4 kV via kontakt

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
USB-C-enhetsport(ar)	Nej
USB-C-värdanslutning	Nej
Snabbladdningsport(ar)	Nej

Portar	4
Gränssnitt	USB 3.0
Busstyp	USB 3.0
	USB 3.0
Chipset-ID	VIA/VLI - VL811+

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	5 Gbps
Medeltid mellan fel (MTBF)	245.881 timmar

Kontakt(er)

Externa portar	USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps)
	USB Type-B (9-stifts) USB 3.0
	Kopplingsplint (2 sladdar)

Mjukvara

OS-kompatibilitet	OS-oberoende; ingen mjukvara eller drivrutin behövs
-------------------	---

Särskilda anmärkningar/krav

System- och kabelkrav	Ledig USB 3.0-port
-----------------------	--------------------

Indikatorer

LED-indikatorer	Ström (röd)
	USB-enhetsanslutning (grön)

Ström

Power Source	AC-adapter medföljer
Utspänning	12V DC
Utström	3A



Polaritet på mittpol	Positiv
Kontakttyp	M
Strömförbrukning	36

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Förvaringstemperatur	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Luftfuktighet	5~95 % RH

Utseende

Färg	Svart
Formfaktor	Industrial
Kabinettyp	Stål
Produktlängd	6.0 in [15.2 cm]
Produktbredd	2.3 in [59.6 mm]
Produkt höjd	0.9 in [23.5 mm]
Produktvikt	10.6 oz [301.0 g]

Förpackning

Package Length	7.5 in [19.1 cm]
Package Width	11.6 in [29.5 cm]
Package Height	2.7 in [69.0 mm]
Fraktvikt (förpackning)	2.6 lb [1.2 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	<p>Industriell USB 3.0-hubb</p> <p>1,8 m USB 3.0-kabel (ej låsande)</p> <p>universell strömadapter (NA/JP, EU, UK, ANZ)</p> <p>Instruktionsbok</p>
-----------------	--

Kopplingsplint (2 sladdar)

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

