

Estación de Carga USB de 4 Puertos - 48W/9.6A

ID del Producto: ST4CU424



Esta estación de carga USB ofrece una solución de alta potencia que le posibilita mantener sus dispositivos cargados y listos para su uso. Es compatible con una gran variedad de tablets y smartphones, e incluye mecanismos de seguridad incorporados que le ayudan a proteger sus dispositivos móviles contra daños.

La base de carga puede entregar 48 vatios de potencia total, suministrando además 2,4 amperios de corriente por puerto, lo cual significa que puede cargar cuatro tablets al tiempo, y que cada puerto puede suministrar la corriente que sus dispositivos necesitan.

El cargador es compatible con la norma para carga de baterías por USB versión 1.2 (USB Battery Charging Specification 1.2), la cual asegura compatibilidad con una amplia gama de dispositivos móviles, incluyendo el Apple iPhone y iPad, el tablet Microsoft® Surface™, Samsung Galaxy Tab™, dispositivos Android™ y más.

Este cargador todo-en-uno es perfecto para cargar múltiples dispositivos durante reuniones en salas de juntas o en salas de conferencias. Le da a usted y sus compañeros de trabajo acceso a un cargador cuando sea necesario. Adicionalmente, al consolidar sus dispositivos USB en un solo cargador USB multipuertos, ofrece una solución eficiente que ahorra espacio ya que evita el uso de múltiples tomacorrientes o regletas.

Su caja metálica compacta es extremadamente durable e incluye un botón integrado de encendido/apagado que activa o desactiva todos los puertos para un funcionamiento sencillo. Para mayor flexibilidad, la estación de carga incluye un bracket para instalaciones en pared.

La estación de carga USB incluye mecanismos de seguridad incorporados para asegurar que todos sus dispositivos están protegidos contra daños de sobrecalentamiento, sobrecarga, sobretensión o cortos circuitos. Si se sobrepasa el límite de 48 vatios, la corriente que se suministra a los dispositivos conectados se interrumpirá y el cargador se reiniciará hasta que la carga se reduzca y alcance niveles seguros.

El cargador también incluye un indicador LED al lado de cada puerto, que le notificará si ocurre un corto circuito, al tiempo que el puerto afectado se apagará hasta que usted apague y encienda de nuevo el cargador.

La unidad ST4CU424 está respaldada por la garantía de 2 años de StarTech.com y por soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Recargue hasta cuatro dispositivos móviles al tiempo
- Utilícelo en entornos de servicios de asistencia técnica o de pruebas, con el fin de cargar simultáneamente múltiples tablets, smartphones u otros dispositivos USB
- Recargue y despliegue una flotilla de tablets para uso del personal móvil de ventas
- Instale una estación de carga USB para uso en el hogar para toda la familia
- Instale en entornos en donde los puertos USB deben ser colocados de forma segura sobre una superficie, como una pared o un escritorio

Características

- Recargue casi cualquier dispositivo móvil compatible con la norma para carga de baterías por USB versión 1.2 (USB Battery Charging Specification 1.2)
- Posibilite tiempos de recarga más rápidos en cada dispositivo conectado, posibilitando un total de hasta 48 vatios (9,6A) compartidos entre los cuatro puertos
- Ahorre espacio y tomacorrientes, al poder utilizar una estación consolidada de carga

Hardware

Política de Garantía 2 Years

Cantidad de Puertos 4

Estándares Industriales Especificación USB para carga de baterías versión 1.2

Conector(es)	Tipo(s) de Conector(es)	4 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)
Indicadores	Indicadores LED	1 - Encendido
		4 - Indicador de corto circuito al lado de cada puerto
Requisitos de Energía	Adaptador de Corriente Incluido	Adaptador de alimentación de CA incluido
	Tensión de Entrada	100 - 240 AC
	Corriente de Entrada	1.5 A
	Tensión de Salida	12V DC
	Alimentación de Salida	4 A
	Tipo de Enchufe	M
	Consumo de Energía	48
Requisitos Ambientales	Temperatura Operativa	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
	Humedad	HR 20~80%
Características Físicas	Color	Negro
	Tipo de Gabinete	Aluminio
	Longitud del Producto	3.7 in [95.0 mm]
	Ancho del Producto	2.4 in [6.0 cm]
	Altura del Producto	1.0 in [2.5 cm]

Peso del Producto 4.6 oz [130.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	4.1 in [10.5 cm]
Ancho de la Caja	6.6 in [16.7 cm]
Altura de la Caja	3.5 in [88.0 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	19.9 oz [565.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Estación de carga USB
	2 - Brackets de montaje en pared
	1 - Adaptador de alimentación
	2 - Patas de goma
	4 - Tornillos de montaje

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.