

Station de charge à 4 ports pour appareils USB - 48 W / 9,6 A

N° de produit: ST4CU424EU



Cette station de charge USB constitue une solution extrêmement puissante pour maintenir vos appareils mobiles chargés et prêts à l'emploi. Elle est compatible avec une large gamme de tablettes et smartphones, et présente des fonctions de sécurité intégrées pour protéger vos appareils mobiles contre les dommages.

Cette station de charge peut offrir une puissance totale de 48 watts, ce qui équivaut à une puissance de 2,4 ampères par port. Cela signifie que vous pouvez charger quatre tablettes en même temps et que chaque port peut fournir la puissance requise par chaque appareil.

La prise en charge de la spécification de charge de pile USB 1.2 assure la compatibilité avec une vaste gamme d'appareils mobiles, dont l'iPhone et l'iPad d'Apple, la tablette Microsoft® Surface™, le Samsung Galaxy Tab™, l'Android™ et plus encore.

Ce chargeur tout-en-un est idéal pour charger plusieurs appareils lors de réunions dans une salle de conférence. Il vous donne, ainsi qu'à vos collègues, la possibilité de charger vos appareils chaque fois que cela est nécessaire. De plus, regrouper vos appareils USB sur un seul chargeur USB multi-ports offre une solution plus efficace et vous permet d'économiser de l'espace. Vous n'avez pas besoin d'utiliser plusieurs prises murales ou multiprises.

Le boîtier métallique compact est extrêmement durable et comporte un bouton démarrer/arrêter intégré pour un fonctionnement simple, qui permet d'allumer et d'éteindre tous les ports. Pour plus de polyvalence, la station de charge comprend un support pour installation murale.

La station de charge USB présente des fonctions de sécurité intégrées pour protéger tous vos appareils contre les dommages, comme la surchauffe, les surtensions, la surintensité ou les courts-circuits. Si la limite de 48 watts est dépassée, le courant envoyé aux appareils connectés sera interrompu, et le chargeur se réinitialisera lui-même jusqu'à ce que la charge soit réduite à des niveaux sans danger.

Le chargeur inclut aussi un indicateur à LED à proximité de chaque port pour vous avertir en cas de

courts-circuits tandis que le port concerné s'éteindra jusqu'à ce que le chargeur soit mis sous tension.

Le modèle ST4CU424EU bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

## Certifications, rapports et compatibilité



## Applications

- Chargez jusqu'à quatre appareils mobiles en même temps
- Utilisez-le dans des environnements de centre d'assistance de IT ou de banc d'essai pour charger plusieurs tablettes, smartphones ou autres appareils USB simultanément
- Chargez et déployez une flotte de tablettes pour votre personnel de vente mobile
- Installez une station de charge USB à votre domicile pour l'ensemble de la famille
- Installez-la dans les endroits où les ports USB doivent être montés sur une surface de manière sécuritaire, notamment sur un mur ou un bureau

## Spécifications techniques

- Chargez presque tout appareil mobile grâce à la prise en charge de la spécification de charge de pile USB 1.2
- Offre la sortie d'alimentation la plus rapide possible requise pour chaque appareil connecté, jusqu'à un total de 48 watts (9,6 ampères) répartis entre les quatre ports
- N'encombrez pas l'espace et les prises murales grâce à une station de charge multiple

---

### Matériel

Politique de garantie	2 Years
Nombre de ports	4
Normes de l'industrie	Spécifications de charge de batterie par USB rév. 1.2

---

### Connecteur(s)

Types de connecteur 4 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps)

---

Indicateurs

Indicateurs lumineux 1 - Alimentation  
4 - Indicateur de court-circuit à proximité de chaque port

---

Alimentation

Source d'alimentation Adaptateur secteur inclus  
Tension d'entrée 100 - 240 AC  
Courant d'entrée 1.5 A  
Tension de sortie 12V DC  
Courant de sortie 4 A  
Type de prise M  
Consommation électrique 48

---

Conditions environnementales

Température de fonctionnement 5°C to 35°C (41°F to 95°F)  
Température de stockage -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)  
Humidité Humidité relative de 20~80 %

---

Caractéristiques physiques

Couleur Noir  
Type de boîtier Aluminium  
Longueur du produit 3.7 in [95.0 mm]  
Largeur du produit 2.4 in [6.0 cm]  
Hauteur du produit 1.0 in [2.5 cm]  
Poids du produit 4.5 oz [128.0 g]

---

Informations  
d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	6.4 in [16.3 cm]
Largeur du Paquet	4.1 in [10.3 cm]
Hauteur du Paquet	4.0 in [10.1 cm]
Poids brut	19.9 oz [563.0 g]

---

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Station de charge USB
	2 - Supports de fixation murale
	1 - Adaptateur d'alimentation UE
	2 - Pieds en caoutchouc
	4 - Vis de montage

---

Informations de  
garantie

Warranty	2 ans
----------	-------

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis