

Laddningsstation med 4 portar för USB-enheter - 48 W/9,6 A

Produkt ID: ST4CU424EU



Denna USB-laddningsstation är en kraftfull lösning för att hålla dina mobila enheter laddade och redo att användas. Den är kompatibel med många olika surfplattor och smarttelefoner och har inbyggda säkerhetsfunktioner för att skydda mot skador på dina mobila enheter.

Laddningsstationen kan ge totalt 48 W, 2,4 A per port. Det innebär att du kan ladda fyra surfplattor samtidigt och varje port kan ge så mycket ström som enheten behöver.

Laddaren stöder USB Battery Charging Specification 1.2 som garanterar kompatibilitet med ett brett utbud av mobila enheter, inklusive Apple iPhone och iPad, surfplattan Microsoft® Surface™, Samsung Galaxy Tab™, Android™-enheter och mer.

Denna allt-i-ett-laddare är perfekt för att ladda flera enheter under möten i styrelserum eller konferensrum. Den ger dig och dina medarbetare tillgång till laddning vid behov. Dessutom samlar den dina USB-enheter till en enda USB-laddare med flera portar för en effektivare lösning och för att spara plats. Du behöver inte använda flera vägguttag eller grenkontakter.

Det kompakta metallhöljet är extremt hållbart och är enkelt att använda med hjälp av en inbyggd på/av-knapp som stänger av och på alla portarna. För ännu mer flexibilitet har laddningsstationen ett fäste för väggmonterade installationer.

USB-laddningsstationen har inbyggda säkerhetsfunktioner för att se till att alla dina enheter är skyddade mot skador från överhettning, överspänning, överström och kortslutning. Om gränsen på 48 W överskrids strängs strömmen till de anslutna enheterna av och laddaren startas om tills belastningen reducerats till säkra nivåer.

Laddaren har dessutom en LED-indikator bredvid varje port för att meddela dig om kortslutningar i vilket fall den berörda porten stängs av tills laddaren har startats om.

ST4CU424EU täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Ladda upp till fyra mobila enheter samtidigt
- Använd i IT-support- eller tech bench-miljöer för att ladda flera surfplattor, smarttelefoner eller andra USB-enheter samtidigt
- Ladda och använd en arsenal av surfplattor för mobila försäljare
- Skapa en USB-laddningsstation i hemmet för hela familjen
- Installera på platser där en USB-portar måste monteras säkert på en yta, som t.ex. en vägg eller på ett skrivbord

Funktioner

- Ladda nästan vilken mobil enhet som helst med stöd för USB Battery Charging Specification 1.2
- Ge snabbaste möjliga ström för varje ansluten enhet, upp till totalt 48 W (9,6 A) som fördelas mellan alla fyra portarna
- Ta upp mindre utrymme och använd färre eluttag med en enda samlad laddningsstation

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Portar	4
Industristandarder	USB Battery Charging Specification Rev. 1.2

Kontakt(er)


Kontakttyp(er)	USB Type-A (4-stifts) USB 2.0
----------------	-------------------------------

Indikatorer

LED-indikatorer	Ström
	Indikator för kortslutning bredvid varje port

Ström

Power Source	AC-adapter medföljer
--------------	----------------------



Inspänning	100 - 240 AC
Inström	1.5 A
Utspänning	12V DC
Utström	4 A
Kontakttyp	M
Strömförbrukning	48

Miljö

Drifttemperatur	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Förvaringstemperatur	-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Luftfuktighet	20~80% RH

Utseende

Färg	Svart
Kabinettyp	Aluminium
Produktlängd	3.7 in [95.0 mm]
Produktbredd	2.4 in [60.0 mm]
Produkt höjd	1.0 in [25.0 mm]
Produktvikt	4.5 oz [128.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Package Length	6.4 in [16.3 cm]
Package Width	4.1 in [10.3 cm]
Package Height	4.0 in [10.1 cm]
Fraktvikt (förpackning)	19.9 oz [563.0 g]

Vad det är i lådan



Ingår i paketet	USB-laddningsstation
	Väggmonteringsfästen
	EU strömadapter
	Gummifötter
	monteringsskruvar

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

