

## Kontrollerkort för portmultiplicerare - 5-port SATA till en enda SATA III

Produkt ID: ST521PMINT



ST521PMINT portmultiplicerare för 1-till-5 SATA-enheter gör att du kan ansluta fem enskilda SATA-hårddiskar till en enda SATA värdcontroller, vilket markant ökar lagringskapaciteten i ditt datorsystem.

ST521PMINT optimerar portanvändningen och gör att du kan ansluta upp till fem SATA-enheter till en enda SATA-port. För att garantera maximal prestanda stöder SATA portmultipliceraren SATA III värdcontroller och hårddiskar, med överföringshastigheter på upp till 6 Gbps så att du kan uppleva snabb prestanda även med 5 enskilda diskar anslutna.

För problemfri installation kan du montera adaptern i en ny eller äldre expansionsplats i din PC, inklusive: PCI, AGP och PCIe. För att garantera kompatibilitet med de flesta datorchassin ingår monteringsfästen i helprofil och lågprofil. HDD-adaptern kommer även med LED-utgång för HDD aktivitet, så att du kan ansluta dina LED-lampor på datorchassit till kortet för komplett aktivitetsrapportering.

ST521PMINT kommer med en 2-årig StarTech.com garanti och kostnadsfri livslång teknisk support.

## Certifikat, rapporter och kompatibilitet

### Användning

- Lägg till fem hårddiskar till ett datorsystem med ett begränsat antal SATA-portar

### Funktioner

- Öka din dators lagringskapacitet genom att ansluta fem enheter till en enda SATA-kontakt
- Optimera prestandan med stöd för SATA III (6 Gbps)
- Bred installationskompatibilitet med inkluderade lågprofils- (halvhöjd) och helprofilsfästen
- Stöd för LED-indikator på datorchassit
- Monteras i ett ledigt PCI / PCIe expansionsfack
- Kompatibel med SATA revision I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)

---

#### Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Gränssnitt	SATA
Antal enheter	5
Enhetsstorlek	2.5in & 3.5in
Enhetsstyp	SATA
Chipset-ID	JMicron - JMB575A

---

#### Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	6 Gbps
Typ och hastighet	SATA III (6 Gbps)
Port Multiplier	Ja
RAID	Nej
Maximal enhetskapacitet	För närvarande testad med hårddiskar på upp till 6 TB 7200 RPM
Allmänna specifikationer	Stöd för portmultiplierare på SATA värdkontakten krävs

---

#### Kontakt(er)

Enhetskontakter	SATA data- & ström-kombo (7+15-stifts)
Värdkontakter	SATA (7-stifts, data)

---

Mjukvara	OS-kompatibilitet	OS independent; No software or drivers required
<hr/>		
Indikatorer	LED-indikatorer	Enhetsaktivitet (stiftlist) Värdaktivitet (stiftlist)
<hr/>		
Miljö	Drifttemperatur	5°C to 50°C (41°F to 122°F)
	Förvaringstemperatur	-25°C to 70°C (-13°F to 158°F)
	Luftfuktighet	20~80% RH
<hr/>		
Utseende	Produktlängd	3.7 in [93 mm]
	Produktbredd	0.7 in [18 mm]
	Produkt höjd	4.7 in [12 cm]
	Produktvikt	1.5 oz [43 g]
<hr/>		
Förpackning	Package Length	6.8 in [17.2 cm]
	Package Width	5.6 in [14.2 cm]
	Package Height	1.2 in [30 mm]
	Fraktvikt (förpackning)	5.8 oz [163 g]
<hr/>		
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	Adapterkort för 5-ports SATA III portmultiplicering med installerat helprofilsfäste SATA-kabel SATA ström Y-splitterkabeladapter – M/F Lågprofilsfäste Instruktionsbok
<hr/>		

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

