

Hub USB 3.0 a 4 Porte con Porta di Ricarica Dedicata - 1 Porta x 2,4 Amp

ID prodotto: ST53004U1C



Un accessorio indispensabile per qualsiasi utente di dispositivi mobili. Questo hub USB 3.0 compatto consente di collegare al computer quattro dispositivi USB supplementari, oltre alla possibilità di ricarica rapida del dispositivo mobile utilizzando la porta di ricarica dedicata (DCP) dell'hub.

Con una porta di ricarica dedicata da 2,4 amp, l'hub consente di ricaricare in modo facile e veloce smartphone, tablet e altri dispositivi con ricarica USB, inclusi i dispositivi Android™, Apple e Samsung™.

Le porte di ricarica e dati funzionano simultaneamente, consentendo ricaricare rapidamente i dispositivi mobili continuando a utilizzare le altre periferiche USB 3.0. La porta di ricarica dedicata rimane accesa anche se il computer host è spento, in modalità sospensione o completamente scollegato.

Consente di incrementare le funzionalità del sistema con l'aggiunta di quattro porte USB 3.0 e di contare su velocità di trasferimento dati fino a 5 Gbps. L'hub USB 3.0 (noto anche come USB 3.1 Gen 1) funziona con dispositivi ad elevata larghezza di banda, quali box esterni per disco rigido, webcam ad alta risoluzione, unità flash, videocamere, ecc.

L'hub USB 3.0 a 4 porte ha un ingombro ridotto e occupa poco spazio sul desktop. E grazie all'ampio spazio tra le porte USB 3.0, è facile collegare e scollegare i dispositivi maggiormente utilizzati.

La configurazione è facile, senza la necessità di installare driver installazione e, per maggiore flessibilità, l'hub è alimentato via USB o autoalimentato mediante l'adattatore di alimentazione incluso.

ST53004U1C è dotato della garanzia di 2 anni StarTech.com e del supporto tecnico gratuito a vita.

<small>Nota: L'adattatore di alimentazione incluso è necessario per alimentare la porta di ricarica dedicata.</small>

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Permette di ricaricare rapidamente i dispositivi mobili, espandendo la connettività del computer
- Permette di rendere più accessibili le porte USB difficili da raggiungere
- Può essere utilizzato come stazione di ricarica a porta singola o come hub dati a casa, in ufficio o in ambienti con postazioni di lavoro condivise

Caratteristiche

- Consente di collegare più dispositivi USB al laptop o desktop, aggiungendo quattro porte USB 3.0
- Permette di ricaricare rapidamente lo smartphone o il tablet, grazie alla porta di ricarica rapida USB 2,4 A
- Consente di ricaricare svariati dispositivi mobili, compresi i dispositivi Apple e Samsung Galaxy, con supporto della specifica di ricarica delle batterie USB 1.2
- Trasmissione USB 3.0 SuperSpeed fino a 5 Gbps
- Design compatto ed elegante
- Alimentazione via USB o automatica, grazie all'adattatore di alimentazione incluso
- Compatibile con funzioni plug-and-play e hot-swap
- Indicatori LED per lo stato delle porte
- Retrocompatibile con dispositivi USB 2.0 1.x

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Porta(e) per dispositivi USB-C	No
Connessione host USB-C	No
Porta(e) di ricarica rapida	Sì



Porte	4
Interfaccia	USB 3.0
Tipo bus	USB 3.0
Standard del settore	Specifica di ricarica delle batterie USB rev. 1.2 USB 3.0 - Retrocompatibile con USB 2.0/1.1
ID chipset	VIA/VLI - VL812

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	5 Gbps
Tipo e velocità	USB 3.0 - 5 Gbit/s

Connettore/i

Tipo/i connettori	USB 3.0 A (ricarica veloce, 9 pin) USB Type-A (9 pin) USB 3.0 (5 Gbps)
-------------------	---

Software

Compatibilità con sistemi operativi	OS Independent; No additional drivers or software required
-------------------------------------	--

Note/requisiti speciali

Requisiti di sistema e cavi	Computer host con una porta USB 3.0 disponibile L'adattatore di alimentazione incluso deve essere collegato all'hub per consentire il funzionamento della porta di ricarica dedicata (DCP).
Nota	In caso di collegamento a una porta host USB 2.0, le prestazioni potrebbero essere limitate

Indicatori

Indicatori LED	Stato della porta (blu)
----------------	-------------------------

Alimentazione

Adattatore di alimentazione incluso	Adattatore CA incluso
-------------------------------------	-----------------------



Tensione ingresso	100 - 240 AC
Corrente ingresso	0.6 A
Tensione di uscita	12V DC
Corrente di uscita	2A
Tipo punta centrale	Positivo
Tipo presa	N
Consumo energetico	24

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Umidità	10% ~ 90% RH (senza condensa)

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Fattore di forma	Desktop
Tipo enclosure	Plastica
Lunghezza prodotto	4.1 in [10.3 cm]
Larghezza prodotto	2.4 in [60 mm]
Altezza prodotto	0.9 in [22 mm]
Peso prodotto	2.6 oz [75 g]

Informazioni confezione

Package Length	5.9 in [15.1 cm]
Package Width	8.5 in [21.6 cm]
Package Height	2.1 in [53 mm]



Peso spedizione
(confezione) 14.5 oz [411 g]

Contenuto
della
confezione

Incluso nella
confezione Hub USB 3.0 a 4 porte + porta di ricarica dedicata 2,4 A

Cavo host USB 3.0

Adattatore di alimentazione universale (NA/EU/UK/AU)

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

