

## Monteerbare robuuste industriële 7-poort USB-hub

Productcode: ST7200USBM



StarTech.com

Deze TAA conforme 7-poorts industriële USB 2.0 hub geeft u de schaalbaarheid die u nodig hebt in ruwe industriële omgevingen, product- en reparatielabs, vergaderruimtes of werkstations op kantoor. Met zijn sterke industriële metalen behuizing, is hij ontworpen voor de hogere eisen die gesteld worden aan het aansluiten van een groot aantal apparaten in fabrieken en industriële omgevingen.

Deze industriële USB hub biedt betrouwbare prestaties met een metalen, heavy-duty behuizing. Hij ondersteunt een uitgebreide 7-24 V DC klemmenblokingang, zodat u, waar nodig, beschikt over flexibele voedingsopties voor de hub, op basis van uw eigen voedingsingangen.

De robuuste hub is perfect voor fabrieksomgevingen, ondersteunt ook uitgebreide bedrijfstemperaturen (0 °C tot 55 °C) en biedt ESD bescherming voor elke USB poort, waardoor schade aan uw aangesloten apparaten kan worden voorkomen.

Ontworpen voor een groot aantal verbindingen biedt deze robuuste USB 2.0 hub 7 aansluitpoorten, zodat u meer USB apparaten en randapparaten kunt aansluiten.

Met veelzijdige installatieopties kunt u de hub installeren op een plaats die het best voor uw omgeving geschikt is. Met geïntegreerde montagesteunen en de meegeleverde DIN-montagerails kunt u de USB 2.0 hub veilig monteren aan de meeste oppervlakken zoals een wand, onder een bureau of rack.

De sterke USB hub ondersteunt de volle 480 Mbps bandbreedte van USB 2.0 en is neerwaarts compatibel met vorige USB-apparaten.

De ST7200USBM wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

### Certificaties, rapporten en compatibiliteit

## Toepassingen

- Voeg gemakkelijk bereikbare USB-poorten toe aan in een rack ingebouwde apparatuur
- Installeer een USB-hub die veilig kan worden gemonteerd aan de wand of op een DIN-rail
- Sluit vele verschillende USB-apparaten aan zoals industriële printers of camera's, en laad uw smartphone en tablet snel op
- Mount to a wall near or under a desk surface in a Lab, Service Repair area or office area connecting multiple USB peripherals
- Use in a conference or meeting room utilizing multiple USB peripherals or for charging several mobile devices

## Eigenschappen

- Bescherm uw aangesloten apparaten tegen ESD met 15 kV lucht- en 8 kV contactbeveiliging
- Beschikt over 7 USB 2.0-poorten
- Voeding via USB 2.0-bus of extern aansluitblok met ondersteuning voor 7-24V DC
- Compact en lichtgewicht ontwerp voor DIN-rail of wandmontage
- Voegt zeven USB 2.0 poorten toe met één USB aansluiting

---

### Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Poorten	7
Interface	USB 2.0
Bus type	USB 2.0
	USB 2.0
Industriestandaarden	USB 2.0
Chipsetcode	Terminus - FE2.1

---

### Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	Tot 480 Mbit/s
-----------------------------	----------------



	ESD Protection	+/-15kV (Air)  +/-8kV (Contact)
	Overspanningsbeveiliging	350 W op de DFP en UFP
	MTBF	170.227 uur
<hr/>		
Connector(en)		
	Externe poorten	Aansluitblok (2 draden)  USB Type-A (4-polig) USB 2.0  USB B (4-polig)
<hr/>		
Software		
	Besturingssystemen	Onafhankelijk van besturingssysteem; Geen software of drivers nodig
<hr/>		
Speciale opmerkingen / vereisten		
	Systeem- en kabelvereisten	Elke computer met een USB 2.0-poort
<hr/>		
Indicatoren		
	LED-indicatoren	Power
<hr/>		
Voeding		
	Inclusief voedingsadapter	Aansluitblok
	Ingangsspanning	7 ~ 24 DC
<hr/>		
Gebruiksomgeving		
	Bedrijfstemperatuur	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
	Vochtigheid	5% - 95% rel. luchtvochtigheid
<hr/>		
Fysieke eigenschappen		
	Kleur	Zwart

Type behuizing	Staal
Lengte product	5.2 in [13.3 cm]
Breedte product	2.4 in [61.5 mm]
Hoogte product	1.4 in [36.3 mm]
Gewicht product	10.0 oz [283.0 g]

---

Verpakkingsinformatie

Package Length	5.9 in [15.1 cm]
Package Width	8.5 in [21.6 cm]
Package Height	2.0 in [51.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	17.2 oz [488.0 g]

---

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	USB 2.0 hub
	DIN-rail montagesteun
	1,8 m USB-B met borgschroef naar USB-A kabel
	Schroevenset
	Handleiding

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

