

USB 2.0-hubb med 7 portar - Industriell USB-A-hubb i metall med ESD-skydd och 350 W överspänningsskydd - Monterbar på DIN-skena, vägg eller skrivbord - TAA-kompatibel USB-expansionshubb

Produkt ID: ST7200USBM



StarTech.com

Denna TAA-kompatibla, industriella USB 2.0-hubb med 7 portar ger dig skalbarheten du behöver i tuffa industrimiljöer, produkt- och reparationsverkstäder, konferensrum eller arbetsstationer på kontoret. Med sin kraftiga metallinneslutning av industrikvalitet är den designad att uppfylla avancerade krav på att ansluta många enheter i fabriks- och kontorsmiljöer.

Denna industriella USB-hubb ger tillförlitlig prestanda med ett kraftfullt metallhölje. Uttagsplinten på 7-24 V likström ger dig flexibilitet med strömsättning av hubben, baserat på dina egna strömförutsättningar.

Den tåliga hubben är perfekt för fabriksmiljöer eftersom den stöder ett brett intervall för driftstemperaturer (0 °C till 55 °C) och ger överspännings- och ESD-skydd till varje USB-port, vilket kan förhindra skador på dina anslutna enheter.

Denna robusta USB 2.0-hubb är designad för många anslutningar och har 7 anslutningsportar för att ansluta fler USB-enheter och kringutrustning.

Med mångsidiga installationsalternativ kan du installera hubben där det passar bäst för din omgivning. Med inbyggda monteringsfästen och medföljande DIN-monteringsskenor kan du tryggt montera USB 2.0-hubben på de flesta underlag som en vägg, under ett skrivbord eller rack.

StarTech.com erbjuder en extern strömadapter, ITB20D3250, säljs separat. Denna universella strömadapter kan användas som en alternativ, reserv- eller ersättande strömförsörjning för StarTech.com:s serie med industriella USB-hubbar.

Den tåliga USB 2.0-hubben stöder full bandbredd på 480 Mbps och är dessutom bakåtkompatibel med tidigare USB-enheter.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Perfekt för tuffa förhållanden som utsätts för stora temperaturskillnader eller där det finns risk för fysisk skada
- Utmärkt för industri- och tillverkningsmiljöer där anslutning med uttagsplintar är att föredra
- Anslut olika USB-enheter som till exempel industriella skrivare eller kameror och snabbbladda din smarttelefon och surfplatta
- Monteras på väggen nära eller under en bänkyta i ett labb, en verkstads- eller kontorsmiljö och ansluts till flera USB-tillägg
- Använd den i ett konferens- eller mötesrum för att ansluta flera USB-tillägg eller till att ladda flera mobilenheter

Funktioner

- Skyddar dina anslutna enheter med ESD-skydd, 15 kV via luft och 8 kV via kontakt
- Överspänningsskydd på 350 W på nedströms och uppströms USB-portar
- Montera din industriella USB 2.0-hubb där det behövs med inbyggda monteringsfästen eller de medföljande DIN-skenorna
- Erbjuder ett flexibel och brett utbud av strömsättning med en 7-24V likströms uttagsplint
- Lägger till sju USB 2.0-portar från en enda USB-anslutning

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Portar	7

	Gränssnitt	USB 2.0
	Busstyp	USB 2.0
		USB 2.0
	Industristandarder	USB 2.0
	Chipset-ID	Terminus - FE2.1
Prestanda		
	Maximal dataöverföringshastighet	Upp till 480 Mbps
	ESD Protection	+/-15kV (Air) +/-8kV (Contact)
	Överspänningsskydd	350 W på DFP och UFP
	Medeltid mellan fel (MTBF)	170 227 timmar
Kontakt(er)		
	Externa portar	1 - Kopplingsplint (2 sladdar) 7 - USB 2.0 Type-A (4 stift, 480 Mbps) 1 - USB B (4-stifts)
Mjukvara		
	OS-kompatibilitet	Operativsystemsberoende, varken programvara eller drivrutiner behövs
Särskilda anmärkningar/krav		
	System- och kabelkrav	Vilken dator som helst med en USB 2.0-port
Indikatorer		
	LED-indikatorer	1 - Ström
Ström		
	Strömkälla	Uttagsplint
	Inspänning	7 ~ 24 DC

	Utspanning	7 ~ 24 DC
Miljö	Drifttemperatur	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
	Förvaringstemperatur	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
	Luftfuktighet	5~95 % RH
Utseende	Färg	Svart
	Kabinetttyp	Stål
	Produktlängd	5.2 in [13.3 cm]
	Produktbredd	2.4 in [6.2 cm]
	Produkthöjd	1.4 in [3.6 cm]
	Produktvikt	10.0 oz [283.0 g]
Förpackning	Förpackningsantal	1
	Paketets längd	5.9 in [15.1 cm]
	Package Width	8.6 in [21.8 cm]
	Paketets höjd	2.1 in [5.4 cm]
	Fraktvikt (förpackning)	1.1 lb [0.5 kg]
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - USB 2.0-hub
		2 - Monteringsfäste för DIN-skena
		1 - 1,8 m USB-B med skruvlock för USB-A-kabel
		1 - Skruvsats
		1 - Instruktionsbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.