

## 7 Port Compact Black USB 2.0 Hub

ID del Producto: ST7202USB



Este Concentrador USB 2.0 de 7 Puertos se conecta a un puerto USB 2.0 de un Mac o un PC, adicionando siete puertos USB 2.0 - permitiéndole maximizar el número de periféricos USB de alta velocidad conectados a su ordenador. El hub tiene soporte para instalación en cascada con otros hubs USB 2.0, soportando hasta 127 dispositivos USB 2.0 - una solución escalable para conectar múltiples dispositivos USB a un ordenador anfitrión.

El Hub de 7 Puertos incluye un adaptador de alimentación, sin embargo también puede ser alimentado a través de la conexión del bus USB del PC anfitrión - permitiéndole instalar el concentrador como necesite sin tener que preocuparse acerca de la disponibilidad de un tomacorriente.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

### Aplicaciones

- Charge iPod's or other portable devices that can be recharged through USB 2.0
- Add additional USB 2.0 ports to a computer to connect more devices
- Move USB ports further away from the computer chassis with an external hub
- Make hard to reach USB ports more accessible, by being able to position the hub anywhere the cable will reach

### Características

- Cumple con las normas TAA
- Admite USB 2.0 a alta velocidad, con soporte para tasas de transferencia de datos de hasta 480 Mbps
- Retrocompatible con dispositivos USB 1.1/1.0
- Protección de sobrecargas en cada puerto
- Incluye adaptador externo de alimentación (opcional)
- Diseño compacto y de peso liviano
- Soporta Plug and Play y Hot Swap

---

#### Hardware

Política de Garantía	2 Years
Cantidad de Puertos	7
Interfaz	USB 2.0
ID del Conjunto de Chips	Genesys Logic - GL850G

---

#### Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	480 Mbps
MTBF	68,587 hours

---

#### Conector(es)

Puertos Externos	USB Type-A (4 pines) USB 2.0 USB B (4 pines)
------------------	---

---

#### Software

Compatibilidad OS	OS Independent; No additional drivers or software required
-------------------	--

---

#### Observaciones / Requisitos

Requerimientos del Sistema y Cables	1 x Free USB port
-------------------------------------	-------------------

---

#### Requisitos de



## Energía

Adaptador de Corriente Incluido	Adaptador de alimentación de CA incluido
Tensión de Entrada	100 - 240 AC
Corriente de Entrada	0.35 A
Tensión de Salida	5 DC
Alimentación de Salida	2A
Polaridad Central	Positivo
Tipo de Enchufe	H
Consumo de Energía	10

---

## Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0 to 70 °C
Temperatura de Almacenamiento	-55 to 100 °C
Humedad	Humedad relativa de 20% a 80%

---

## Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Plástico
Longitud del Producto	3.9 in [100 mm]
Ancho del Producto	2.4 in [60 mm]
Altura del Producto	0.8 in [20 mm]
Peso del Producto	2.7 oz [77 g]

---

## Información de la Caja

Longitud de la Caja	8.3 in [21 cm]
Ancho de la Caja	5.7 in [14.5 cm]



Altura de la Caja 1.6 in [40 mm]

Peso (de la Caja) del Envío 10.5 oz [298 g]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja 7 Port USB 2.0 Hub

USB 2.0 Cable

Power Adapter

Instruction Manual

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

