Concentrador USB 3.0 de 7 Puertos con Caja de Metal - Hub de Escritorio o Montaje en Pared

ID del Producto: ST7300U3M

El concentrador USB 3.0 de 7 puertos StarTech.com es la respuesta para sus necesidades de tener un concentrador compacto y duradero, que es ideal tanto para su uso de escritorio como para viajes.

Este concentrador es perfecto para una configuración permanente con un computador de escritorio, ya que su duradera caja de metal resiste los desgastes propios del uso a diario. Además, es posible montarlo a la superficie de, por ejemplo, un escritorio o una pared, mediante el soporte de montaje incluido.

El tamaño compacto y la durabilidad también hacen que el concentrador resulte perfectamente portátil. Cuando el usuario se desplace o viaje de casa a la oficina y viceversa, el duradero diseño resiste cualquier daño ocasionado en estas situaciones.

Los puertos del concentrador están en posición vertical, lo cual resulta ideal para los profesionales de informática o cualquier usuario que requiera la conexión y desconexión frecuente de sus dispositivos USB. El concentrador ofrece un amplio espacio para prender de los conectores, sin tener que preocuparse de que los terminales con un tamaño más grande ocupen demasiado espacio y reduzcan el número de puertos disponibles.

Los puertos USB 3.0 adicionales permiten aumentar su productividad y conectar más dispositivos a su computador, o simplemente evitar las molestias de intercambiar dispositivos por el limitado número de puertos de su computador portátil. El concentrador facilita el acceso de sus puertos USB y puede extender el rango de sus dispositivos ya que funciona como un repetidor.

El concentrador ST7300U3M es compatible con lo último en productos USB 3.0, incluyendo los dispositivos de almacenamiento equipados con UASP. Con velocidades de transferencia de hasta 5Gb por segundo mediante la tecnología SuperSpeed USB 3.0, este concentrador de alto rendimiento es el accesorio perfecto para su computador de escritorio o portátil, MacBook® o UltraBook™.

También puede utilizar el concentrador con periféricos y computadores de generación anterior, ya que incluye compatibilidad con dispositivos USB 2.0 y 1.x, sin que se requiera la instalación de controladores o software adicional.

Avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

• Instale en entornos de oficina compartida para proporcionar acceso a un concentrador USB para varios dispositivos

• Conecte una amplia variedad de periféricos en un entorno doméstico o de oficina, mediante una única conexión USB 3.2 Gen 1

Características

• Transfiera archivos de gran tamaño a una velocidad impresionante, con soporte para una capacidad de transmisión de hasta 5Gbps

• La configuración de puertos en posición vertical facilita la conexión, incluso para los conectores USB de tamaño más grande

• Su retrocompatibilidad le posibilita ahorrar dinero al poder utilizarlo con dispositivos USB 2.0 y 1.x ya existentes

• Flexibilidad de opciones de montaje, gracias al soporte incluido para instalación en escritorio o en pared

• Ideal para viajes/desplazamientos, gracias a su caja metálica resistente y compacta

• Soporta Plug and Play e Intercambio en Caliente (Hot-Swap)

Hardware

Política de Garantía	2 Years

	Puerto(s) de dispositivos USB-C	No
	Conexión anfitrión USB-C	No
	Puerto(s) de carga rápida	No
	Cantidad de Puertos	7
	Interfaz	USB 3.2 Gen 1(5Gbps)
	Tipo de Bus	USB 3.2 Gen 1(5Gbps)
	ID del Conjunto de Chips	ASMedia - ASM1074
Rendimiento		
	Tasa de Transferencia de Datos Máxima	5 Gbps (USB 3.2 Gen 1)
	Tipo y Velocidad	USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s
	MTBF	1.689.464 Horas
Conector(es)		
	Tipo(s) de Conector(es)	7 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps)
		1 - USB 3.2 Tipo B (9 pines, Gen 1, 5Gbps)
Software		
	Compatibilidad OS	OS Independent; No additional drivers or software required
Observaciones / Requisitos		
	Requerimientos del Sistema y Cables	Puerto USB 3.0 disponible
	Nota	Si se conecta a un puerto anfitrión USB 2.0, su rendimiento puede verse limitado
Indicadores		
	Indicadores LED	1 - Alimentación

		7 - Conexión en puerto del concentrador
Requisitos de Energía		
	Adaptador de Corriente Incluido	Adaptador de alimentación de CA incluido
	Tensión de Entrada	100 - 240 AC
	Corriente de Entrada	1.5 A
	Tensión de Salida	12V DC
	Alimentación de Salida	3.0 A
	Polaridad Central	Positivo
	Tipo de Enchufe	M
	Consumo de Energía	36
Requisitos Ambientales		
	Temperatura Operativa	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
	Humedad	HR 20~80%
Características Físicas		
	Color	Negro
	Factor de forma	de Escritorio
	Tipo de Gabinete	Aluminio
	Longitud del Cable	48.0 in [1219 mm]
	Longitud del Producto	4.3 in [11.0 cm]
	Ancho del Producto	1.7 in [4.4 cm]
	Altura del Producto	0.9 in [2.4 cm]

	Peso del Producto	4.7 oz [133.0 g]
Información de la Caja		
	Cantidad de Paquetes	1
	Longitud de la Caja	6.8 in [17.2 cm]
	Ancho de la Caja	4.2 in [10.6 cm]
	Altura de la Caja	3.5 in [8.8 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	1.2 lb [0.6 kg]
Contenido de la Caja		
	Incluido en la Caja	1 - Concentrador USB 3.0
		1 - Cable USB 3.0 A - B - 1m
		1 - Soporte para montaje en pared (con tornillos)
		2 - Tiras de patas de goma
		1 - Adaptador universal de alimentación (NA /JP, UE, RU, ANZ)
		1 - Manual de Instrucciones

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.