

HUB USB 3.0 a 7 porte con case metallico - 5Gbps - Perno e concentratore USB 3.0 desktop/montabile a parete

ID prodotto: ST7300U3M



L'hub USB 3.2 Gen 1 a 7 porte StarTech.com è la risposta se siete alla ricerca di un hub resistente e compatto ideale per l'uso con desktop o in viaggio.

Questo hub è ideale per una configurazione permanente con un computer desktop grazie al resistente alloggiamento in metallo in grado di resistere all'usura e consumo provocati dall'utilizzo quotidiano. Può essere inoltre fissato a una superficie come, ad esempio, una scrivania o una parete, utilizzando la staffa per montaggio a parete inclusa.

Le dimensioni compatte e la resistenza dell'hub lo rendono inoltre perfettamente trasportabile. Fuori ufficio, il design robusto resiste ai danni che possono verificarsi in viaggio o quando ci si sposta da casa all'ufficio.

Le porte dell'hub sono disposte verticalmente ed è quindi perfetto per i professionisti IT o per gli utenti che devono collegare e scollegare i dispositivi USB molto spesso. Lo spazio è sufficiente per afferrare i connettori senza doversi preoccupare che le spine di dimensioni maggiori occupino uno spazio eccessivo riducendo il numero di porte disponibili.


Grazie alle porte USB 3.2 Gen 1 aggiuntive, è possibile incrementare la produttività e collegare più dispositivi al computer o semplicemente evitare il problema di dover scambiare i dispositivi collegati al laptop con un numero limitato di porte. L'hub rende le porte USB più accessibili e può facilmente ampliare la gamma di dispositivi facendo da ripetitore in un punto intermedio.

ST7300U3M supporta i prodotti USB 3.2 Gen 1 più recenti tra cui i dispositivi di archiviazione dotati di UASP. Con velocità di trasferimento dati fino a 5 Gb al secondo grazie all'utilizzo della tecnologia SuperSpeed USB 3.2 Gen 1, questo hub ad alte prestazioni è l'accessorio ideale per desktop, laptop, MacBook®, o UltraBook™.

L'hub può essere inoltre utilizzato con periferiche e computer meno recenti grazie al supporto di

dispositivi USB 2.0 e 1.x senza richiedere l'installazione di driver o software aggiuntivi.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Utilizzabile nelle postazioni di lavoro condivise tra più utenti per fornire l'accesso all'hub USB a più dispositivi
- Consente di collegare una vasta gamma di periferiche a casa o in ufficio, tutto con un singolo collegamento USB 3.2 Gen 1

Caratteristiche

- Consente di trasferire file di grandi dimensioni ad altissime velocità grazie al supporto della trasmissione fino a 5 Gbps
- La configurazione verticale delle porte semplifica il collegamento anche con connettori USB di dimensioni maggiori
- La retrocompatibilità consente un risparmio di denaro e l'utilizzo con dispositivi USB 2.0 e 1.x esistenti
- Flessibili opzioni di montaggio grazie alla staffa per desktop o per montaggio a parete inclusa
- Facile da trasportare grazie al box esterno in metallo compatto e resistente
- Compatibile con funzioni plug-and-play e hot-swap

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Porta(e) per dispositivi USB-C	No
Connessione host	No

USB-C	
Porta(e) di ricarica rapida	No
Porte	7
Interfaccia	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
Tipo bus	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
ID chipset	ASMedia - ASM1074

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	5 Gbps (USB 3.2 Gen 1)
Tipo e velocità	USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s
MTBF	1.689.464 Ore

Connettore/i

Tipo/i connettori	7 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 (5 Gbps) 1 - USB 3.2 Type-B (9 pin, Gen 1, 5Gbps)
-------------------	---

Software

Compatibilità con sistemi operativi	OS Independent; No additional drivers or software required
-------------------------------------	--

Note/requisiti speciali

Requisiti di sistema e cavi	Porta USB 3.0 disponibile
Nota	In caso di collegamento a una porta host USB 2.0, le prestazioni potrebbero essere limitate

Indicatori

Indicatori LED	1 - Alimentazione 7 - Collegamento porte all'hub
----------------	---

Alimentazione

Fonte di Alimentazione	Adattatore CA incluso
------------------------	-----------------------

Tensione ingresso	100 - 240 AC
Corrente ingresso	1.5 A
Tensione di uscita	12V DC
Corrente di uscita	3.0 A
Tipo punta centrale	Positivo
Tipo presa	M
Consumo energetico	36

Ambientale

Temperatura d'esercizio	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Temperatura di conservazione	-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Umidità	20~80% RH

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Fattore di forma	Desktop
Tipo enclosure	Alluminio
Lunghezza del cavo	48.0 in [1219 mm]
Lunghezza prodotto	4.3 in [11.0 cm]
Larghezza prodotto	1.7 in [4.4 cm]
Altezza prodotto	0.9 in [2.4 cm]
Peso prodotto	4.7 oz [133.0 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	4.1 in [10.5 cm]

Package Width	6.7 in [17.1 cm]
Package Height	3.6 in [9.1 cm]
Peso spedizione (confezione)	1.2 lb [0.5 kg]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - Hub USB 3.0
	1 - USB 3.0 A - Cavo B - 1 m
	1 - Staffa per montaggio a parete (con viti)
	2 - Strisce di base in gomma
	1 - Adattatore di alimentazione universale (NA/JP, EU, UK, ANZ)
	1 - Manuale di istruzioni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.