

USB 3.0-hubb med 7 portar - 5Gbps - stationär

Produkt ID: ST7300USB3B




ST7300USB3B USB 3.2 Gen 1-hubben gör det möjligt att lägga till sju externa USB 3.2 Gen 1-portar till en dator från en enda USB 3.2 Gen 1-värdanslutning.

USB-hubben ger dataöverföringshastigheter på upp till 5 Gbps, uppfyller SuperSpeed USB 3.2 Gen 1-specifikationer och är bakåtkompatibel med USB 2.0- och 1.x-enheter.

Hubben är designad för enkel port-åtkomst vid anslutning eller fränkoppling av enheter och har en ensidig port-orientering med avkänning och skydd för överbelastning på alla sju portar. Hubben stöder plug-and-play och hot swap och låter dig byta ut och använda anslutna enheter utan att stänga av värddatorn.

USB-hubben är bussdriven för användning i miljöer utan eluttag men passar perfekt för kraftfulla USB-enheter om den används med den medföljande valfria strömadaptern.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Bygg ut systemets USB 3.2 Gen 1-möjligheter med extra portar
- Gör USB-portar mer åtkomliga genom att placera hubben var som helst kabeln når
- Förläng USB-enheters räckvidd genom att använda hubben som en mittpunkts-repeater
- Separata USB-portar för att passa större USB-kontakter och förhindra trängsel

Funktioner

- Sju USB 3.2 Gen 1-nedströmsportar som nås från en sida av hubben, med stöd för upp till 5 Gbps
- Universell kompatibilitet över flera plattformar utan att extra drivrutiner behövs
- Plug-and-play- och hot-swap-kompatibel
- Bakåtkompatibel med USB 2.0- och 1.x-enheter
- Avkänning av överbelastning av ström och skydd på varje USB-port
- USB-bussdriven, valfri extern strömadapter medföljer för kraftfulla USB-enheter
- USB 3.2 Gen 1 A till B-kabel medföljer

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
USB-C-enhetsport(ar)	Nej
USB-C-värdanslutning	Nej
Snabbladdningsport(ar)	Nej
Portar	7
Busstyp	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
Chipset-ID	VIA/VLI - VL817

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	5 Gbps (USB 3.2 Gen 1)
Typ och hastighet	USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s
Medeltid mellan fel	43 977,72 timmar

(MTBF)

Kontakt(er)	Kontakttyp(er)	1 - USB 3.2 Type-B (9 stift, Gen 1, 5 Gbps)
		7 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps)
Mjukvara	OS-kompatibilitet	OS Independent; No additional drivers or software required
Särskilda anmärkningar/krav	System- och kabelkrav	Ledig USB 3.0-port
	Obs.	Prestandan kan bli begränsad vid anslutning till en USB 2.0-värdport.
Indikatorer	LED-indikatorer	7 - LED för hubbport-anslutning
Ström	Strömkälla	AC-adapter medföljer
	Inspänning	100 - 240 AC
	Inström	1.5 A
	Utpänning	12V DC
	Utström	3 A
	Polaritet på mittpol	Positiv
	Kontakttyp	M
	Strömförbrukning	36
Miljö	Drifttemperatur	-2°C to 52°C (29°F to 125°F)
	Förvaringstemperatur	-20°C to 56°C (-4°F to 132°F)
	Luftfuktighet	5-95 % RH

Utseende

Färg	Svart
Formfaktor	Skrivbord
Kabinetttyp	Av plast
Produktlängd	6.8 in [17.2 cm]
Produktbredd	2.8 in [7 cm]
Produkthöjd	0.9 in [2.3 cm]
Produktvikt	5.2 oz [148 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	5.9 in [15.0 cm]
Paketets bredd	8.3 in [21.1 cm]
Paketets höjd	2.5 in [6.3 cm]
Fraktvikt (förpackning)	1.2 lb [0.5 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - USB 3.0-hub
	1 - 1 m USB 3.0-kabel
	1 - Universell strömadapter (NA/JP, EU, UK, ANZ)
	1 - Instruktionsbok

Warranty Information

Warranty	2 År
----------	------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.