

7-poort Metalen Industriële SuperSpeed USB 3.0 Hub - Monteerbaar

Productcode: ST7300USBM



De ST7300USBM industriële USB 3.0-hub met 7 poorten breidt uw huidige USB-capaciteit uit door 7 externe USB 3.0-poorten toe te voegen vanaf één USB 3.0-hostverbinding, die gevoed wordt door een 2-draads klemmenblok met ondersteuning voor ingangsspanningen tussen 7-40V DC.

Deze industriële hub is ontworpen voor het leveren van betrouwbare prestaties in extreme omgevingen en is voorzien van een robuuste, volledig metalen behuizing die veilig kan worden gemonteerd op de meeste oppervlakken en muren. De hub wordt bovendien geleverd met optionele DIN-rail-beugels die kunnen worden gebruikt voor montage in een rack.

Deze industriële USB-hub is compatibel met de USB 3.0-specificaties voor overdrachtsnelheden tot 5 Gbit/s en is achterwaarts compatibel met de USB 2.0- en 1.x-specificaties voor de gelijktijdige ondersteuning van oudere USB-randapparatuur of zelfs oudere systemen zonder USB-capaciteit.

Met 2 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.

NB: De ST7300USBM is ontwikkeld voor industriële toepassingen/omgevingen en maakt gebruik van een 2-draads klemmenblokvoeding in plaats van een wisselstroomadapter. Een dergelijke wisselstroomadapter wordt bij dit product echter niet meegeleverd. Voor een USB 3.0 hub met een wisselstroomadapter zie ons volledige assortiment .

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Installatie op plekken waar meerdere USB 3.0-poorten veilig dienen te worden gemonteerd op een oppervlak, zoals aan de wand, onder een bureau of in een rack

- Uitbreiding van USB 3.0-functionaliteit naar plekken die onderhevig zijn aan grote temperatuurverschillen, of waar een verhoogd risico op schade bestaat (zoals in industriële omgevingen)
- Voor het toevoegen van USB 3.0-aansluitingen op drukke plaatsen, waar USB-kabels sneller los zouden kunnen raken
- Voor het aansluiten van industriële printers, camera's, sensoren/bewakingsapparatuur, touchscreens, CNC-machines/controllers

Eigenschappen

- Voldoet aan SuperSpeed USB 3.0 met overdrachtsnelheden tot 5 Gbit/s
- 2-draads klemmenblokvoeding die een ingangsspanning van 7-40 VDC ondersteunt (standaard wisselstroomadapter wordt niet ondersteund en niet meegeleverd)
- 350 Watt overspanningsbeveiliging per poort
- Ondersteunt USB-specificatie 1.1 voor het opladen van batterijen
- Ondersteuning voor USB-kabels met schroefsluiting (apart verkrijgbaar)
- Volledig metalen behuizing
- Ingebouwde wandmontagebeugels (plus DIN-rail optioneel)
- Achterwaarts compatibel met apparaten op USB 2.0 en USB 1.1/1.0

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Poorten	7
Interface	USB 3.0
Bus type	USB 3.0
Chipsetcode	Genesys Logic - GL3520

Prestaties

Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Overspanningsbeveiliging	350W per poort



	MTBF	111,589 Hours
<hr/>		
Connector(en)	Type connector(en)	Aansluitblok (2 draden) USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps) USB Type-B (9-polig) USB 3.0
<hr/>		
Software	Besturingssystemen	OS Independent; No additional drivers or software required
<hr/>		
Speciale opmerkingen / vereisten	Systeem- en kabelvereisten	Vrije USB 3.0-poort
	Notitie	Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik met klemmenblokvoeding - Geen standaard AC-adapter verkrijgbaar
<hr/>		
Indicatoren	LED-indicatoren	Power (groen)
<hr/>		
Voeding	Inclusief voedingsadapter	Aansluitblok
<hr/>		
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
	Vochtigheid	5% - 95% rel. luchtvochtigheid
<hr/>		
Fysieke eigenschappen	Kleur	Zwart
	Type behuizing	Staal
	Lengte product	5.7 in [14.5 cm]
	Breedte product	2.2 in [55 mm]



Hoogte product 1.7 in [43.5 mm]

Gewicht product 12.1 oz [343 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 11.5 in [29.3 cm]

Package Width 7.5 in [19 cm]

Package Height 2.6 in [67 mm]

Verzendgewicht (verpakt) 22.4 oz [634 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd
USB 3.0 Hub
USB 3.0-kabel (2m)
Aansluitblok
DIN-rail Montageset
Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

