

Adaptador Concentrador Hub USB 6 Puertos - 2x USB 3.0 -4x USB 2.0 - 1x USB Cargador de 2A

ID del Producto: ST7320USBC




El Concentrador Combo USB 3.0/2.0 de 6 puertos, ST7320USBC dispone de un puerto de carga dedicado de alta potencia especial que se puede utilizar para cargar dispositivos USB ya que suministra hasta 2A de energía, o para agregar 2 puertos USB 3.0 y 4 puertos USB 2.0 a un computador a través de una sola conexión USB 3.0 del host.

El concentrador incluye un adaptador de corriente externo que cuando está conectado permite cargar algunos dispositivos electrónicos portátiles (como un iPhone® o algún otro Smartphone), incluso sin una conexión USB al computador host.

Un diseño único que ofrece puertos USB distribuidos a lo largo de 3 lados del concentrador, así como una combinación de puertos USB 2.0 y 3.0, este concentrador USB versátil y flexible es ideal para usar con laptops y computadores de escritorio.

El concentrador USB 3.0/2.0, ST7320USBC cuenta con una garantía de 2 años y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Permite agregar múltiples puertos USB 3.0 y USB 2.0 a un sistema informático para conectar más dispositivos
- Cargue un Smartphone
- Permite cargar dispositivos portátiles de altos requisitos de alimentación (como las tabletas) que necesitan puertos USB de alta potencia
- Facilita la accesibilidad a puertos USB ya que se puede instalar en un lugar conveniente (siempre que esté al alcance del cable)
- Permite extender el rango de un dispositivo USB operando como repetidor de punto medio

Características

- 2 puertos USB 3.0 y 4 puertos USB 2.0 a los que se puede acceder simultáneamente
- Un Puerto de Carga Dedicado (DCP) USB de alta potencia de 2 Amp
- Incluye un adaptador de alimentación de 20 vatios y un cable USB 3.0 anfitrión
- Compatibilidad universal multiplataforma, que no requiere controladores ni software adicional
- Interfaz de host compatible con USB 3.0 SuperSpeed con soporte para ancho de banda de 5 Gbps

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Puerto(s) de dispositivos USB-C	No
Conexión anfitrión USB-C	No
Puerto(s) de carga rápida	Sí
Cantidad de Puertos	7
Interfaz	USB 3.2 Gen 1(5Gbps)
Tipo de Bus	USB 3.2 Gen 1(5Gbps)
	USB 3.2 Gen 1(5Gbps)

	ID del Conjunto de Chips	VIA/VLI - VL817
Rendimiento	Tipo y Velocidad	USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s
Conector(es)	Puertos Externos	2 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps) 1 - USB 3.2 Tipo B (9 pines, Gen 1, 5Gbps) 4 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)
Software	Compatibilidad OS	OS Independent
Observaciones / Requisitos	Requerimientos del Sistema y Cables	Puerto USB 3.0 o 2.0 disponible
Indicadores	Indicadores LED	1 - Encendido
Requisitos de Energía	Fuente de alimentación	Adaptador de alimentación de CA incluido
	Tensión de Entrada	100 - 240 AC
	Corriente de Entrada	1.5 A
	Tensión de Salida	5 DC
	Alimentación de Salida	4 A
	Tipo de Enchufe	H
	Consumo de Energía	20
Requisitos Ambientales		

Temperatura Operativa	0°C to 85°C (32°F to 185°F)
Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 95°C (14°F to 203°F)
Humedad	HR 5~90%

Características Físicas

Color	Negro
Factor de forma	de Escritorio
Tipo de Gabinete	Plástico
Longitud del Producto	3.9 in [99.0 mm]
Ancho del Producto	2.4 in [6.0 cm]
Altura del Producto	0.8 in [2.0 cm]
Peso del Producto	2.6 oz [74.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	4.8 in [12.1 cm]
Ancho de la Caja	5.5 in [13.9 cm]
Altura de la Caja	4.1 in [10.4 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	1.0 lb [0.5 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Concentrador USB de 6 puertos
	1 - Cable USB 3.0
	4 - Adaptador universal de alimentación (NA /JP, UE, RU, ANZ)
	1 - Manual de Instrucciones

Información Acerca
de la Garantía

Warranty

2 Años

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.