

Hub combiné USB 3.0/2.0 6 ports avec port de charge

N° de produit: ST7320USBC



Le hub combiné USB 3.0/2.0 6 ports ST7320USBC comporte un port de chargement USB spécial à haut rendement dédié qui vous permet de charger vos appareils USB avec une alimentation de 2 A, ou peut ajouter 2 ports USB 3.0 et 4 ports USB 2.0 à un ordinateur à l'aide d'une seule connexion USB 3.0 hôte.

Ce hub comprend un adaptateur d'alimentation externe qui, une fois connecté, permet de charger certains appareils électroniques portables (p. ex., un iPhone® ou un autre smartphone), même sans connexion USB à un ordinateur hôte.

Offrant un design unique avec des ports USB sur trois de ses côtés, ainsi qu'une combinaison de ports USB 2.0 et 3.0, ce hub USB polyvalent est idéal pour les ordinateurs portables et de bureau.

Le hub USB 3.0/2.0 ST7320USBC bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

## Certifications, rapports et compatibilité

### Applications

- Ajoutez plusieurs ports USB 3.0 et USB 2.0 à un système informatique pour la prise en charge de plus de connexions de périphériques
- Allongez la portée d'un périphérique USB en vous servant du hub comme répéteur intermédiaire
- Chargez un Smartphone

- Atteignez plus facilement les ports USB difficiles d'accès en positionnant le hub à un emplacement pratique (à portée de câble)
- Chargement d'appareils portables gourmands en énergie (comme les tablettes) qui nécessitent des ports USB à haut rendement pour se recharger

## Spécifications techniques

- 2 ports USB 3.0 et 4 ports USB 2.0 accessibles simultanément
- Port de chargement USB dédié à haut rendement de 2 A (DCP)
- Interface hôte compatible SuperSpeed USB 3.0 avec prise en charge d'une bande passante pouvant atteindre 5 Gb/s pour le transfert de données
- Inclut un adaptateur d'alimentation 20 W et un câble hôte USB 3.0
- Compatibilité multiplateforme universelle, sans aucun logiciel ou pilote supplémentaire requis

---

### Matériel

Politique de garantie	2 Years
Port(s) appareil USB-C	Non
Connexion hôte USB-C	Non
Port(s) à charge rapide	Oui
Nombre de ports	7
Interface	USB 3.0
Type de bus	USB 3.0
	USB 3.0
ID du chipset	VIA/VLI - VL813

---

### Performance

Type et débit	USB 3.0 - 4.8 Gbit/s
	USB 2.0 - 480 Mbit/s

---

### Connecteur(s)

Ports externes	USB Type-B (9 broches) USB 3.0
----------------	--------------------------------

USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps)

USB Type-A (4 broches) USB 2.0

---

Logiciel

Compatibilité système OS Independent  
d'exploitation

---

Notes  
spéciales /  
Configuration

Configurations du Port USB 3.0 ou 2.0 libre  
système et du câblage

---

Indicateurs

Indicateurs lumineux Alimentation

---

Alimentation

Adaptateur d'alimentation inclus	Adaptateur secteur inclus
Tension d'entrée	100 - 240 AC
Courant d'entrée	0.6 A
Tension de sortie	5 DC
Courant de sortie	4 A
Type de prise	H
Consommation électrique	20

---

Conditions  
environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 85°C (32°F to 185°F)
Température de stockage	-10°C to 95°C (14°F to 203°F)
Humidité	Humidité relative de 5~90 %

---

Caractéristiqu



es physiques

Couleur	Noir
Type	Desktop
Type de boîtier	Plastique
Longueur du produit	3.9 in [99.0 mm]
Largeur du produit	2.4 in [60.0 mm]
Hauteur du produit	0.8 in [20.0 mm]
Poids du produit	2.6 oz [74.0 g]

---

Informations  
d'emballage

Quantité par paquet	1
Package Length	5.5 in [14.0 cm]
Package Width	4.7 in [12.0 cm]
Package Height	3.2 in [82.0 mm]
Poids brut	14.5 oz [412.0 g]

---

Contenu du  
paquet

Inclus dans le paquet	Câble USB 3.0
	Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / JP / EU / GB / ANZ)
	Manuel d'instruction
	Hub USB 6 ports

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

