

6-poort USB 3.0/2.0 Combo Hub met Oplaadpoort

Productcode: ST7320USBC



De ST7320USBC 6-poort USB 3.0/2.0 Combo Hub beschikt over een speciale high-output oplaadpoort waarmee u USB-apparaten kunt opladen met maximaal 2A aan stroom, en 2x USB 3.0- en 4x USB 2.0-poorten kunt toevoegen aan een computer via een enkele USB 3.0-aansluiting.

De hub wordt geleverd met een externe voedingsadapter, die wanneer aangesloten het opladen van sommige draagbare elektronische apparaten mogelijk maakt (bijv. een iPhone® of andere smartphone), zelfs zonder USB-verbinding met een computer.

Deze veelzijdige en flexibele USB-hub beschikt over een uniek ontwerp. Met een combinatie van USB 2.0- en 3.0-poorten aan 3 zijden is deze hub ideaal voor zowel laptops als desktopcomputers.

De ST7320USBC USB 3.0/2.0-hub wordt geleverd met 2 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Voeg meerdere USB 3.0- en USB 2.0-poorten toe aan een computersysteem om meer apparaten te kunnen aansluiten
- Voor het opladen van een smartphone
- Voor het opladen van krachtige mobiele apparaten (zoals tablets) en die voor het opladen speciale USB-poorten nodig hebben die veel vermogen kunnen leveren

- Maak moeilijk toegankelijke USB-poorten toegankelijker door de hub op een handige locatie (binnen kabelbereik) te plaatsen
- Verleng het bereik van een USB-apparaat door de hub te laten fungeren als repeater

Eigenschappen

- 2x USB 3.0- en 4x USB 2.0-poorten die alle tegelijkertijd kunnen worden gebruikt
- Afzonderlijke USB-oplaadpoort (DCP) die 2 A aan stroom kan leveren
- Inclusief 20 W voedingsadapter en USB 3.0 hostkabel
- Universele compatibiliteit met meerdere platformen, zonder dat extra stuurprogramma's of software vereist zijn
- SuperSpeed USB 3.0-aansluiting met overdrachtsnelheden tot 5 Gbit/s

Hardware


Garantiebeleid	2 Years
USB-C apparaat poort(en)	Nee
USB-C hostverbinding	Nee
Snellaadpoort(en)	Ja
Poorten	7
Interface	USB 3.0
Bus type	USB 3.0
	USB 3.0
Chipsetcode	VIA/VLI - VL813

Prestaties

Type en snelheid	USB 3.0 - 4.8 Gbit/s
	USB 2.0 - 480 Mbit/s

Connector(en)

Externe poorten	USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)
-----------------	---------------------------------------



USB Type-B (9-polig) USB 3.0

USB Type-A (4-polig) USB 2.0

Software

Besturingssystemen OS Independent

Speciale opmerkingen / vereisten

Systeem- en kabelvereisten Vrije USB 3.0- of 2.0-poort

Indicatoren

LED-indicatoren Power

Voeding

Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter

Ingangsspanning 100 - 240 AC

Ingangsstroom 1.5 A

Uitgangsspanning 5 DC

Uitgangsstroom 4 A

Stekkertype H

Vermogensopname 20

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur 0°C to 85°C (32°F to 185°F)

Opslagtemperatuur -10°C to 95°C (14°F to 203°F)

Vochtigheid 5% - 90% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen

Kleur Zwart

Vormfactor Desktop

Type behuizing Kunststof



Lengte product	3.9 in [99.0 mm]
Breedte product	2.4 in [60.0 mm]
Hoogte product	0.8 in [20.0 mm]
Gewicht product	2.6 oz [74.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Package Length	5.5 in [14.0 cm]
Package Width	4.7 in [12.0 cm]
Package Height	3.2 in [82.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	14.5 oz [412.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	6-poort USB-hub
	USB 3.0-kabel
	Universele voedingsadapter (NA/JP, EU, GB, ANZ)
	Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

