

Stazione Ricarica a 7 porte USB con 5x Porte 1A e 2x Porte 2A

ID prodotto: ST7C51224EU



Con la possibilità di ospitare fino a sette dispositivi mobili contemporaneamente, questa stazione di ricarica USB a 7 porte fornisce una soluzione multiporta dedicata per la ricarica di tablet, telefoni e altri dispositivi mobili.

Questa base di ricarica USB autonoma offre cinque porte da 1 A e due da 2 A, permettendo di ricaricare vari dispositivi mobili contemporaneamente, senza doverli collegare a più prese a muro o multiprese.

La stazione di ricarica a 7 porte supporta le funzionalità di ricarica intelligente, tra cui la specifica di ricarica delle batterie USB 1.2 e i protocolli Apple e Samsung, garantendo la compatibilità con un'ampia serie di dispositivi mobili, come gli iPhone e gli iPad Apple, i Samsung Galaxy Tab, i dispositivi Android e altri modelli.

Con una stazione di ricarica USB dedicata sulla scrivania è possibile ricaricare i dispositivi mobili mentre si lavora. La stazione di ricarica è anche un'ottima soluzione per le sale riunioni o le sale d'attesa, poiché offre agli utenti mobili un modo pratico per tenere alimentati i loro dispositivi.

Grazie al pulsante di accensione integrato, è possibile spegnere tutte le porte quando il caricabatterie non è in uso.

Questa compatta base di ricarica occupa uno spazio minimo ed è dotata di un robusto alloggiamento in metallo pensato per resistere all'uso quotidiano. Grazie alla staffa di montaggio a parete inclusa in dotazione, può essere montata su una superficie, ad esempio un muro o una scrivania, per accedere facilmente alle porte di ricarica.

Il prodotto ST7C51224EU è coperto da una garanzia di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Ricarica di più dispositivi contemporaneamente
- Ideale per sale riunioni, sale d'attesa, helpdesk IT e banchi prova
- Installazione in posizioni di montaggio sicure

Caratteristiche

- Consente di ricaricare più dispositivi contemporaneamente attraverso cinque porte da 1 A e due porte da 2 A
- Prese a muro libere grazie all'utilizzo di una stazione di ricarica che riunisce più porte
- Staffa di montaggio inclusa per l'installazione a parete o sulla scrivania
- Design compatto per un minor ingombro sulla scrivania, sul piano di lavoro o sul tavolo conferenza
- Supporto delle funzionalità di ricarica intelligente

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Porte	7
Standard del settore	Specifica di ricarica delle batterie USB rev. 1.2

Connettore/i

Tipo/i connettori	USB Type-A (4 pin) - USB 2.0
-------------------	------------------------------

Indicatori

Indicatori LED	Alimentazione
----------------	---------------

Alimentazione

Adattatore di alimentazione incluso	Adattatore CA incluso
Tensione ingresso	100 - 240 AC
Corrente ingresso	1.5 A



Tensione di uscita	12V DC
Corrente di uscita	5 A
Tipo punta centrale	Positivo
Tipo presa	M
Consumo energetico	60

Ambientale

Temperatura d'esercizio	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Temperatura di conservazione	-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Umidità	20~80% RH

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Alluminio
Lunghezza prodotto	4.3 in [11.0 cm]
Larghezza prodotto	1.8 in [45.0 mm]
Altezza prodotto	0.9 in [24.0 mm]
Peso prodotto	4.2 oz [118.0 g]

Informazioni confezione

Package Length	3.9 in [98.0 mm]
Package Width	9.3 in [23.5 cm]
Package Height	3.7 in [95.0 mm]
Peso spedizione (confezione)	27.1 oz [767.0 g]

Contenuto della confezione



Incluso nella
confezione

Stazione di caricamento USB

Staffa per montaggio a parete

Piedini in gomma

Manuale utente

Adattatore di alimentazione

Viti di montaggio

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

