

USB-laddningsstation med 7 portar, 5x 1A-portar och 2x 2A-portar

Produkt ID: ST7C51224EU



Ladda upp till sju mobila enheter samtidigt. Denna USB-laddningsstation med sju portar låter dig skapa en laddningspunkt med flera portar för surfplattor, telefoner och andra mobila enheter.

Den här fristående USB-laddningsremsan erbjuder fem 1 A och två 2 A USB-laddningsportar, så du kan ladda flera mobila enheter samtidigt, utan att behöva ansluta till flera vägguttag eller strömstänger.

Laddningsstationen med sju portar stöder smarta laddningsfunktioner, inklusive USB Battery Charging Specification 1.2 och Apple- och Samsung-protokoll, vilket garanterar kompatibilitet med ett brett utbud av mobila enheter såsom Apple iPhone och iPad, Samsung Galaxy Tab, Android-enheter och mer.

Skapa en dedikerad USB-laddningsstation vid ditt skrivbord, så att du kan ladda dina mobila enheter medan du arbetar. Laddningsstationen är också ett utmärkt tillskott till ditt styrelserum eller lobbyn och erbjuder ett bekvämt sätt för mobilanvändare att hålla sina enheter laddade.

Med den integrerade strömknappen kan du stänga av samtliga portar när laddaren inte används.

Den här kompakta laddningsremsan tar upp minimalt med utrymme och har ett robust yttre som klarar av slitage från daglig användning. Med det medföljande väggmonteringsfästet kan du för enkel åtkomst till laddningsportarna fästa laddningsremsan till en yta såsom ett skrivbord eller en vägg.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Ladda flera enheter samtidigt
- Idealisk för styrelserum, lobbyer, IT-kundtjänst och testbänk
- Installera på platser där laddningsremsan kan monteras säkert

Funktioner

- Ladda flera enheter samtidigt med fem portar på 1 A och två på 2 A
- Frigör utrymme och använd färre eluttag med en samlad laddningsstation
- Montera laddningsremsan till ett skrivbord eller en vägg med medföljande monteringsfäste
- Spara utrymme på ditt skrivbord, din arbetsbänk eller ett konferensbord med stationens kompakta design
- Stöder smarta laddningsfunktioner

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Portar	7
Industristandarder	USB Battery Charging Specification Rev. 1.2

Kontakt(er)

Kontakttyp(er)	7 - USB 2.0 Type-A (4 stift, 480 Mbps)
----------------	--

Indikatorer

LED-indikatorer	1 - Ström
-----------------	-----------

Ström

Strömkälla	AC-adapter medföljer
Inspänning	100 - 240 AC
Inström	1.5 A
Utspanning	12V DC

Utström	5 A
Polaritet på mittpol	Positiv
Kontakttyp	M
Strömförbrukning	60

Miljö

Drifttemperatur	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Förvaringstemperatur	-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Luftfuktighet	20~80% RH

Utseende

Färg	Svart
Kabinetttyp	Aluminium
Produktlängd	4.3 in [11.0 cm]
Produktbredd	1.8 in [4.5 cm]
Produkthöjd	0.9 in [2.4 cm]
Produktvikt	4.2 oz [118.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	3.9 in [98.0 mm]
Package Width	9.3 in [23.5 cm]
Paketets höjd	3.7 in [95.0 mm]
Fraktvikt (förpackning)	27.1 oz [767.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - USB-laddningsstation
	1 - Väggmonteringsfäste
	4 - Gummifötter

1 - Användarhandbok

1 - Strömadapter

4 - monteringsskruvar

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.