Hub USB 3.0 à 7 ports plus ports dédiés à la charge - 5Gbps - 2x 2,4 A

Nº de produit: ST93007U2C

Ce hub USB 3.2 Gen 1 à 7 ports fonctionne comme un hub de données classique pour votre ordinateur, et propose une station de charge à deux ports pour vos appareils mobiles. Il est maintenant facile d'ajouter sept ports USB 3.2 Gen 1 et deux ports de charge rapide de 2,4 A à votre MacBook, votre ordinateur portable ou votre ordinateur de bureau. Voici l'accessoire indispensable à la maison, au travail ou dans les espaces de bureau partagés.

Les deux ports dédiés à la charge (Dedicated Charge Ports) de 2,4 A chargent rapidement vos smartphones, vos tablettes et autres appareils alimentés par USB. Pour faciliter et accélérer l'opération, les ports de charge sont situés sur le dessus du hub.

Les ports de charge et de données fonctionnent en même temps. Vous pourrez donc charger rapidement vos appareils mobiles tout en continuant d'utiliser vos périphériques USB 3.2 Gen 1. Le hub charge également des appareils lorsque votre ordinateur est déconnecté, en mode veille ou éteint.

Augmentez votre productivité en ajoutant sept ports USB 3.2 Gen 1 (ou USB 3.2 Gen 1) à votre poste de travail. Grâce à ses vitesses de transfert jusqu'à 5 Gb/s, le hub est idéal pour les appareils à large bande passante comme des disques durs externes, des imprimantes, des scanners, des webcams haute résolution, des caméras vidéo, etc.

Ce hub USB 3.2 Gen 1 est l'accessoire parfait pour votre ordinateur portable ou de bureau. Peu encombrant, il se fera discret sur votre bureau. Et grâce à l'espace laissé entre chaque port USB, rien de plus facile que de brancher et débrancher les appareils que vous utilisez le plus. En outre, il se configure en quelques secondes, sans pilote d'installation.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

• Utilisez-le comme station de charge à deux ports ou comme hub de données à la maison, au bureau et dans les espaces de bureau partagés

• Chargez rapidement vos appareils mobiles tout en augmentant la connectivité de votre ordinateur

• Facilitez l'accès aux ports USB

Spécifications techniques

• Chargez rapidement vos smartphones et vos tablettes sur les deux ports USB de charge rapide de 2,4 A

• Branchez plusieurs appareils USB à votre ordinateur portable ou de bureau en ajoutant sept ports USB 3.0

• Chargez toute une gamme d'appareils mobiles, y compris Apple et Samsung Galaxy, avec prise en charge des spécifications de charge de pile USB 1.2

• Format élégant et compact

• Utilisez en même temps les ports du hub et les ports de charge rapide

• Compatibilité multiplateforme universelle, sans aucun pilote supplémentaire requis

• Débit SuperSpeed USB 3.2 Gen 1 jusqu'à 5 Gb/s

• Bouton d'alimentation démarrer/arrêter intégré

• Compatible plug-and-play et échange à chaud

• Indicateurs à LED du statut des ports

• Rétrocompatible avec les appareils USB 2.0, 1.x

Matériel

Politique de garantie	2 Years

	Port(s) appareil USB-C	Non
	Connexion hôte USB-C	Non
	Port(s) à charge rapide	Oui
	Nombre de ports	7
	Interface	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
	Type de bus	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
	Normes de l’industrie	Spécifications de charge de batterie par USB rév. 1.2
		USB 3.0 - Rétrocompatible avec les normes USB 2.0/1.1
	ID du chipset	VIA/VLI - VL812
Performance		
	Vitesse max. de transfert de données	5 Gbps (USB 3.2 Gen 1)
	Type et débit	USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s
Connecteur(s)		
	Types de connecteur	7 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps)
		2 - USB 3.2 Type-A (9 broches, charge rapide)
Logiciel		
	Compatibilité système d’exploitation	OS Independent; No additional drivers or software required
Notes spéciales / Configuration		
	Configurations du système et du câblage	Ordinateur hôte avec port USB 3.0 libre
		L'adaptateur d'alimentation inclus doit être branché au hub
	Remarque	La connexion à un port hôte USB 2.0 peut limiter la performance
Indicateurs		

	Indicateurs lumineux	7 - Statut du port (bleu)
		2 - Statut du port de charge (bleu)
Alimentation		
	Source d'alimentation	Adaptateur secteur inclus
	Tension d'entrée	100 - 240 AC
	Courant d'entrée	1.0 A
	Tension de sortie	12V DC
	Courant de sortie	4 A
	Center Tip Polarity	Positif
	Type de prise	N
	Consommation électrique	48
Conditions environnementales		
	Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Température de stockage	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Humidité	Humidité relative de 10 % ~ 90 % (sans condensation)
Caractéristiques physiques		
	Couleur	Noir
	Type	Desktop
	Type de boîtier	Plastique
	Longueur du produit	7.9 in [20 cm]
	Largeur du produit	2.4 in [6 cm]
	Hauteur du produit	1.0 in [2.5 cm]
	Poids du produit	4.7 oz [134 g]

Informations d'emballage		
	Quantité par paquet	1
	Longueur du Paquet	7.7 in [19.5 cm]
	Package Width	11.5 in [29.2 cm]
	Package Height	2.9 in [7.4 cm]
	Poids brut	1.4 lb [0.6 kg]
Contenu du paquet		
	Inclus dans le paquet	1 - Hub USB 3.0 à 7 ports + ports dédiés à la charge de 2,4 A 1 - Câble hôte USB 3.0 de 1 m 1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / EU / GB / AU)

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis