

Hub USB 3.0 a 7 Porte con Porte di Ricarica Dedicata - 5Gbps - 2 Porte x 2,4 Amp

ID prodotto: ST93007U2C



Questo hub USB 3.2 Gen 1 a 7 porte funziona come hub dati tradizionale per il computer, nonché come stazione di ricarica a due porte per i dispositivi mobili. Ora è possibile aggiungere comodamente al MacBook, laptop o desktop sette porte USB 3.2 Gen 1 e due porte di ricarica rapida 2,4 A. È l'aggiunta perfetta per qualsiasi ambiente domestico, di ufficio o con postazioni di lavoro condivise.

Due porte di ricarica dedicate (DCP) da 2,4 amp consentono di ricaricare rapidamente smartphone, tablet e altri dispositivi con ricarica USB. Le porte di ricarica sono situate sulla parte superiore dell'hub, per un accesso facile e veloce.

Le porte di ricarica e dati funzionano simultaneamente, consentendo ricaricare comodamente i dispositivi mobili continuando a utilizzare i dispositivi USB 3.2 Gen 1. L'hub ricarica i dispositivi anche se il computer è scollegato, in modalità sospensione o spento.

Consente di incrementare la produttività aggiungendo ce sette porte USB 3.2 Gen 1 (note anche come USB 3.2 Gen 1) alla workstation. Con il supporto per velocità di trasferimento dei dati fino a 5 Gbps, è perfetto per collegare dispositivi ad elevata larghezza di banda, quali box esterni per disco rigido, stampanti, scanner, webcam ad alta risoluzione, videocamere, ecc.

Questo hub USB 3.2 Gen 1 è l'accessorio ideale per il laptop o desktop. L'ingombro ridotto consente di occupare poco spazio sulla scrivania, mentre la distanza tra una porta USB e l'altra permette di collegare e scollegare con facilità i dispositivi maggiormente utilizzati. Inoltre, è possibile configurare l'hub nel giro di pochi secondi, senza la necessità di installare driver.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Può essere utilizzato come stazione di ricarica a porta doppia o come hub dati a casa, in ufficio o in ambienti con postazioni di lavoro condivise
- Permette di ricaricare rapidamente i dispositivi mobili, espandendo la connettività del computer
- Permette di rendere più accessibili le porte USB difficili da raggiungere

Caratteristiche

- Permette di ricaricare rapidamente smartphone e tablet, grazie alle porte di ricarica rapida USB 2,4 A
- Consente di collegare più dispositivi USB al laptop o desktop, aggiungendo sette porte USB 3.2 Gen 1
- Consente di ricaricare svariati dispositivi mobili, compresi i dispositivi Apple e Samsung Galaxy, con supporto della specifica di ricarica delle batterie USB 1.2
- Design compatto ed elegante
- Permette l'utilizzo simultaneo delle porte hub e delle porte di ricarica rapida
- Compatibilità multi-piattaforma universale, non richiede l'installazione di driver
- Trasmissione USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed fino a 5 Gbps
- Pulsante di accensione On/Off integrato
- Compatibile con funzioni plug-and-play e hot-swap
- Indicatori LED per lo stato delle porte
- Retrocompatibile con dispositivi USB 2.0 1.x

Hardware

Norme di garanzia

2 Years

| | |
|--------------------------------|---|
| Porta(e) per dispositivi USB-C | No |
| Connessione host USB-C | No |
| Porta(e) di ricarica rapida | Sì |
| Porte | 7 |
| Interfaccia | USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) |
| Tipo bus | USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) |
| Standard del settore | Specifica di ricarica delle batterie USB rev. 1.2 USB 3.0 - Retrocompatibile con USB 2.0/1.1 |
| ID chipset | VIA/VLI - VL812 |

Prestazioni

| | |
|--|--------------------------|
| Massima velocità di trasferimento dati | 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) |
| Tipo e velocità | USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s |

Connettore/i

| | |
|-------------------|--|
| Tipo/i connettori | 7 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 (5 Gbps) 2 - USB 3.2 Type-A (9 pin, carica rapida) |
|-------------------|--|

Software

| | |
|-------------------------------------|--|
| Compatibilità con sistemi operativi | OS Independent; No additional drivers or software required |
|-------------------------------------|--|

Note/requisiti speciali

| | |
|-----------------------------|--|
| Requisiti di sistema e cavi | Computer host con una porta USB 3.0 disponibile L'adattatore di alimentazione incluso deve essere collegato all'hub per consentire il funzionamento |
| Nota | In caso di collegamento a una porta host USB 2.0, le prestazioni potrebbero essere limitate |

Indicatori

| | |
|----------------|---|
| Indicatori LED | 7 - Stato della porta (blu) |
| | 2 - Stato della porta di ricarica (blu) |

Alimentazione

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Fonte di Alimentazione | Adattatore CA incluso |
| Tensione ingresso | 100 - 240 AC |
| Corrente ingresso | 1.0 A |
| Tensione di uscita | 12V DC |
| Corrente di uscita | 4 A |
| Tipo punta centrale | Positivo |
| Tipo presa | N |
| Consumo energetico | 48 |

Ambientale

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Temperatura d'esercizio | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) |
| Temperatura di conservazione | -10°C to 70°C (14°F to 158°F) |
| Umidità | 10% ~ 90% RH (senza condensa) |

Caratteristiche fisiche

| | |
|--------------------|-----------------|
| Colore | Nero |
| Fattore di forma | Desktop |
| Tipo enclosure | Plastica |
| Lunghezza prodotto | 7.9 in [20 cm] |
| Larghezza prodotto | 2.4 in [6 cm] |
| Altezza prodotto | 1.0 in [2.5 cm] |
| Peso prodotto | 4.7 oz [134 g] |

Informazioni
confezione

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Quantità confezione | 1 |
| Lunghezza Confezione | 7.7 in [19.5 cm] |
| Package Width | 11.5 in [29.2 cm] |
| Package Height | 2.9 in [7.4 cm] |
| Peso spedizione (confezione) | 1.4 lb [0.6 kg] |

Contenuto della
confezione

| | |
|-----------------------------|---|
| Incluso nella confezione | 1 - Hub USB 3.0 a 7 porte + porte di ricarica dedicate 2,4 A |
| | 1 - 1 m [13 ft.] cavo host USB 3.0 |
| | 1 - Adattatore di alimentazione universale (NA/EU/UK/AU) |

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.