

7-Poorts USB 3.0 Hub met specifieke oplaadpoorten - 2 x 2.4A poorten

Productcode: ST93007U2C



Deze 7-poorts USB 3.0 hub werkt als een traditionele datahub voor uw computer en als een 2-poorts laadstation voor uw mobiele apparaten. Nu kunt u eenvoudig zeven USB 3.0 poorten en twee 2,4 A USB-snellaadpoorten aan uw MacBook, laptop of desktop toevoegen. Het is de perfecte aanvulling op uw (thuis)kantoor of hot-desk omgeving.

Met de twee 2,4 A speciale laadpoorten (DCP) kunt u uw smartphones, tablets en andere USB-gevoede apparaten snel opladen. De laadpoorten bevinden zich bovenop de hub voor snelle en gemakkelijke toegang.

De laad- en datapoorten werken tegelijkertijd, zodat u uw mobiele apparaten comfortabel snel kunt opladen, terwijl u uw andere USB 3.0 apparaten kunt blijven gebruiken. Bovendien laadt de hub apparaten op zelfs als uw computer is losgekoppeld, in de slaapmodus staat of is uitgeschakeld.

Vergroot uw productiviteit door toevoeging van zeven USB 3.0 (ook bekend als USB 3.1 Gen 1) poorten aan uw werkstation. Met ondersteuning van datatransmissiesnelheden tot 5 Gbps is de hub perfect voor de aansluiting van hoge-bandbreedte apparaten zoals externe harde schijven, printers, scanners, webcams met hoge resolutie, videocamera's en nog veel meer.

Deze USB 3.0 hub is de ideale accessoire voor uw laptop of desktop. Door het compacte design neemt hij weinig ruimte op uw bureau in beslag, en er is nog voldoende ruimte over tussen elke USB-poort, waardoor u de apparaten die u het meest gebruikt gemakkelijk kunt aansluiten en loskoppelen. Bovendien kunt u de hub in slechts enkele seconden installeren zonder dat stuurprogramma's nodig zijn.

De ST93007U2C wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Gebruik de hub als een 2-poorts laadstation of als een datahub in uw (thuis)kantoor of in hot-desk omgevingen
- Laad uw mobiele apparaten snel op én breid de connectiviteit van uw computer uit
- Maak lastig bereikbare USB-poorten toegankelijker

Eigenschappen

- Laad uw smartphones en tablets snel op, met twee 2,4 A USB-snellaadpoorten
- Sluit meerdere USB-apparaten aan op uw laptop of desktop door zeven USB 3.0 poorten toe te voegen
- Laad vele verschillende mobiele apparaten op, inclusief Apple en Samsung Galaxy apparaten, met ondersteuning van USB batterij oplaadspecificatie 1.2
- Gestroomlijnd en compact design
- Gebruik de hubpoorten en snellaadpoorten tegelijkertijd
- Universele compatibiliteit met meerdere platformen, zonder dat extra stuurprogramma's vereist zijn
- SuperSpeed USB 3.0 throughput tot 5 Gbps
- Geïntegreerde aan/uit-knop
- Plug-and-play en hot-swappable
- LED-indicator voor poort status
- Neerwaarts compatibel met USB 2.0, 1.x apparaten

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
USB-C apparaat poort(en)	Nee
USB-C hostverbinding	Nee
Snellaadpoort(en)	Ja

Poorten	7
Interface	USB 3.0
Bus type	USB 3.0
Industriestandaarden	USB batterijplaadspecificatie Rev. 1.2 USB 3.0 - neerwaarts compatibel met USB 2.0/1.1
Chipsetcode	VIA/VLI - VL812

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	5 Gbit/s
Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s

Connector(en)

Type connector(en)	USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps) USB 3.0 A (snelladen; 9-polig)
--------------------	---

Software

Besturingssystemen	OS Independent; No additional drivers or software required
--------------------	--

Speciale opmerkingen / vereisten

System- en kabelvereisten	Hostcomputer met een beschikbare USB 3.0 poort Voor het functioneren van de hub, moet de meegeleverde voedingsadapter op de hub aangesloten zijn
Notitie	Bij aansluiting op een USB 2.0 hostpoort kan de prestatie verminderd zijn

Indicatoren

LED-indicatoren	Poort status (blauw) Status laadpoort (blauw)
-----------------	--

Voeding



Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning	100 - 240 AC
Ingangsstroom	1.0 A
Uitgangsspanning	12V DC
Uitgangsstroom	4 A
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	M
Vermogensopname	48

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Vochtigheid	10% - 90% rel. luchtvochtigheid (niet-condenserend)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Vormfactor	Desktop
Type behuizing	Kunststof
Lengte product	7.9 in [20 cm]
Breedte product	2.4 in [60 mm]
Hoogte product	1.0 in [25 mm]
Gewicht product	4.7 oz [134 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	11.5 in [29.2 cm]
Package Width	7.6 in [19.3 cm]
Package Height	2.8 in [71 mm]



Verzendgewicht
(verpakt) 30.7 oz [870 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd 7-poorts USB 3.0 hub + 2,4 A speciale laadpoorten
3 ft. [1 m] USB 3.0 hostkabel
Universele voedingsadapter (N-A/EU/VK/AU)

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

