

HDBaseT over CAT 5 HDMI ontvanger voor ST424HDBT - 70 m - 1080p

Productcode: STHDBTRX



De HDBaseT-ontvanger werkt met de ST424HDBT HDMI matrix switch voor het verlengen van een HDMI audio-/videobron tot 70 m via Cat5e/6-kabels. Eén STHDBTRX ontvangerunit is vereist voor elk afzonderlijk extern scherm.

Samen met de ST424HDBT vormt de CAT5 HDMI-ontvanger een digitale reclameoplossing die de kosten en problemen elimineert van het bedienen van meerdere apparaten met een HDMI matrix switch en extender in één systeem zonder kabelwarboel. Omdat het signaal wordt verlengd met standaard Cat5e/6 Ethernet-kabels met RJ45 connectors, kunt u uw bestaande kabelinfrastructuur gebruiken zonder de extra kosten van speciale kabels of connectors.

Voor de bediening van een externe bron kan de HDMI-ontvanger ook een infraroodsignaal verlengen vanaf een afstandsbediening en zo het scherm of de videobron bedienen van beide kanten of systemen, met behulp van de meegeleverde IR extender- en ontvangerkabels.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Sluit 4 verschillende HDMI-bronnen aan op 4 verschillende schermen, op verschillende plaatsen rondom een groot gebouw zoals een winkelcentrum, school of ziekenhuis
- Kies welke videobronnen worden weergegeven en schakel op elk gewenst moment van de ene bron

naar de andere

- Plaats de schermen op een gemakkelijke kijkplaats, terwijl het HDMI-bronapparaat zich elders op een aparte, beveiligde plaats bevindt

Eigenschappen

- 70 m HDMI-verlenging via Cat5/6-kabel
- Inclusief IR-extender-/ontvangerkabels
- Montagesteunen meegeleverd
- Ondersteunt videoresoluties tot 1920x1200/1080p

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
AV-ingang	Ethernet
Poorten	1
AV-uitgang	HDMI
Bekabeling	Cat5 UTP of beter
Audio	Ja
Chipsetcode	Valens - VS010
Op elkaar aansluitbaar	Ja

Prestaties

Max. afstand	70m [230ft]
Maximale digitale resoluties	1920x1200/1080p
Audiospecificaties	7.1 surround sound

Connector(en)

Connector A	1 - RJ-45
Connector B	1 - IrDA (infrarood, SIR/FIR)

1 - HDMI (19-polig)

Indicatoren

LED-indicatoren	1 - Power
	1 - Verbinding
	1 - Modus
	1 - Verbinding
	1 - HDCP

Voeding

Voedingsbron	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning	100 - 240 AC
Ingangsstroom	0.5 A
Uitgangsspanning	5 DC
Uitgangsstroom	2 A
Vermogensopname	10

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	-5 to 35°C (-41 to 95 °F)
Opslagtemperatuur	-5 to 35°C (-41 to +95 °F)
Vochtigheid	5% tot 90% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Aluminium
Lengte product	4.3 in [11.0 cm]
Breedte product	3.0 in [7.5 cm]
Hoogte product	0.9 in [2.2 cm]
Gewicht product	7.6 oz [215.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	8.3 in [21.0 cm]
Package Width	5.8 in [14.7 cm]
Package Height	2.9 in [74.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	1.3 lb [0.6 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - HDMI-ontvangerunit
	1 - Montagebeugels
	1 - IR-set (zender/ontvanger)
	1 - Universele netstroomadapter (VS/GB/EU/AUS)
	1 - Installatie-instructies

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.