

HDBaseT över CAT5 HDMI-mottagare för ST424HDBT - 70 m - 1080p

Produkt ID: STHDBTRX



HDBaseT-mottagaren fungerar med HDMI-matrisswitchen för att förlänga en HDMI-audio/video-källa med upp till 70 m över Cat5e/6-kablage. En STHDBTRX mottagarenhet behövs för varje individuell fjärrskärm.

Cat5 HDMI-mottagaren arbetar tillsammans med ST424HDBT för att skapa en lösning för digitala skyltar som med en HDMI-matrisswitch och -förlängare i ett trasselfritt system eliminerar kostnaden och problemet med att använda flera enheter. Eftersom signalen förlängs med standard Cat5e/6 Ethernet-kablar med RJ45-kontakter så kan du använda befintligt kablage utan den extra kostnaden med specialkablar eller -kontakter.

För fjärranvändning av källor kan HDMI-mottagaren även förlänga en infraröd signal från en fjärrkontroll för att styra antingen skärmen eller videokällan från ena sidan eller systemet, med medföljande IR-förlängare och mottagarkablar.

STHDBTRX täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Anslut 4 olika HDMI-källor till 4 olika skärmar på olika platser i en stor byggnad som till exempel ett köpcentrum, en skola eller ett sjukhus
- Välj vilka videokällor som ska visas och växla mellan källorna när som helst
- Placera skärmarna i ett lämpligt uppvisningsområde medan HDMI-utrustningen placeras någon

annanstans i en separat och säker miljö

Funktioner

- 70 m HDMI-förlängning över Cat5/6-kablage
- IR-förlängnings/mottagarkablar medföljer
- Monteringsfästen medföljer
- Med stöd för videoupplösning på upp till 1920x1200/1080p

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Portar	1
AV-ingång	Ethernet
AV-utgång	HDMI
Kablage	Cat 5 UTP eller bättre
Audio	Ja
Chipset-ID	Valens - VS010
Kedjekoppling	Ja

Prestanda

Maximalt avstånd	70 m / 230 ft
Maximal digital upplösning	1920x1200/1080p
Audio-specifikationer	7.1 surroundljud

Kontakt(er)

Connector A	RJ-45
Connector B	IrDA (Infraröd, SIR/FIR)
	HDMI (19-stifts)

Indikatorer



LED-indikatorer	Ström
	Länk
	Läge
	Länk
	HDCP

Ström

Power Source	AC-adapter medföljer
Inspänning	100 - 240 AC
Inström	0.5 A
Utspänning	5 DC
Utström	2 A
Strömförbrukning	10

Miljö

Drifttemperatur	-5 to 35°C (-41 to 95 °F)
Förvaringstemperatur	-5 to 35°C (-41 to +95 °F)
Luftfuktighet	5 till 90 % RH

Utseende

Färg	Svart
Kabinetttyp	Aluminium
Produktlängd	4.3 in [11.0 cm]
Produktbredd	3.0 in [75.0 mm]
Produkt höjd	0.9 in [22.0 mm]
Produktvikt	7.6 oz [215.0 g]

Förpackning

Package Length	8.3 in [21.1 cm]
----------------	------------------



Package Width	5.8 in [14.8 cm]
Package Height	2.9 in [74.0 mm]
Fraktvikt (förpackning)	19.7 oz [558.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	HDMI-mottagarenhet
	Monteringsfästen
	IR-paket (sändare/mottagare)
	Universell strömadapter (NA/UK/EU/AUS)
	Snabbinstallationsguide

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

