

Soporte Móvil de TV - Carrito de TV de Servicio Pesado para Pantallas de 60 a 100 Pulgadas - 100kg - Soporte Universal Rodante de Piso con Altura Ajustable - con Ruedas - para Televisor (STNDMTV100)

ID del Producto: STNDMTV100



Este soporte móvil para TV le permite crear un centro móvil multimedia, lo cual facilita el desplazamiento de su equipo audiovisual entre aulas de clase, oficinas o entornos de espacios de enseñanza. Para mayor estabilidad y seguridad, el carro móvil ha sido diseñado con una base grande de 1,22m x 71cm, la cual le permite colocar pantallas grandes de 60" a 100", y 100kg de peso.

Este soporte móvil para TV se adapta a las diferentes configuraciones que pueda encontrar en un espacio de oficina. Puede ajustar la altura de su pantalla entre 1,2m a 1,68m, desde el centro del televisor hasta el suelo; los indicadores incluidos le permiten efectuar ajustes precisos para lograr la altura ideal de visualización. Además, los indicadores de ajuste de la altura facilitan la instalación y le permiten registrar la altura preferible para entornos específicos. También puede inclinar el ángulo de visualización entre +5 y -10°, a fin de adaptarse mejor al entorno y reducir los reflejos.

Para mayor portabilidad y personalización, este carro móvil universal incluye dos bandejas ajustables independientes para dispositivos (cámara web y otros equipos), cada una con capacidad de 5kg de peso. La bandeja para cámara web puede ser elevada hasta 2,37m y la bandeja inferior para otros equipos puede elevarse hasta 90cm del suelo.

El duradero material de fabricación del soporte para TV, de servicio pesado, resulta ideal para uso comercial, en entornos de muchos usuarios y desplazamientos frecuentes del televisor entre áreas. El gestor de cables integrado los mantiene organizados y fuera de la vista.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

- Cree un centro móvil multimedia, lo cual facilita el desplazamiento de su equipo audiovisual entre aulas de clase, oficinas o entornos de espacios de enseñanza

## Características

- **CARRO PORTÁTIL PARA TV:** Soporte móvil de aluminio para TV, de servicio pesado, con ruedas, para pantallas de 60 a 100 pulgadas y hasta 100kg de peso; 4 ruedas con seguro; fácil movimiento con las asas acopladas a las columnas; resistente base de acero, para evitar vuelcos (1220mmx710mm)
- **FÁCIL AJUSTE:** Soporte vertical móvil para TV, con rango de ajuste de la altura de 48cm; altura ajustable de 1,2m a 1,68m, desde el centro del televisor hasta el suelo; indicadores para ajuste preciso de la altura; inclinación entre +5 a -10&deg
- **ALMACENAMIENTO DE EQUIPO:** 2 bandejas con capacidad de 5kg de peso (cada una), ajuste independiente de la altura de cada una y de la pantalla; bandeja para cámara web, que puede ser elevada hasta 2,37m, bandeja inferior para equipo de medios, que puede elevarse hasta 90cm del suelo
- **COMPATIBILIDAD:** Carro de televisión universal compatible con televisores y pantallas interactivas; Admite patrones VESA 200x200, 200x300, 200x400, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x200, 600x300, 600x400, 800x400, 800x600, 1000x600
- **CARRO MÓVIL PARA PRESENTACIONES:** Soporte/carro vertical rodante (plateado) para TV, permite desplazar una pantalla grande y equipo en una oficina o entorno de espacios de enseñanza, uso compartido entre salas de juntas, aulas de clase, etc.; gestión de cables para mantenerlos organizados, de manera que faciliten el movimiento

---

### Hardware

Política de Garantía	5 Years
Número de pantallas admitidas	1
Opciones de Montaje	Carrito móvil
Patrón(es) VESA de agujeros de montaje	200x200 mm
	200x300 mm

200x400 mm

300x200 mm

300x300 mm

400x200 mm

400x300 mm

400x400 mm

600X200 mm

600x300 mm

600x400 mm

800x400 mm

800x600 mm

1000x600 mm

---

#### Rendimiento

Tamaño mínimo de la pantalla	60"
Tamaño máximo de la pantalla	100"
Puede Acomodar Pantallas Curvas	Sí
Video Wall	No
Ajuste de la altura	Sí
Altura Mínima	47.2 in [1200 mm]
Altura máxima	66.3 in [1685 mm]
Inclinación	+ 5° / - 10°
Antirrobo	No

---

#### Características Físicas

---

Color	Negro y Plata
Tipo de Gabinete	Acero
Longitud del Producto	28.0 in [71.0 cm]
Ancho del Producto	48.0 in [122.0 cm]
Altura del Producto	93.5 in [237.5 cm]
Peso del Producto	76.4 lb [34.6 kg]

---

Información de la  
Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	32.4 in [82.3 cm]
Ancho de la Caja	4.3 ft [1.3 m]
Altura de la Caja	7.8 in [19.8 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	84.0 lb [38.1 kg]

---

Contenido de la  
Caja

Incluido en la Caja	2 - Asas de Plástico
	1 - Columna, Izquierda
	1 - Columna, Derecha
	1 - Soporte de Montaje de Televisor, Izquierda
	1 - Soporte de Montaje de Televisor, Derecha
	2 - Cubiertas Superiores
	8 - Espaciadores, Grandes
	1 - Soporte de Conexión de Cámara
	1 - Bandeja para Cámara
	1 - Barra Cruzada para DVD
	2 - Perillas

4 - Tornillos M6 x 25mm (Cabeza Plana)  
3 - Tornillos M4 x 6mm (Avellanados)  
2 - Tornillos M4 x 6mm (Cabeza Plana)  
1 - Bandeja para DVD  
6 - Tornillos M6 x 14mm  
8 - Tornillos M8 x 25mm  
1 - Llave hexagonal  
1 - Llave  
4 - Tornillos M5 x 14mm  
4 - Tornillos M6 x 14mm  
4 - Tornillos M6 x 30mm  
4 - Tornillos M8 x 30mm  
4 - Tornillos M8 x 50mm  
4 - Arandelas Rectangulares  
8 - Espaciadores, Pequeños  
1 - Base  
4 - Ruedas  
2 - Tornillos M6 x 25 (Cabeza de Botón)  
2 - Tornillos M6 x 25 (Cabeza Hexagonal)  
1 - Placa para Montaje de TV

---

Información Acerca  
de la Garantía

Warranty

5 Años

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.