

Support Télésupport Mobile - Chariot Support Télé Robuste Écrans 60-100" 100kg - Support TV Écran Plat sur Pied Roulettes - Hauteur Réglable - Support Télévision Universel avec Étagères

Nº de produit: STNDMTV100



Ce support TV mobile vous permet de créer un centre multimédia mobile, ce qui facilite le déplacement de votre équipement audiovisuel dans les salles de classe, les bureaux ou les environnements d'apprentissage. Pour plus de stabilité et de sécurité, le meuble mobile a été conçu avec une grande base de 1,22 m x 0,71 m qui vous permet de monter des écrans de grande taille de 60 à 100 pouces et pesant jusqu'à 100 kg.

Ce support TV mobile s'adapte aux différentes configurations que vous pouvez rencontrer dans votre espace de bureau. Vous pouvez régler la hauteur de votre écran de 1,2 m à 1,68 m entre le centre du téléviseur et le sol, et les indicateurs de réglage inclus vous permettent d'effectuer des réglages précis pour obtenir la hauteur de visualisation idéale. En outre, les indicateurs de réglage de la hauteur facilitent l'installation et vous permettent de noter la hauteur préférée pour des environnements spécifiques. Vous pouvez également incliner l'angle de vue à +5/-10° pour l'adapter au mieux à votre environnement et réduire les reflets.

Pour une portabilité et une personnalisation accrues, ce meuble mobile universel offre deux étagères pour appareils réglables indépendamment (étagère pour webcam et étagère pour équipement), chacune pouvant supporter jusqu'à 5 kg. L'étagère pour webcam peut être relevée jusqu'à 2,37 m, tandis que l'étagère pour équipement peut être relevée jusqu'à 0,90 m du sol.

Grâce à sa conception robuste, ce grand support TV est idéal pour un usage commercial dans les environnements multi-utilisateurs et pour les déplacements fréquents entre différentes zones. La gestion des câbles intégrée permet de ranger et de dissimuler les câbles.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Créez un centre multimédia mobile et facilitez le déplacement de votre équipement audiovisuel dans les salles de classe, les bureaux ou les environnements d'apprentissage

Spécifications techniques

- **MEUBLE TV MOBILE:** Support téléviseur mobile en aluminium sur roues pour écrans de 60 à 100"/100 kg ; 4 roulettes verrouillables ; facile à déplacer grâce aux poignées fixées aux colonnes; base robuste en acier pour éviter basculement (1220 x 710 mm)
- **FACILE À RÉGLER :** support TV mobile sur pied avec hauteur réglable de 1,2 m à 1,68 m du centre du téléviseur au sol (plage de réglage 0,48 m); indicateurs de hauteur pour un réglage précis; inclinaison de +5/-10°.
- **STOCKAGE DE L'ÉQUIPEMENT :** 2 étagères pouvant supporter 5 kg (chacune) avec possibilité de réglage de la hauteur indépendamment: l'étagère pour webcam jusqu'à 2,37 m et l'étagère inférieure pour équipement multimédia jusqu'à 0,9 m du sol
- **COMPATIBILITÉ :** Le chariot universel pour TV prend en charge les téléviseurs et les écrans interactifs ; Prend en charge les modèles VESA 200x200/200x300/200x400/300x200/300x300/400x200/400x300/400x400/600x200/600x300/600x400/800x400/800x600/1000x600
- **MEUBLE DE PRÉSENTATION MOBILE :** le support/chariot de TV à roulettes argenté permet de déplacer un grand écran dans un bureau ou un environnement d'apprentissage, de les partager entre les salles de conférence, les salles de classe, etc.

Matériel

| | |
|--------------------------------|--|
| Politique de garantie | 5 Years |
| Nombre d'écrans pris en charge | 1 |
| Options de fixation | Meuble mobile |
| Trous de fixation VESA | 200x200 mm 200x300 mm 200x400 mm |

300x200 mm
300x300 mm
400x200 mm
400x300 mm
400x400 mm
600X200 mm
600x300 mm
600x400 mm
800x400 mm
800x600 mm
1000x600 mm

Performance

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Taille minimale de l'écran | 60" |
| Taille maximale de l'écran | 100" |
| Convient aux Écrans Incurvés | Oui |
| Mur Vidéo | Non |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Hauteur Minimale | 47.2 in [1200 mm] |
| Hauteur maximale | 66.3 in [1685 mm] |
| Inclinaison | + 5° / - 10° |
| Antivol | Non |

Caractéristiques physiques

| | |
|---------|----------------|
| Couleur | Noir et argent |
|---------|----------------|

| | |
|---------------------|--------------------|
| Type de boîtier | Acier |
| Longueur du produit | 28.0 in [71.0 cm] |
| Largeur du produit | 48.0 in [122.0 cm] |
| Hauteur du produit | 93.5 in [237.5 cm] |
| Poids du produit | 76.4 lb [34.6 kg] |

Informations
d'emballage

| | |
|---------------------|-------------------|
| Quantité par paquet | 1 |
| Longueur du Paquet | 32.4 in [82.3 cm] |
| Largeur du Colis | 4.3 ft [1.3 m] |
| Hauteur du Paquet | 7.8 in [19.8 cm] |
| Poids brut | 84.0 lb [38.1 kg] |

Contenu du paquet

| | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Inclus dans le paquet | 2 - Poignées en plastique |
| | 1 - Colonne, gauche |
| | 1 - Colonne, droite |
| | 1 - Support de fixation TV, gauche |
| | 1 - Support de fixation TV, droit |
| | 2 - Capots supérieurs |
| | 8 - Entretoises, grandes |
| | 1 - Support de connexion de la caméra |
| | 1 - Étagère pour caméra |
| | 1 - Barre transversale DVD |
| | 2 - boutons |
| | 4 - Vis M6 x 25 mm (tête plate) |

- 3 - Vis M4 x 6 mm (tête fraisée)
- 2 - Vis M4 x 6 mm (tête cylindrique bombée)
- 1 - Étagère pour DVD
- 6 - Vis M6 x 14 mm
- 8 - Vis M8 x 25 mm
- 1 - Clé hexagonale
- 1 - Clé
- 4 - Vis M5 x 14 mm
- 4 - M6 x 14mm Screws
- 4 - Vis M6 x 30 mm
- 4 - Vis M8 x 30 mm
- 4 - Vis M8 x 50 mm
- 4 - Rondelles rectangulaires
- 8 - Entretoises, petites
- 1 - Base
- 4 - Roulettes
- 2 - Vis M6 x 25 (tête ronde)
- 2 - Vis M6 x 25 (tête hexagonale)
- 1 - Plaque de fixation TV

Informations de garantie

Warranty

5 Ans

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis