

Mobile TV Stand girevole su ruote - Carrello porta TV resistente per schermi da 60-100" (100kg) - Supporto tv da pavimento universale con ripiani

ID prodotto: STNDMTV100



Questo supporto per TV portatile consente di creare un centro multimediale mobile, facilitando lo spostamento delle apparecchiature AV tra aule, uffici o ambienti di apprendimento. Per una maggiore stabilità e sicurezza, il carrello mobile è stato progettato con un'ampia base da 1,22 m x 0,71 m che consente di sostenere grandi schermi da 60" a 100" e con un peso massimo di 100 kg.

Questo mobile TV con sostegno si adatta alle diverse configurazioni che si possono incontrare negli uffici. È possibile regolare l'altezza del display da 1,2 m a 1,68 m dal centro del TV al pavimento; gli indicatori di regolazione inclusi consentono di adattare con precisione l'altezza per ottenere la vista ideale. Inoltre, gli indicatori di regolazione dell'altezza semplificano il processo di installazione e consentono di annotare l'altezza preferita per ambienti specifici. È anche possibile inclinare l'angolo di visualizzazione tra +5/-10° per soddisfare al meglio le esigenze dell'ambiente e ridurre il riflesso.

Per una maggiore portabilità e personalizzazione, questo carrello mobile universale offre due ripiani per dispositivi regolabili in modo indipendente (uno per la webcam e uno per le apparecchiature) che possono sostenere fino a 5 kg di peso ciascuno. Il ripiano della webcam può essere sollevato fino a 2,37 m, mentre il ripiano per le apparecchiature può essere sollevato fino a 0,90 m dal pavimento.

La struttura resistente del carrello TV per carichi pesanti lo rende ideale per l'utilizzo commerciale, in ambienti caratterizzati da più utenti e frequenti spostamenti tra varie aree. I dispositivi per la gestione cavi integrata consentono di tenere i cavi in ordine e nascosti alla vista.

## Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

- Consente di creare un centro multimediale mobile, facilitando lo spostamento delle apparecchiature AV tra aule, uffici o ambienti di apprendimento

## Caratteristiche

- CARRELLO PER TV: supporto per TV in alluminio con ruote, pensato per carichi pesanti, adatto a schermi da 60-100" e fino a 100 kg; 4 rotelle bloccabili; facile da spostare grazie alle maniglie fissate alle colonne; robusta base in acciaio
- FACILMENTE REGOLABILE: supporto TV a pavimento movibile regolabile in altezza fino a 0,48 m; altezza regolabile da 1,2 m a 1,68 m dal centro del televisore al pavimento; indicatori di altezza per una regolazione precisa; inclinazione di +5/-10&deg
- DISPOSIZIONE DELLE APPARECCHIATURE: i 2 ripiani supportano 5 kg ciascuno e regolazione dell'altezza in modo indipendente tra loro e dal display; il ripiano webcam si alza fino a 2,37m, il ripiano delle apparecchiature multimediali fino a 90cm
- COMPATIBILITÀ: Carrello universale per televisori e display interattivi - Supporta modelli VESA 200x200, 200x300, 200x400, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x200, 600x300, 600x400, 800x400, 800x600, 1000x600
- CARRELLO PER PRESENTAZIONE: il supporto per TV girevole/carrello argento consente di spostare un display di grandi dimensioni e la relativa apparecchiatura in un ufficio o in un ambiente di apprendimento, di condividerlo tra sale riunioni, aule ecc.

---

### Hardware

Norme di garanzia	5 Years
N. di display supportati	1
Opzioni di montaggio	Carrello mobile
Modello(i) di fori VESA	200x200 mm
	200x300 mm
	200x400 mm
	300x200 mm
	300x300 mm
	400x200 mm

400x300 mm  
400x400 mm  
600X200 mm  
600x300 mm  
600x400 mm  
800x400 mm  
800x600 mm  
1000x600 mm

---

Prestazioni

Dimensioni minime display	60"
Dimensioni massime del display	100"
Adatto a Display Curvi	Sì
Video Wall	No
Regolazione dell'altezza	Sì
Altezza Minima	47.2 in [1200 mm]
Altezza massima	66.3 in [1685 mm]
Inclinazione	+ 5° / - 10°
Antifurto	No

---

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero e argento
Tipo enclosure	Acciaio
Lunghezza prodotto	28.0 in [71.0 cm]
Larghezza prodotto	48.0 in [122.0 cm]

Altezza prodotto 93.5 in [237.5 cm]

Peso prodotto 76.4 lb [34.6 kg]

---

Informazioni  
confezione

Quantità confezione 1

Lunghezza Confezione 32.4 in [82.3 cm]

Larghezza del Pacco 4.3 ft [1.3 m]

Altezza del Pacco 7.8 in [19.8 cm]

Peso spedizione  
(confezione) 84.0 lb [38.1 kg]

---

Contenuto della  
confezione

Incluso nella  
confezione 2 - Maniglie in plastica

1 - Colonna, sinistra

1 - Colonna, destra

1 - Staffa di montaggio TV, sinistra

1 - Staffa di montaggio TV, destra

2 - Pannelli superiori

8 - Distanziatori, grandi

1 - Staffa di collegamento della videocamera

1 - Mensola per videocamera

1 - Barra trasversale DVD

2 - Manopole

4 - Viti M6 x 25 mm (testa piatta)

3 - Viti M4 x 6 mm (testa svasata)

2 - Viti M4 x 6 mm (testa cilindrica)

1 - Ripiano DVD  
6 - Viti M6 x 14 mm  
8 - Viti M8 x 25 mm  
1 - Chiave a brugola  
1 - Chiave  
4 - Viti M5 x 14 mm  
4 - Viti M6 x 14 mm  
4 - Viti M6 x 30 mm  
4 - Viti M8 x 30 mm  
4 - Viti M8 x 50 mm  
4 - Rondelle rettangolari  
8 - Distanziatori, piccoli  
1 - Base  
4 - Ruote  
2 - Viti M6 x 25 (testa bombata)  
2 - Viti M6 x 25 (esagonali)  
1 - Piastra di montaggio TV

---

Informazioni sulla  
garanzia

Warranty

5 Anni

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.