

Carrito para Dos TV de 37 a 60 Pulgadas - hasta 50kg cada uno - Soporte VESA Móvil para Dos TV - con Estantes para Equipos - Soporte con Ruedas para TV - Soporte Rodante

ID del Producto: STNDMTVDUO



Este soporte de TV móvil doble le permite crear un centro multimedia AV rodante que es fácil de mover por las aulas, oficinas, salas de juntas, reuniones o entornos de aprendizaje. Para una mayor estabilidad y seguridad, el carro móvil ha sido diseñado con una gran base de 1,22 m x 0,71 m que le permitirá montar dos pantallas de 37" a 60" y hasta 110 lb/cada una de peso.

Este soporte de TV móvil con soporte se adaptará a las diferentes configuraciones que pueda encontrar en su espacio de oficina. Puede ajustar la altura de su pantalla desde 1,2 m hasta 1,68 m desde el centro del televisor hasta el suelo, y los indicadores de ajuste incluidos le permiten realizar ajustes precisos para conseguir la altura de visualización ideal. Además, los indicadores de altura facilitan la instalación y le permiten anotar la altura preferida para entornos específicos. También puede inclinar individualmente el ángulo de visión dentro de los +5/-10° para adaptarse mejor a su entorno y reducir el deslumbramiento. Las ruedas incluidas, que se pueden bloquear, permiten trasladar fácilmente el soporte de TV de un lugar a otro.

Para aumentar la portabilidad y la personalización, este carro móvil universal ofrece dos estantes para dispositivos ajustables de forma independiente (estante para la cámara web y estante para el equipo) que soportan cada uno hasta 11lb/5kg. El estante para la cámara web puede elevarse hasta 2,37 m, mientras que el estante para el equipo puede elevarse hasta 0,90 m desde el suelo.

La construcción durable del soporte de TV doble para trabajo pesado lo hace ideal para uso comercial, en ambientes con múltiples usuarios y movimiento frecuente entre áreas. La gestión de cables incorporada mantiene los cables organizados y ocultos a la vista.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

Características

- **CARRITO DE TELEVISIÓN DOBLE:** Soporte para televisores de 37 a 60 pulgadas y hasta 50kg por pantalla. 4 ruedas giratorias bloqueables. Se mueve fácilmente. Base de acero resistente para evitar el peligro de vuelco (48 "x27.9"/1220mmx710mm)
- **FÁCILMENTE AJUSTABLE:** Rango de ajuste sincronizado de la altura de la pantalla de 0,5m. Altura ajustable de 1,2m-1,7m desde el centro del televisor al suelo. Indicadores de altura para un ajuste preciso. Cada pantalla se inclina +5/-10°
- **ESTANTERÍAS PARA EQUIPOS:** 2 estantes soportan 5kg (cada uno) con ajuste de altura independiente. El estante de la webcam puede elevarse hasta 2,4m y el estante inferior puede elevarse hasta 0,72m desde el suelo
- **COMPATIBILIDAD DE LA PANTALLA:** Soporte universal para televisores LCD/LED para pantallas planas. Para patrones VESA 200x200, 200x300, 200x400, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x200, 600x300, 600x400. Tornillos/distanciadores incluidos
- **CARRO DE PRESENTACIÓN MÓVIL:** Soporte rodante de TV para colaboración/reuniones, compartido en salas de juntas, aulas, etc. La gestión de cables en el soporte de TV de pie con ruedas mantiene los cables organizados para facilitar el movimiento

Hardware

| | |
|--|--|
| Política de Garantía | 2 Years |
| Número de pantallas admitidas | 2 |
| Opciones de Montaje | Carrito móvil |
| Patrón(es) VESA de agujeros de montaje | 200x200 mm 200x300 mm 200x400 mm 300x200 mm 300x300 mm 400x200 mm |

400x300 mm

400x400 mm

600X200 mm

600x300 mm

600x400 mm

Rendimiento

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Tamaño mínimo de la pantalla | 37" |
| Tamaño máximo de la pantalla | 60" |
| Puede Acomodar Pantallas Curvas | Sí |
| Video Wall | No |
| Ajuste de la altura | Sí |
| Altura Mínima | 47.2 in [1200 mm] |
| Altura máxima | 66.3 in [1685 mm] |
| Inclinación | + 5° / - 10° |
| Antirrobo | No |

Características Físicas

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Color | Plata |
| Longitud del Producto | 28.0 in [71.0 cm] |
| Ancho del Producto | 87.4 in [222.0 cm] |
| Altura del Producto | 93.5 in [237.5 cm] |
| Peso del Producto | 82.7 lb [37.5 kg] |

Información de la Caja

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Cantidad de Paquetes | 1 |
| Longitud de la Caja | 32.3 in [82.0 cm] |
| Ancho de la Caja | 4.3 ft [1.3 m] |
| Altura de la Caja | 7.5 in [19.0 cm] |
| Peso (de la Caja) del Envío | 97.0 lb [44.0 kg] |

Contenido de la Caja

| | |
|---------------------|---|
| Incluido en la Caja | 1 - Base |
| | 4 - Ruedas |
| | 2 - Placas Universales |
| | 2 - Asas |
| | 1 - Columna, Izquierda |
| | 1 - Columna, Derecha |
| | 2 - Brackets adaptadores, izquierdos |
| | 2 - Brackets adaptadores, derechos |
| | 2 - Cubiertas Superiores |
| | 2 - Conectores |
| | 1 - Bandeja para DVD |
| | 1 - Placa conectora |
| | 1 - Estante para cámara |
| | 2 - Placas de fijación |
| | 1 - Barra de soporte |
| | 2 - Perillas |
| | 4 - Tornillos M6x15mm |
| | 2 - Tornillos M6x25mm (cabeza tipo botón) |

2 - Tornillos M6x25mm
3 - Tornillos M4x6mm (cabeza plana)
2 - Tornillos M4x6mm
2 - Tornillos M6x25mm (cabeza hexagonal)
10 - Tornillos M6 x 14mm
8 - Tornillos M8x25mm
2 - Tornillos M6x25mm (del carrito)
2 - Espaciadores
2 - Arandelas (redondas)
1 - Llave hexagonal
1 - Llave
8 - Tornillos M5 x 14mm
8 - Tornillos M6 x 14mm
8 - Tornillos M6 x 30mm
8 - Tornillos M8x30mm
8 - Tornillos M8 x 50mm
8 - Arandelas (rectangulares)
16 - Espaciadores, Pequeños
16 - Espaciadores, Grandes
1 - Manual

Información Acerca
de la Garantía

Warranty

2 Años

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.