

Support TV à Roulettes pour TV VESA 37-60" (Max 2x 50kg) - Chariot TV roulettes - Support TV Double sur Pied Mobile à Hauteur Réglable

Nº de produit: STNDMTVDUO



Ce support mobile TV double vous permet de créer un centre multimédia AV roulant facile à déplacer dans les salles de classe, les bureaux, les salles de réunion ou les environnements d'apprentissage. Pour une meilleure stabilité et sécurité, le chariot mobile est conçu avec une base large de 1,22 m x 0,71 m qui vous permettra de monter deux écrans de 37" à 60" pesant jusqu'à 110 lb chacun.

Ce support TV mobile avec fixation s'adaptera aux différentes configurations que vous pourriez rencontrer dans votre espace de bureau. Vous pouvez ajuster la hauteur de votre écran de 1,2 m à 1,68 m du centre du téléviseur jusqu'au sol, et les indicateurs d'ajustement inclus vous permettent d'effectuer des ajustements précis pour la hauteur de visionnage idéale. De plus, les indicateurs d'ajustement de la hauteur facilitent l'installation et vous permettent de noter la hauteur préférée pour des environnements spécifiques. Vous pouvez également incliner individuellement l'angle de visionnage dans une plage de +5/-10° pour mieux adapter votre environnement et réduire les reflets. Les roulettes verrouillables incluses permettent de déplacer facilement le support TV entre les emplacements.

Pour une portabilité et une personnalisation accrues, ce chariot mobile universel offre deux étagères d'appareils réglables de manière indépendante (étagère pour webcam et étagère pour équipement), chacune pouvant supporter jusqu'à 11 lb/5 kg. L'étagère pour webcam peut être relevée jusqu'à 2,37 m, tandis que l'étagère pour équipement peut être relevée jusqu'à 0,72 m du sol.

La construction robuste du support TV double en fait un choix idéal pour une utilisation commerciale, dans des environnements avec de multiples utilisateurs et des déplacements fréquents entre les zones. La gestion intégrée des câbles permet de garder vos câbles organisés et dissimulés à la vue.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

Spécifications techniques

- SUPPORT TV DOUBLE : Support TV mobile en aluminium sur roulettes pour télé de 37 à 60" et jusqu'à 50kg par écran ; 4 roulettes blocables ; facile à déplacer avec les poignées attachées ; base solide en acier évite les risques de basculement (1220mmx710mm)
- FACILITÉ DE RÉGLAGE : plage de réglage de la hauteur de l'écran synchronisée de 19" (0,5m) ; hauteur réglable de 47,2" à 66,4" (1,2m à 1,7m) du centre du téléviseur au sol ; indicateurs de hauteur pour un réglage précis ; chaque écran s'incline de +5/-10°
- ÉTAGÈRES POUR ÉQUIPEMENTS : 2 étagères pour médias supportant 5kg (chacune) avec possibilité de réglage en hauteur indépendamment l'une de l'autre et de l'écran ; l'étagère pour webcam peut être soulevée à 2,4m et l'autre peut être soulevée à 0,72m
- COMPATIBILITÉ DES ÉCRANS : Support universel pour télé LCD/LED, écrans plats (LG/Samsung/Sony/Sharp) ; Pour les modèles VESA 200x200, 200x300, 200x400, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x200, 600x300, 600x400 ; Vis/entretoises incluses
- SUPPORT DE PRÉSENTATION MOBILE : Support TV roulant double écran pour les réunions, partagé dans les salles de conférence/classe, etc. La gestion des câbles sur le support TV au sol avec roulettes permet de garder les câbles organisés

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Nombre d'écrans pris en charge	2
Options de fixation	Meuble mobile
Trous de fixation VESA	200x200 mm 200x300 mm 200x400 mm 300x200 mm 300x300 mm 400x200 mm

400x300 mm

400x400 mm

600X200 mm

600x300 mm

600x400 mm

Performance

Taille minimale de l'écran	37"
Taille maximale de l'écran	60"
Convient aux Écrans Incurvés	Oui
Mur Vidéo	Non
Réglage de la hauteur	Oui
Hauteur Minimale	47.2 in [1200 mm]
Hauteur maximale	66.3 in [1685 mm]
Inclinaison	+ 5° / - 10°
Antivol	Non

Caractéristiques physiques

Couleur	Argent
Longueur du produit	28.0 in [71.0 cm]
Largeur du produit	87.4 in [222.0 cm]
Hauteur du produit	93.5 in [237.5 cm]
Poids du produit	82.7 lb [37.5 kg]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
---------------------	---

Longueur du Paquet	32.3 in [82.0 cm]
Largeur du Colis	4.3 ft [1.3 m]
Hauteur du Paquet	7.5 in [19.0 cm]
Poids brut	97.0 lb [44.0 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Base
	4 - Roulettes
	2 - Plaques Universelles
	2 - Poignées
	1 - Colonne, gauche
	1 - Colonne, droite
	2 - Crochets adaptateurs, gauche
	2 - Crochets adaptateurs, droit
	2 - Capots supérieurs
	2 - Connecteurs
	1 - Étagère pour DVD
	1 - Plaque de raccordement
	1 - Étagère pour caméra
	2 - Plaques de fixation
	1 - Barre de soutien
	2 - boutons
	4 - Vis M6x15mm
	2 - Vis M6x25mm (tête ronde)
	2 - Vis M6x25mm
	3 - Vis M4x6mm (tête plate)

2 - Vis M4x6mm
2 - Vis M6x25mm (tête hexagonale)
10 - Vis M6x14mm
8 - Vis M8x25mm
2 - Vis M6x25mm (chariot)
2 - Entretoises
2 - Rondelles (rondes)
1 - Clé hexagonale
1 - Clé
8 - Vis M5x14mm
8 - Vis M6x14mm
8 - Vis M6x30mm
8 - Vis M8x30mm
8 - Vis M8x50mm
8 - Rondelles (rectangulaires)
16 - Entretoises, petites
16 - Entretoises, grandes
1 - Manuel

Informations de garantie

Warranty

2 ans

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis