

Carrello Porta TV per 2 Schermi VESA da 37/60" (50kg x2) - Supporto TV da pavimento con Ruote -Regolabile in Altezza con Ripiani per Accessori - Carrello di presentazione per 2 TV

ID prodotto: STNDMTVDUO



Questo Carrello Porta TV per 2 Schermi permette di creare un centro multimediale AV mobile facile da spostare nelle aule, uffici, sale conferenze, riunioni o ambienti di apprendimento. Per una maggiore stabilità e sicurezza il carrello è dotato di una larga base (122x71cm) che permette di montare due schermi da 37 a 60" e fino a 50 kg cad.

Questo supporto mobile per 2 TV si adatta alle diverse configurazioni che si possono incontrare nel vostro ufficio. Permette di regolare l'altezza del display da 1,2m a 1,68m dal centro della TV al pavimento, e gli indicatori di regolazione inclusi permettono di eseguire regolazioni precise per una visione ideale. Inoltre, gli indicatori di regolazione dell'altezza facilitano l'installazione e ti permettono di memorizzare l'altezza preferita per ambienti specifici. È anche possibile inclinare singolarmente l'angolo di visualizzazione entro +5/-10°, per adattarsi al vostro ambiente e ridurre i fenomeni di abbagliamento. Le ruote con freno incluse permettono di spostare facilmente il supporto TV da un luogo all'altro.

Per una maggiore portabilità e personalizzazione, questo carrello di presentazione mobile universale offre due ripiani per dispositivi regolabili in modo indipendente (ripiano per la webcam e ripiano per le attrezzature) che supportano ciascuno fino a 5kg. Il ripiano superiore per la webcam può essere sollevato fino a 2,4m, mentre il ripiano inferiore per attrezzature può essere sollevato fino a 0,72m dal pavimento.

La resistente struttura del doppio supporto TV lo rende ideale per impieghi pesanti come ad esempio per un uso commerciale, in ambienti con più utenti e frequenti spostamenti tra le aree. I cavi di alimentazione e connessione dei dispositivi sono riposti e nascosti in appositi vani per un aspetto ordinato ed un trasporto sicuro.

## Certificazioni, report e compatibilità

## Applicazioni

### Caratteristiche

- **CARRELLO DOPPIO TV:** supporto TV mobile in alluminio pesante su ruote per TV da 37-60" e fino a 50 kg ciascuno; 4 ruote con freno; facile da spostare con le maniglie installate; base in resistente acciaio per evitare il rischio di ribaltamento (1220mmx710mm)
- **REGOLAZIONI SEMPLICI:** Ampiezza regolazione verticale del display pari a 50 cm; Altezza regolabile da 1.2m-1.7m dal centro della TV al pavimento; Indicatori di altezza per una precisa regolazione; L'inclinazione del Display può variare di +5/-10°
- **RIPIANI ATTREZZATURE:** 2 ripiani (5Kg cad.) per accessori con regolazione dell'altezza indipendenti; Il ripiano della webcam può essere alzato fino a 2.4m, mentre quello inferiore per i dispositivi multimediali può essere sollevato fino a 72cm dal pavimento
- **COMPATIBILITÀ DEL DISPLAY:** Supporto universale per TV e Monitor LCD/LED LG/Samsung/Sony/Sharp; Compatibili VESA 200x200, 200x300, 200x400, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x200, 600x300, 600x400; viti/distanziatori inclusi
- **CARRELLO MOBILE PER PRESENTAZIONE:** Carrello/supporto TV su ruote con doppio display per collaborazioni/riunioni, condiviso tra sale riunioni, aule, ecc; I cavi vengono riposti e nascosti in appositi vani per dare un aspetto ordinato ed un trasporto sicuro

---

#### Hardware

Norme di garanzia	2 Years
N. di display supportati	2
Opzioni di montaggio	Carrello mobile
Modello(i) di fori VESA	200x200 mm
	200x300 mm
	200x400 mm
	300x200 mm
	300x300 mm
	400x200 mm

400x300 mm

400x400 mm

600X200 mm

600x300 mm

600x400 mm

**Prestazioni**

Dimensioni minime display	37"
Dimensioni massime del display	60"
Adatto a Display Curvi	Sì
Video Wall	No
Regolazione dell'altezza	Sì
Altezza Minima	47.2 in [1200 mm]
Altezza massima	66.3 in [1685 mm]
Inclinazione	+ 5° / - 10°
Antifurto	No

**Caratteristiche fisiche**

Colore	Argento
Lunghezza prodotto	28.0 in [71.0 cm]
Larghezza prodotto	87.4 in [222.0 cm]
Altezza prodotto	93.5 in [237.5 cm]
Peso prodotto	82.7 lb [37.5 kg]

**Informazioni confezione**

Quantità confezione	1
---------------------	---

Lunghezza Confezione 32.3 in [82.0 cm]

Larghezza del Pacco 4.3 ft [1.3 m]

Altezza del Pacco 7.5 in [19.0 cm]

Peso spedizione  
(confezione) 97.0 lb [44.0 kg]

---

Contenuto della  
confezione

Incluso nella confezione	1 - Base
	4 - Ruote
	2 - Piastra Universale
	2 - Manici
	1 - Colonna, sinistra
	1 - Colonna, destra
	2 - Staffa Adattatore sinistra
	2 - Staffa Adattatore Destra
	2 - Pannelli superiori
	2 - Connettori
	1 - Ripiano DVD
	1 - Piasra di connessione
	1 - Mensola per videocamera
	2 - Piastre di fissaggio
	1 - Barra di Supporto
	2 - Manopole
	4 - Viti M6x15mm
	2 - Viti M6x25mm (a testa tonda)

2 - Viti M6x25mm  
3 - Viti M4x6mm (a testa piatta)  
2 - Viti M4x6mm  
2 - Viti M6x25mm (testa esagonale)  
10 - Viti M6 x 14 mm  
8 - Viti M8x25mm  
2 - Viti M6x25mm (Carrettiera)  
2 - Distanziatori  
2 - Rondelle (Rotonde)  
1 - Chiave a brugola  
1 - Chiave  
8 - Viti M5 x 14 mm  
8 - Viti M6 x 14 mm  
8 - Viti M6 x 30 mm  
8 - Viti M8 x 30 mm  
8 - Viti M8 x 50 mm  
8 - Rondelle (Rettangolari)  
16 - Distanziatori, piccoli  
16 - Distanziatori, grandi  
1 - Manuale

---

Informazioni sulla  
garanzia

Warranty

2 Anni

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.