

Dual TV Standaard op Wielen voor 37-60in VESA TV's (max 2x 50kg), Verrijdbare TV Trolley met Schap voor Apparaten, TV Kar op Wielen, Mobiele TV Standaard/Steun, Verstelbare Hoogte

Productcode: STNDMTVDUO



Met deze dual TV standaard kunt u een mobiel audiovisueel centrum creëren dat u eenvoudig van het ene klaslokaal, kantoor, vergaderruimte of opleidingsruimte naar het andere kunt verplaatsen. Voor meer stabiliteit en veiligheid werd de mobiele wagen voorzien van een grote 1,22 m x 0,71m basis, waardoor u twee grote schermen van elk 37 tot 60 inch en tot 50 kg kunt monteren.

Deze mobiele tv-standaard met montagesysteem kan worden aangepast aan de verschillende configuraties in uw kantoor. U kunt de hoogte van uw scherm tussen 1,2 m en 1,68 m vanaf het midden van de tv tot aan de vloer aanpassen. En met de geïntegreerde verstelindicatoren kunt u het scherm precies op de ideale kijkhoogte instellen. Bovendien vergemakkelijken de hoogteverstelindicatoren de installatie en kunt u de voorkeurshoogte voor specifieke omgevingen aangeven. U kunt de schermen ook tussen +5/-10° kantelen om de beste hoek voor uw omgeving te kiezen en schittering te verminderen. Dankzij de meegeleverde vergrendelbare zwenkwielen kunt u de tv-standaard gemakkelijk van de ene naar de andere plaats rollen.

Voor meer mobiliteit en aanpassing biedt deze universele mobiele wagen twee onafhankelijk instelbare schappen (voor webcam en apparatuur), die elk tot 5 kg ondersteunen. Het webcam-schap kan tot 2,37 m en het apparatuurschap kan tot 0,72 m boven de vloer worden verhoogd.

Door de duurzame constructie van deze sterke dubbele tv-standaard is hij ideaal voor commercieel gebruik, op plaatsen met meerdere gebruikers en waar mensen frequent van ruimte wisselen. Het geïntegreerde kabelmanagement houdt uw kabels georganiseerd en uit het zicht.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

Eigenschappen

- **DUBBELE TV-WAGEN:** Sterke aluminium mobiele tv-standaard op wielen voor 37-60" schermen met een max. gewicht van 50kg elk; 4 vergrendelbare zwenkwielen; eenvoudig te verplaatsen met de hendels; stevige stalen basis om kantelen te voorkomen (1220mm x 710mm)
- **EENVOUDIG VERSTELBAAR:** Gesynchroniseerde, hoogteverstelling van 0,5 m; verstelbare hoogte van 1,2 m - 1,7 m vanaf het midden van de tv tot aan de vloer; hoogte-indicators voor nauwkeurige hoogteverstelling; elk scherm kan +5/-10° worden gekanteld
- **APPARATUURSCHAPPEN:** 2 mediaschappen ondersteunen 5 kg (elk) en kunnen in hoogte worden versteld, zowel onafhankelijk van elkaar en van het scherm; het webcam-schap kan tot 2,4 m en het onderste mediaschap kan tot 0,72 m boven de vloer worden verhoogd
- **BEELDSCHERM COMPATIBILITEIT:** Universele bevestiging van platte LCD/LED schermen van o.a. LG/Samsung/Sony/Sharp; VESA patronen 200x200, 200x300, 200x400, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x200, 600x300, 600x400; incl. schroeven/onderlegingen
- **MOBIELE PRESENTATIEWAGEN:** Mobiele tv-standaard/-wagen voor twee schermen die tussen vergaderruimtes, klaslokalen etc. kunnen worden gedeeld; het kabelmanagement van de tv-wagen houdt de kabels netjes op zijn plaats voor eenvoudig transport

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Aantal ondersteunde schermen	2
Montage-opties	Mobiele wagen
VESA gatenpatroon(/-patronen)	200x200 mm
	200x300 mm
	200x400 mm
	300x200 mm
	300x300 mm
	400x200 mm

400x300 mm

400x400 mm

600X200 mm

600x300 mm

600x400 mm

Prestaties

Minimale schermgrootte	37"
Maximale schermgrootte	60"
Past op curved scherm	Ja
Video Wall	Nee
Hoogte verstelling	Ja
Minimale Hoogte	47.2 in [1200 mm]
Maximumhoogte	66.3 in [1685 mm]
Kantelen	+ 5° / - 10°
Anti-diefstal	Nee

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zilver
Lengte product	28.0 in [71.0 cm]
Breedte product	87.4 in [222.0 cm]
Hoogte product	93.5 in [237.5 cm]
Gewicht product	82.7 lb [37.5 kg]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
-------------------	---

Lengte Verpakking	32.3 in [82.0 cm]
Breedte Verpakking	4.3 ft [1.3 m]
Hoogte Verpakking	7.5 in [19.0 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	97.0 lb [44.0 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - basis
	4 - wielen
	2 - Universele platen
	2 - Hendels
	1 - Kolom, links
	1 - Kolom, rechts
	2 - Adapterbeugels, links
	2 - Adapterbeugels, rechts
	2 - Afdekplaten boven
	2 - Connectors
	1 - DVD schap
	1 - Verbindingsplaat
	1 - cameraschap
	2 - Vastzetplaten
	1 - Steunstang
	2 - knoppen
	4 - M6 x 15 mm schroeven
	2 - M6 x 25 schroeven (bolkop)
	2 - M6 x 25 mm schroeven

- 3 - M4 x 6 mm schroeven (platkop)
- 2 - M4 x 6 mm schroeven
- 2 - M6 x 25 mm schroeven (zeskant)
- 10 - M6 x 14 mm schroeven
- 8 - M8 x 25 mm schroeven
- 2 - M6 x 25 mm schroeven (slot)
- 2 - afstandsringen
- 2 - Onderlegringen (rond)
- 1 - Inbussleutel
- 1 - steeksleutel
- 8 - M5 x 14 mm schroeven
- 8 - M6 x 14 mm schroeven
- 8 - M6 x 30 mm schroeven
- 8 - M8 x 30 mm schroeven
- 8 - M8 x 50 mm schroeven
- 8 - Onderlegringen (vierkant)
- 16 - Onderlegringen, klein
- 16 - Onderlegringen, groot
- 1 - Handleiding

Garantiebepalingen

Warranty

2 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.