

Mobiel Bureau - Ergonomisch Zit-Sta Computermeubel op Wielen - One Touch verstelbare Mobiele Werkplek - Bureautafel op Wielen voor Computer/Laptop - ideaal voor Onderwijs

Productcode: STSCART2



Met dit mobiele bureau creëert u klaslokalen en ander omgevingen die uitnodigen tot interactie en de samenwerking stimuleren.

Gebruikers kunnen zelf hun eigen werkplek op maat configureren en snel en eenvoudig van een zit-naar een sta-positie overschakelen. De twee voorste zwenkwielen kunnen worden vergrendeld zodat de mobiele werkplek niet kan wegrollen. .

Afwisselen tussen zittend en staand werken gedurende de dag heeft vele gezondheidsvoordelen, van verbeterde bloedsomloop tot minder vermoeidheid. Met de ergonomische zit-sta bureaus kunnen gebruikers hun werkpositie gedurende de dag eenvoudig veranderen, zodat ze oplettend en gefocust blijven.

Verstel het bureau met de one-touch hendel tussen 74 cm en 115 cm. Er zijn geen preset standen, zodat elke gebruiker heel eenvoudig precies de hoogte kan instellen die voor zijn of haar werk nodig is.

Het grote werkoppervlak (60 x 80 cm) biedt voldoende ruimte voor een laptop, muis etc.

Docenten kunnen de leeromgevingen dynamisch aanpassen aan de omstandigheden. Ze hoeven alleen de twee voorste wielen te ontgrendelen om het bureau doorheen het klaslokaal te verplaatsen en op die manier bv.:

- een gepersonaliseerde 1:1 uitleg geven met visuele ondersteuning op een computerscherm
- makkelijker presentaties geven
- betere klaslokaalopstellingen creëren voor lezingen en examens

Het mobiele bureau kan ook worden gebruikt in trainingsruimtes, labo's, magazijnen, productieomgevingen, thuishkantoren en IT server rooms.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Creëer zit-sta-werkplekken met veelzijdige toepassingen in scholen, zakelijke omgevingen, bedrijven en instellingen of in een thuishkantoor
- Voeg flexibiliteit toe aan klaslokalen of werkomgevingen met mobiele werkplekken

Eigenschappen

- **MOBIEL BUREAU:** Mobiel en eenvoudig te verplaatsen zit-sta computermeubel voor een productieve werkplek/leeromgeving; Stevige basis met sterke zwenkwieken die (alleen aan de voorkant) kunnen worden vergrendeld met voetpedaal
- **GROOT STEVIG BUREAUBLAD:** Mobiele zit-sta werkplek op wielen met groot zwart tafelblad (60 x 80 cm); 5kg hefvermogen zonder hulp en 30 kg max. statisch gewicht; Eenvoudig schoon te maken
- **IN HOOGTE VERSTELBAAR:** ergonomisch laptopbureau met tafelblad dat makkelijk omhoog kan worden getild naar een staande positie met behulp van een hendel; in hoogte verstelbaar van 73,6 tot 114,3 cm
- **DOORDACHT DESIGN:** Bureaublad heeft verhoogde rand om druk op de onderarmen te verminderen; positie hendel voorkomt onbedoelde hoogteverstellingen; V-vormige basis voor meer voetruimte; inclusief benodigde montagegereedschap
- **STARTECH.COM VOORDEEL:** Al meer dan 30 jaar de eerste keuze van IT-professionals; dit mobiele werkstation heeft 2 jaar garantie van StarTech.com, inclusief gratis 24/5 meertalige technische ondersteuning

Prestaties

Garantiebeleid	2 Years
Algemene specificaties	Hefvermogen 5 kg Statische belasting 30 kg
Hoogte verstelling	Ja

	Minimale Hoogte	29.5 in [750 mm]
	Maximumhoogte	45.3 in [1150 mm]
Speciale opmerkingen / vereisten	Notitie	Als meer dan 5 kg gewicht aan het bureauoppervlak wordt toegevoegd, is enige handmatige kracht nodig om het werkblad op te tillen.
Fysieke eigenschappen	Kleur	Zwart
	Type behuizing	Staal
	Lengte product	31.5 in [80.0 cm]
	Breedte product	23.6 in [60.0 cm]
	Hoogte product	45.1 in [114.5 cm]
	Gewicht product	62.2 lb [28.2 kg]
Verpakkingsinformatie	Verpakkingsaantal	1
	Lengte Verpakking	37.6 in [95.5 cm]
	Package Width	29.3 in [74.5 cm]
	Package Height	10.5 in [26.7 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	65.0 lb [29.5 kg]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - Houten bovenkant
		1 - Bovenplaat
		1 - In hoogte verstelbare kolom

- 1 - basis
- 2 - Zwenkwiel
- 2 - Zwenkwiel met rem
- 1 - steeksleutel
- 4 - M6x25mm schroef
- 4 - M6x15 mm tapse schroef
- 6 - M6x25 mm schroef
- 1 - M4x55mm inbussleutel
- 1 - Handleiding

Garantiebepalingen

Warranty

2 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.