

Mobiel Bureau - Ergonomisch Zit-Sta Computermeubel op Wielen - One Touch verstelbare Mobiele Werkplek - Bureautafel op Wielen voor Computer/Laptop - ideaal voor Onderwijs

Productcode: STSCART



Stimuleer interactieve klaslokalen en betrokken leren met StarTech.com mobiele zit-sta werkplekken.

Met deze zit-sta computertafels kunnen studenten hun leeromgevingen op hun behoeften afstemmen. De werkplekken kunnen eenvoudig van een zitpositie in een stapositie worden veranderd, zonder het leren te verstoren. Docenten kunnen hun klaslokalen telkens weer opnieuw inrichten afhankelijk van hun lessen, ze kunnen individuele werkplekken inrichten voor instructie-tijd of tests, of twee of meer werkplekken combineren voor projecten. De twee voorste zwenkwielen kunnen worden vergrendeld om verplaatsing van de werkplekken te voorkomen.

Verandering van werkpositie van zitten naar staan en omgekeerd gedurende de dag heeft vele gezondheidsvoordelen, van verbeterde bloedsomloop tot minder vermoeidheid. Met de zit-sta-werkplekken kunnen studenten hun positie gedurende de dag eenvoudig veranderen, zodat ze oplettend en gefocust blijven. Dit bureau geeft leerlingen de mogelijkheid om te staan als dat nodig is en vermindert zo ook rusteloosheid.

Studenten kunnen de werkplek instellen op elke hoogte tussen 75 cm en 115 cm; daarvoor hoeven ze alleen de hendel onder het werkoppervlak samen te knijpen en de werkplek dan omhoog of omlaag bewegen. De instelhendel aan de rechterkant van het werkblad kan ook met de meegeleverde sleutel worden vergrendeld, zodat de hoogte niet per ongeluk wordt gewijzigd als een student de hendel raakt.

Bovendien zijn er geen vooraf ingestelde standen, zodat u heel eenvoudig precies de hoogte kunt instellen die u voor uw werk nodig hebt.

Het grote werkoppervlak van de werkplek (600 x 800 mm) biedt voldoende ruimte voor al het huiswerk en benodigdheden zoals studieboeken, pennen en andere schoolbenodigdheden.

Voor het gebruik met laptops zijn de bureaus voorzien van kabelklemmen waarmee de kabels georganiseerd langs de kolom omlaag leiden. De tafels kunnen ook worden gecombineerd met voor het toevoegen van schermen. Het werkoppervlak biedt ook voldoende ruimte voor een toetsenbord en muis.

NB: Als meer dan 4,5 kg gewicht aan het bureauoppervlak wordt toegevoegd, is enige handmatige kracht nodig om het werkblad op te tillen.

Docenten kunnen dynamische omgevingen creëren om aan verschillende behoeften te voldoen. Ze hoeven alleen de twee voorste zwenkwielen te ontgrendelen en de tafels in het klaslokaal te verplaatsen om:

- studenten in projectgroepen op te splitsen
- speciale individuele plekken te creëren voor 1:1 leren
- studenten in een kring te plaatsen voor presentaties en om groepsgesprekken te stimuleren
- een standaard klaslokaalconfiguratie te creëren voor lezingen en tests

Docenten kunnen de werkplekken ook gebruiken voor presentaties. De mobiele werkplekken zijn ideaal voor verplaatsing tussen klaslokalen met laptops en andere hulpmiddelen, terwijl de hoogte kan worden aangepast en vergrendeld.

De mobiele werkplekken kunnen ook worden gebruikt in de volgende omgevingen:

- trainingsruimtes in kantoren
- magazijnen en productielocaties waar werkplekken door vele personen worden gedeeld en tussen verschillende locaties verplaatst worden
- thuishkantoren
- IT-afdelingen, als server crash trolleys

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Creëer zit-sta-werkplekken met veelzijdige toepassingen in scholen, zakelijke omgevingen, bedrijven en instellingen of in een thuishkantoor
- Voeg flexibiliteit toe aan klaslokalen of werkomgevingen met mobiele werkplekken

Eigenschappen

- **MOBIEL STA BUREAU:** Mobiele zit-sta bureau is eenvoudig te verplaatsen en stimuleert een productieve werkplek/leeromgeving; stabiele basis (58,4 x 71,1 cm) met sterke zwenkwielen die kunnen worden vergrendeld met voetpedaal
- **GROOT STEVIG OPPERVLAKE:** Verrijdbaar zit-sta bureau heeft een groot grijs oppervlak (60,9 x 80 cm) met een hefvermogen zonder assistentie van 4,5 kg en een max. statisch gewicht van 50 kg; eenvoudig schoon te maken
- **IN HOOGTE VERSTELBAAR:** Til het werkoppervlak van het ergonomisch laptopbureau gemakkelijk omhoog naar de staande positie met behulp van een one-touch hendel; verstelbaar van 74,9 tot 114,3 cm hoogte
- **VERGRENDELBAAR HOOGTE-INSTELLING:** De hendel kan met de meegeleverde sleutel worden vergrendeld om onbedoelde hoogteverstellingen te voorkomen; ideaal voor docenten/studenten in klaslokalen waar dergelijke veiligheidsmaatregelen belangrijk zijn
- **GEORGANISEERD WERKSTATION:** Leid uw kabels omlaag door de kabelklemmen, die aan beide zijden van de kolom kunnen worden geïnstalleerd, zodat er rond uw sta bureau geen kabelwarboel ontstaat

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Kabelbeheer	Ja
Wielen	Inclusief
Aantal ondersteunde schermen	1
Stand	Verticaal

Prestaties

Algemene specificaties	Hefvermogen 4,5 kg Statische belasting 50 kg
Hoogte verstelling	Ja
Minimale Hoogte	31.7 in [806.4 mm]
Maximumhoogte	45.3 in [1150.6 mm]

Speciale opmerkingen /

vereisten

Notitie	Als meer dan 4,5 kg gewicht aan het bureauoppervlak wordt toegevoegd, is enige handmatige kracht nodig om het werkblad op te tillen.
---------	--

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zilver
Type behuizing	Staal
Lengte product	23.6 in [60.0 cm]
Breedte product	31.5 in [80.0 cm]
Hoogte product	3.8 ft [1.2 m]
Gewicht product	52.9 lb [24.0 kg]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	33.7 in [85.5 cm]
Package Width	26.1 in [66.2 cm]
Package Height	6.8 in [17.3 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	61.7 lb [28.0 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - basis
	2 - wielen
	2 - vergrendelbare zwenkwielen
	1 - Kolom
	1 - bureaublad
	4 - doppen
	8 - M6x15 mm inbusschroeven

12 - M6x15 mm platverzonken schroeven

1 - M5 inbussleutel

1 - M4 inbussleutel

4 - kabelklemmen

1 - sleutel

1 - Handleiding

Garantiebepalinge
n

Warranty

2 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.