

## Receptor de Vídeo Remoto VGA a través de Cat5 RJ45 HD15 (Serie UTPE)

ID del Producto: STUTPRXLEU



El Receptor Remoto para Extensión de Video VGA a través de Cat 5 (Serie UTPE), STUTPRXLEU se puede instalar con los extensores VGA de 4 y 8 puertos o de placa de pared (ST124UTPE / ST128UTPE) de StarTech.com permitiendo conectar monitores a distancias de hasta 300m (950 pies) de la fuente. Con soporte para resoluciones máximas de 1900x1200 (la resolución varía según la distancia), este receptor VGA a través de Cat 5 asegura imágenes de claridad cristalina en la pantalla remota. Además, para facilitar la instalación, el STUTPRXL incluye un soporte de montaje. Ofrece 2 años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

### Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



### Aplicaciones

- De uso en señalización digital para captar la atención del público brindando contenido actualizado tal como desea que sea visto y escuchado
- Permite colocar la pantalla en un lugar adecuado para una correcta visualización y al equipo en un lugar limpio y seguro
- Ideal para aplicaciones de señalización digital en los sectores financiero, educativo y empresarial

### Características

- Funciona con los Transmisores ST124UTPE y ST128UTPE de la Serie UTPE
- Soporta una resolución máxima de 1920x1200 (la resolución varía según la distancia)
- Distancia máxima de hasta 950 pies / 300m
- Incluye soporte de montaje

---

#### Hardware

Política de Garantía	2 Years
Cantidad de Puertos	1
Cableado	UTP Cat 5 o superior
Soporte de Audio	No
Sistema En Cascada	No

---

#### Rendimiento

Longitud Máxima del Cable	984.0 ft [300 m]
Distancia Máxima	300m [984ft]
Resoluciones Admitidas	1920x1200 @ 50m (150ft) 1600x1200 @ 100m (300ft) 1280x1024 @ 180m (550ft) 1024x768 @ 200m (620ft) 800x600 @ 300m (950ft)

---

#### Conector(es)

Conectores de Unidad Remota	1 - RJ-45  1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)
-----------------------------	---

---

#### Requisitos de Energía

Adaptador de Corriente Incluido	Adaptador de alimentación de CA incluido
Tensión de Salida	12V DC

Alimentación de Salida 0.6A

Consumo de Energía 7.2

---

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Acero
Longitud del Producto	0.4 in [10 mm]
Ancho del Producto	0.5 in [1.4 cm]
Altura del Producto	0.1 in [0.2 cm]
Peso del Producto	16.8 oz [476.3 g]

---

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	5.1 in [13 cm]
Ancho de la Caja	6.0 in [15.2 cm]
Altura de la Caja	2.5 in [63 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	0.7 lb [0.3 kg]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Receptor de Largo Alcance
	1 - Soporte de Montaje (c/ Tornillos)
	1 - Adaptador de Alimentación
	1 - Manual de Instrucciones

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.