

Récepteur distant pour extenseur vidéo VGA sur câble Cat5

N° de produit: STUTPRXLEU



Le récepteur distant pour extenseur vidéo VGA sur câble Cat5 (Série UTPE) STUTPRXLEU peut être installé avec les extendeurs VGA 4 ports, 8 ports ou à plaque murale sur câble Cat5 StarTech.com (ST124UTPE/ST128UTPE) pour connecter des écrans distants situés jusqu'à 290 m de la source. Prenant en charge une résolution maximale de 1900x1200 (la résolution varie selon la distance), ce récepteur VGA sur câble Cat5 offre un contenu vidéo d'une qualité remarquable à votre écran distant. En outre, le récepteur STUTPRXL est fourni avec un support de fixation pour une installation facilitée et des options de fixation polyvalentes. Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Utilisez les panneaux d'affichage numérique pour capter l'attention de votre public et diffuser un contenu à jour comme il doit être vu et entendu
- Positionnez l'écran dans une zone de visualisation pratique et l'équipement dans un autre endroit propre et sécurisé
- Solution idéale pour les applications de signalisation dans les secteurs de la finance, l'éducation et l'industrie.

Spécifications techniques

- Compatibilité avec les transmetteurs ST124UTPE et ST128UTPE série UTPE

- Prise en charge d'une résolution maximale de 1920x1200 (la résolution varie selon la distance)
- Distance maximale de 290 m
- Support de fixation compris

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Nombre de ports	1
Câblage	UTP Cat5 ou supérieur
Prise en charge audio	Non
Mode cascade	Non

Performance

Longueur max. de câble	984.0 ft [300 m]
Distance max.	300 m / 950 ft
Résolutions prises en charge	1920x1200 @ 50m (150ft) 1600x1200 @ 100m (300ft) 1280x1024 @ 180m (550ft) 1024x768 @ 200m (620ft) 800x600 @ 300m (950ft)

Connecteur(s)

Connecteurs de télécommande	RJ-45 VGA (15 broches , D-Sub haute densité)
-----------------------------	-----------------------------------------------------

Alimentation

Adaptateur d'alimentation inclus	Adaptateur secteur inclus
Tension de sortie	12V DC
Courant de sortie	0.6A



Consommation électrique	7.2
-------------------------	-----

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Acier
Longueur du produit	0.4 in [10 mm]
Largeur du produit	0.5 in [13.8 mm]
Hauteur du produit	0.1 in [2.5 mm]
Poids du produit	16.8 oz [476.3 g]

Informations d'emballage

Package Length	5.1 in [13 cm]
Package Width	6.0 in [15.2 cm]
Package Height	2.5 in [63 mm]
Poids brut	11.2 oz [317 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	Récepteur UTP longue portée
	Support de fixation (avec vis)
	Adaptateur d'alimentation
	Manuel d'instruction

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

