

Modulo di estensione ricevitore remoto VGA via Cat 5 (serie UTPE)

ID prodotto: STUTPRXLEU



Il modulo di estensione video ricevitore remoto VGA via Cat 5 (serie UTPE) STUTPRXLEU può essere installato con gli extender VGA via Cat 5 a 4 porte, a 8 porte o con piastra a muro (ST124UTPE / ST128UTPE) di StarTech.com che permettono il collegamento di schermi remoti a una distanza massima di 300 m dalla sorgente. Con il supporto di una risoluzione massima di 1900x1200 (la risoluzione varia in base alla distanza), quest'unità di ricezione VGA via Cat 5 offre contenuti video estremamente nitidi al display remoto. Inoltre, per un'agevole installazione, STUTPRXL comprende la staffa di montaggio per versatili opzioni di montaggio. Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

## Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

- Consente di utilizzare il segnale digitale per catturare l'attenzione del pubblico e offrire contenuto aggiornato con audio e video desiderati
- Consente di posizionare lo schermo nell'area ideale, mentre i dispositivi di sistema si trovano altrove in un ambiente pulito e sicuro
- Ideale per applicazioni di pubblicità digitale nei settori finanziario, educativo e business

## Caratteristiche

- Funziona con i trasmettitori ST124UTPE e ST128UTPE della serie UTPE
- Supporta una risoluzione massima di 1920x1200 (la risoluzione varia in base alla distanza)
- Massima distanza fino a 300 m
- Staffa di montaggio inclusa

---

### Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Porte	1
Cablaggio	UTP Cat 5 o superiore
Audio	No
Collegamento a margherita	No

---

### Prestazioni

Lunghezza max cavo	984.0 ft [300 m]
Distanza max	300m [984ft]
Risoluzioni supportate	1920x1200 @ 50m (150ft) 1600x1200 @ 100m (300ft) 1280x1024 @ 180m (550ft) 1024x768 @ 200m (620ft) 800x600 @ 300m (950ft)

---

### Connettore/i

Connettori unità remote	1 - RJ-45  1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)
-------------------------	--

---

### Alimentazione

Fonte di Alimentazione	Adattatore CA incluso
Tensione di uscita	12V DC

Corrente di uscita 0.6A

Consumo energetico 7.2

---

Caratteristiche  
fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Acciaio
Lunghezza prodotto	0.4 in [10 mm]
Larghezza prodotto	0.5 in [1.4 cm]
Altezza prodotto	0.1 in [0.2 cm]
Peso prodotto	16.8 oz [476.3 g]

---

Informazioni  
confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	5.1 in [13 cm]
Package Width	6.0 in [15.2 cm]
Package Height	2.5 in [63 mm]
Peso spedizione (confezione)	0.7 lb [0.3 kg]

---

Contenuto della  
confezione

Incluso nella confezione	1 - Ricevitore UTP a lungo raggio
	1 - Staffa di montaggio (con viti)
	1 - Adattatore di alimentazione
	1 - Manuale di istruzioni

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.