

## Duplicatore ed Eraser per Flash Drive USB e Drive SATA da 2,5"/3,5"

ID prodotto: SU2DUPERA11



Questo versatile duplicatore e cancellatore di unità consente di clonare e cancellare sia dispositivi di archiviazione USB, sia unità SSD e HDD SATA da 2,5 e 3,5 pollici, senza che sia necessario collegare un computer. Questo dispositivo versatile è la soluzione ideale per i professionisti IT e gli amministratori di sistema, poiché consente di gestire i file e l'archiviazione dei dati in modo più efficiente, fornendo sia la funzione di copia 1:1 sia la funzione di duplicazione con supporto di diverse interfacce.

Come clonatore di unità questo dispositivo consente di copiare facilmente le unità SATA e USB senza che sia necessario collegare un computer. Consente la duplicazione 1:1 (da SATA a SATA o da USB a USB) nonché la duplicazione con supporto di diverse interfacce da SATA a USB o da USB a SATA. Il clonatore di unità fornisce quattro modalità di duplicazione, tra cui Copia veloce, Tutte le partizioni, Settore-per-settore (Disco intero) a velocità fino a 6,6 GB/min, e Copia percentuale.

Cancella con facilità unità SATA e di memoria flash USB, senza che sia necessario utilizzare un computer host. Come cancellatore di unità, il dispositivo SU2DUPERA11 offre sei modalità di cancellazione, tra cui Cancellazione rapida, Cancellazione con sovrascrittura singola (Cancellazione completa), Cancellazione (DoD) con sovrascrittura a 3 passaggi, Sovrascrittura e confronto a 3 passaggi, Cancellazione sicura e Sovrascrittura a 7 passaggi. È possibile cancellare una singola unità SATA o USB, o due unità contemporaneamente.

Il duplicatore e cancellatore di unità è dotato di un design compatto e leggero con funzioni facili da usare. Offre comodi tasti di navigazione tra i menu e un display LCD che consente di identificare chiaramente la modalità di cancellazione o duplicazione attiva e lo stato delle attività, per assicurare un funzionamento rapido ed efficiente.

Il prodotto SU2DUPERA11 è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

## Certificazioni, report e compatibilità

### Applicazioni

- Per investigatori forensi che devono effettuare clonazioni/imaging dei settori di un disco, per creare una replica esatta da un'unità sorgente ad una differente
- Per i professionisti che devono creare backup identici quando l'integrità dei dati è un fattore importante, come nel recupero dei dati
- Consente la clonazione di dischi rigidi contenenti partizioni nascoste che potrebbero essere ignorate da alcuni programmi software di clonazione del disco rigido
- Consente di cancellare/eliminare in modo sicuro i dati sul disco rigido prima di smaltire l'unità
- Per gli amministratori IT che desiderano rendere disponibile/cancellare un'unità da utilizzare in altre applicazioni

### Caratteristiche

- Consente di duplicare o cancellare unità SSD/HDD SATA da 2,5"/3,5" e un dispositivo di archiviazione USB collegato
- Duplicazione 1:1 e supporto di diverse interfacce: da SATA a USB o da USB a SATA
- Supporta quattro modalità di duplicazione del disco rigido inclusa la modalità Settore-per-settore a 6,6 GB/min
- Supporta sei modalità di cancellazione, tra cui: Cancellazione rapida, Cancellazione con sovrascrittura singola (Cancellazione completa), Cancellazione (DoD) con sovrascrittura a 3 passaggi, Sovrascrittura e confronto a 3 passaggi, Cancellazione sicura e Sovrascrittura a 7 passaggi
- Supporta unità SATA revisione I/II/III (1,5/3/6 Gbps)
- Display LCD digitale per facilitare le operazioni e l'avanzamento delle attività
- Design compatto

---

#### Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Ventola/e	No
Numero di unità	2



Dimensioni unità	2.5in & 3.5in
Tipo unità	SATA
	Unità Flash USB
ID chipset	Xilinx - Spartan-6

---

Prestazioni

4Kn Support	Sì
Moltiplicatore di porte	No
Modalità di cancellazione	Quick Erase
	1-Pass Overwrite (NIST SP 800-88 Rev 1 - Clear)
	3-Pass Overwrite
	3-Pass Erase and Compare
	Custom Erase
Duplication Modes	System and File
	All Partitions
	Sector by Sector (Whole Drive)
	Percentage Copy
Duplication Speed	6.6GBpm
Capacità max unità	Limite di 2TB per USB e nessun limite noto per SATA

---

Connettore/i

Connettori unità	22 pin SATA Data + Power (7 + 15 pin) Receptacle
	USB Type-A (4 pin) - USB 2.0

---

Indicatori

Indicatori LED	Alimentazione/Attività
	Connessione all'unità
	Errore unità



---

#### Alimentazione

Adattatore di alimentazione incluso	Adattatore CA incluso
Tensione ingresso	100 - 240 AC
Corrente ingresso	1.4A
Tensione di uscita	12V DC
Corrente di uscita	5A
Tipo punta centrale	Positivo
Tipo presa	M
Consumo energetico	60

---

#### Ambientale

Temperatura d'esercizio	5°C ~ 45°C (41°F ~ 113°F)
Temperatura di conservazione	-20°C ~ 85°C (-4°F ~ 185°F)
Umidità	5% ~ 95% RH

---

#### Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Acciaio
Lunghezza prodotto	5.3 in [13.5 cm]
Larghezza prodotto	3.5 in [90 mm]
Altezza prodotto	1.1 in [29 mm]
Peso prodotto	16.3 oz [462 g]

---

#### Informazioni confezione

Package Length	10.4 in [26.5 cm]
Package Width	7.3 in [18.5 cm]



Package Height 3.9 in [100 mm]

Peso spedizione  
(confezione) 4.2 lb [1.9 kg]

---

Contenuto della  
confezione

Incluso nella  
confezione

Duplicatore e cancellatore SATA/USB

adattatore di alimentazione universale (NA/JP, UK, EU,  
AU)

cavi di collegamento unità

supporti per unità

guida di avvio rapido

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

