

Schijf duplicator en wisser voor USB Flash drives en 2.5 / 3.5" SATA schijven

Productcode: SU2DUPERA11



Met deze veelzijdige schijfduplicator en -wisser kunt u zowel op USB gebaseerde opslagapparaten en 2,5 en 3,5 inch SATA SSD's en HDD's klonen en wissen, zonder aansluiting op een computer. Dit veelzijdige apparaat is ideaal voor IT-professionals en systeembeheerders en maakt uw bestandsbeheer en dataopslag efficiënter, omdat het zowel 1:1 kopiëren en cross-interface duplicatie biedt.

Als een schijfkloner kunt u met dit apparaat eenvoudig SATA- en USB-schijven kopiëren zonder verbinding te moeten maken met een computer. Het biedt 1:1 duplicatie (van SATA naar SATA of USB naar USB) en cross-interface duplicatie van SATA naar USB of USB naar SATA. De schijfkloner biedt vier duplicatiemodi, waaronder snel kopiëren, alle partities, sectorgewijs (hele schijf) met snelheden tot 6,6 GB/min. en procentueel kopiëren.

Wis SATA- of USB-flashdrives eenvoudig, zonder een hostcomputer. Als een schijfwisser biedt de SU2DUPERA11 u zes wismodi inclusief Quick Erase, Single Pass Overwrite (Full Erase), 3-Pass Overwrite (DoD) Erase, 3-Pass Overwrite and Compare, Secure Erase en 7-Pass Overwrite. U kunt één SATA- of USB-schijf wissen, of tegelijkertijd twee schijven.

De schijfduplicator en -wisser heeft een compact en lichtgewicht design en beschikt over gebruiksvriendelijke functies. Deze schijf duplicator heeft handige menu-navigatieknoppen en een LCD-scherm dat de actieve duplicatie- of wismodus en taakstatus duidelijk aangeeft, voor gegarandeerd snelle en efficiënte bediening.

De SU2DUPERA11 wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Forensische onderzoekers die een image/kloon op sectorbasis moeten kunnen maken voor een exacte kopie van de ene schijf naar een andere.
- Professionals die identieke back-ups moeten maken als data-integriteit van cruciaal belang is, zoals bij data recovery.
- Kloon harde schijven met verborgen partities die sommige andere software-schijfkloonprogramma's wellicht overslaan
- IT-beheerders die snel een schijf willen wissen als voorbereiding voor een andere toepassing
- Veilig data op uw harde schijf wissen voordat u de schijf weggooit

Eigenschappen

- Dupliceer of wis 2,5/3,5 inch SATA SSD's/HDD's en aangesloten USB-opslag
- 1:1 duplicatie plus cross-interface ondersteuning: SATA-naar-USB of USB-naar-SATA
- Ondersteunt vier modi voor harde-schijfduplicatie inclusief sectorgewijs bij 6,6 GB/min
- Ondersteunt zes wismodi, waaronder: Quick Erase, Single Pass Overwrite (Full Erase), 3-Pass Overwrite (DoD) Erase, 3-Pass Overwrite and Compare, Secure Erase en 7-Pass Overwrite
- Ondersteunt SATA revisie I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps) schijven
- Digitaal LCD-scherm voor eenvoudige bediening en taakvoortgang
- Compacte uitvoering

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Ventilator(en)	Nee
Aantal stations	2
Schijfgrootte	2.5in & 3.5in
Schijftype	SATA
	USB-flashdrive
Chipsetcode	Xilinx - Spartan-6

Prestaties

4Kn Support	Ja
Port-multiplier	Nee
Wismodi	Quick Erase 1-Pass Overwrite (NIST SP 800-88 Rev 1 - Clear) 3-Pass Overwrite 3-Pass Erase and Compare Custom Erase
Duplication Modes	System and File All Partitions Sector by Sector (Whole Drive) Percentage Copy
Duplication Speed	6.6GBpm
Max. schijfcapaciteit	2TB limiet voor USB & geen bekende limiet voor SATA

Connector(en)

Schijfaansluitingen	22 pin SATA Data + Power (7 + 15 pin) Receptacle USB Type-A (4-polig) USB 2.0
---------------------	----------------------------------------------------------------------------------

Indicatoren

LED-indicatoren	Aan/Activiteit Schijf verbinding Schijffout
-----------------	---------------------------------------------------

Voeding

Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning	100 - 240 AC
Ingangsstroom	1.4A



Uitgangsspanning	12V DC
Uitgangsstroom	5A
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	M
Vermogensopname	60

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	5°C ~ 45°C (41°F ~ 113°F)
Opslagtemperatuur	-20°C ~ 85°C (-4°F ~ 185°F)
Vochtigheid	5% - 95% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Staal
Lengte product	5.3 in [13.5 cm]
Breedte product	3.5 in [90 mm]
Hoogte product	1.1 in [29 mm]
Gewicht product	16.3 oz [462 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	10.4 in [26.5 cm]
Package Width	7.3 in [18.5 cm]
Package Height	3.9 in [100 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	4.2 lb [1.9 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	SATA/USB-duplicator en -wisser
-------------	--------------------------------



universele voedingsadapter (N-A/JP, GB, EU, AU)

schijfaansluitkabels

drive pads

verkorte handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

