

Hårddiskduplikator och -raderare för USB-minnen och 2,5/3,5" SATA-hårddiskar

Produkt ID: SU2DUPERA11



Med denna mångsidiga hårddisk-duplikator och -raderare kan du kлона och radera både USB-baserade lagringsenheter och 2,5" och 3,5" SATA SSD- och HDD-enheter, utan att behöva ansluta till en dator. Denna mångsidiga enhet är idealisk för IT-proffs och systemadministratörer och hjälper dig hantera din fil- och datalagring effektivare och ger både 1:1 kopiering och gränssnittsöverskridande duplikation.

Som en hårddisk-klonare låter enheten dig enkelt kopiera SATA- och USB-enheter utan att behöva ansluta till en dator. Den låter dig duplicera 1:1 (från SATA till SATA eller USB till USB) samt gränssnittsöverskridande duplikation från SATA till USB eller USB till SATA. Hårddisk-klonaren har fyra dupliceringslägen, inklusive snabbkopiering, alla partitioner, sektor-för-sektor (hela hårddisken) med hastigheter på upp till 6,6 GB/min och procentkopiering.

Radera enkelt SATA- eller USB-enheter utan en värddator. Som en hårddisk-raderare har SU2DUPERA11 sex raderingslägen inklusive snabbradering, single pass-överskrivning (full radering), 3-pass-överskrivningsradering (DoD), 3-Pass-överskrivning och -jämförelse, säker radering och 7-pass-överskrivning. Du kan radera en enda SATA eller USB-enhet eller två enheter samtidigt.

Hårddisk-duplikatorn och -raderaren har en kompakt och lätt design med lättanvända funktioner. Den har enkla knappar för menynavigering och en LCD-display som tydligt identifierar aktivt duplicerings- eller raderingsläge och status för att garantera snabb och effektiv användning.

SU2DUPERA11 täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Kriminaltekniker som behöver ha speglingar/kloninger för att skapa en exakt kopia av källdisken på en annan hårddisk.
- Yrkesverksamma som behöver identiska säkerhetskopior när det är av yttersta vikt att datan är komplett, som till exempel vid dataåterställning
- Klona hårddiskar som innehåller dolda partitioner som vissa program för hårddisk-kloning hoppar över
- Radera/töm data säkert på din hårddisk innan hårddisken kasseras
- IT-administratörer som vill tömma/radera en hårddisk snabbt för att kunna använda den i andra situationer

Funktioner

- Duplicera eller radera 2,5/3,5" SATA SSD/HDD-enheter och USB-ansluten lagring
- 1:1 duplicering plus gränssnittsöverskridande stöd: SATA-till-USB eller USB-till-SATA
- Stöder fyra lägen för hårddisk-duplikation inklusive sektor-för-sektor med 6,6 GB/min
- Stöder sex raderingslägen, inklusive: Snabbradering, single pass-överskrivning (full radering), 3-pass-överskrivningsradering (DoD), 3-Pass-överskrivning och -jämförelse, säker radering och 7-pass-överskrivning
- Stöder SATA revision I/II/III-hårddiskar (1,5/3,0/6,0 Gbps)
- Digital LCD-skärm för enkel användning och uppgiftsförlopp
- Kompakt design

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Fläkt(ar)	Nej
Antal enheter	2
Enhetsstorlek	2.5in & 3.5in
Enhetsstyp	SATA
	USB-minne
Chipset-ID	Xilinx - Spartan-6

Prestanda

4Kn Support	Ja
Port Multiplier	Nej
Raderingslägen	Quick Erase 1-Pass Overwrite (NIST SP 800-88 Rev 1 - Clear) 3-Pass Overwrite 3-Pass Erase and Compare Custom Erase
Duplication Modes	System and File All Partitions Sector by Sector (Whole Drive) Percentage Copy
Duplication Speed	6.6GBpm
Maximal enhetskapacitet	2 TB för USB och ingen känd gräns för SATA

Kontakt(er)

Enhetskontakter	22 pin SATA Data + Power (7 + 15 pin) Receptacle USB Type-A (4-stifts) USB 2.0
-----------------	---

Indikatorer

LED-indikatorer	Ström/aktivitet Hårddisk-anlutning Enhetsfel
-----------------	--

Ström

Power Source	AC-adapter medföljer
Inspänning	100 - 240 AC



Inström	1.4A
Utspanning	12V DC
Utström	5A
Polaritet på mittpol	Positiv
Kontakttyp	M
Strömförbrukning	60

Miljö

Drifttemperatur	5°C ~ 45°C (41°F ~ 113°F)
Förvaringstemperatur	-20°C ~ 85°C (-4°F ~ 185°F)
Luftfuktighet	5% ~ 95% RH

Utseende

Färg	Svart
Kabinetttyp	Stål
Produktlängd	5.3 in [13.5 cm]
Produktbredd	3.5 in [90 mm]
Produkt höjd	1.1 in [29 mm]
Produktvikt	16.3 oz [462 g]

Förpackning

Package Length	10.4 in [26.5 cm]
Package Width	7.3 in [18.5 cm]
Package Height	3.9 in [100 mm]
Fraktvikt (förpackning)	4.2 lb [1.9 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	SATA/USB-duplikator och -raderare universell strömadapter (NA/JP, UK, EU, AU)
-----------------	--



anslutningskablar för hårddisk

hårddiskkuddar

snabbstartsguide

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

