

Switch KVM USB PS/2 a 16 porte montabile a rack 1U, con OSD

ID prodotto: SV1631DUSBGB



Lo switch KVM USB PS/2 montabile su rack 1U 16 porte SV1631DUSBGB con OSD mette a disposizione un affidabile strumento di gestione del computer che permette di controllare fino a 16 computer connessi via USB o PS/2 da una tastiera, un mouse e un monitor. Lo switch KVM offre il massimo del controllo grazie alla possibilità di commutare tra computer mediante comandi di scelta rapida o pulsanti posti sul pannello frontale ed è dotato di un'ulteriore comodità grazie al menu a schermo OSD, per accedere rapidamente alle opzioni di configurazione. Un'adeguata soluzione per le operazioni nelle stanze server, lo switch a 16 porte può essere montato su rack in una unità di spazio in armadietto e può essere collegato a catena con altri switch KVM per ottenere il controllo di massimo 136 computer da un singolo switch. Questo switch KVM USB PS/2 di alta qualità è dotato della garanzia di 3 anni StarTech.com e del supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Permette di aggiungere una console di gestione alla strumentazione ISP o di server off-site per risparmiare tempo e denaro
- Per creare una soluzione di accesso più efficiente e scalabile in Datacenter o Server Farm
- Perfetto per gestire computer di linee di produzione e per semplificare l'accesso ai sistemi multipli
- Ottimo per il controllo dei computer in fase di test o collaudo, per risparmiare lo spazio sul piano di lavoro necessario per diversi monitor, tastiere e mouse

Caratteristiche

- Connessione a sistemi dotati di USB e PS/2
- Indipendente dal sistema operativo: nessun driver o software necessario
- Funzione di scansione automatica che esamina i computer in maniera sequenziale
- Possibilità di configurazione a catena per espandere le capacità del sistema
- Facile commutazione tramite pulsanti sul pannello frontale e tasti di scelta rapida
- Menu a schermo (OSD, On Screen Display) con funzione di assegnazione nome ai computer collegati
- Interfacce console USB e PS/2 per tastiera e mouse
- La sicurezza della funzione OSD permette di proteggere ciascun PC con password, impedendo così l'utilizzo a persone non autorizzate
- Chassis resistente, completamente in metallo, 1U per ambienti complessi e armadietti salva spazio

Hardware

| | |
|---------------------------|------------|
| Norme di garanzia | 3 Years |
| Audio | No |
| Porte KVM | 16 |
| Interfaccia PC | USB e PS/2 |
| Tipo video PC | VGA |
| Multimonitor | 1 |
| Montaggio a rack | Sì |
| Cavi inclusi | No |
| Collegamento a margherita | Sì |

Prestazioni

| | |
|---------------------------------------|----|
| Supporto OSD e tasti di scelta rapida | No |
| Controllo IP | No |



| | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Hot-Key Selection | Sì |
| Risoluzioni analogiche massime | 1920 x 1440 @60hz |
| Numero massimo di utenti | 1 |
| Num. massimo di computer in cascata | 136 |
| Supporto selezione porte | Pulsante e tasti di scelta rapida |
| MTBF | 158000 Ore |

Software

| | |
|-------------------------------------|---|
| Compatibilità con sistemi operativi | OS independent; No software or drivers required |
|-------------------------------------|---|

Alimentazione


| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Adattatore di alimentazione incluso | Adattatore CA incluso |
| Tensione ingresso | 100 - 240 AC |
| Corrente ingresso | 0.2 A |
| Tensione di uscita | 9V DC |
| Corrente di uscita | 0.6 A |
| Tipo punta centrale | Positivo |
| Tipo presa | M |
| Consumo energetico | 5.4 |

Ambientale

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Temperatura d'esercizio | 5°C to 40°C (41°F to 104°F) |
| Temperatura di conservazione | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) |

Caratteristiche fisiche

| | |
|----------------|---------|
| Tipo enclosure | Acciaio |
|----------------|---------|



| | |
|--------------------|-------------------|
| Lunghezza prodotto | 17.2 in [43.8 cm] |
| Larghezza prodotto | 7.1 in [18 cm] |
| Altezza prodotto | 1.8 in [45 mm] |
| Peso prodotto | 6.9 lb [3.1 kg] |

Informazioni confezione

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Package Length | 23.4 in [59.5 cm] |
| Package Width | 3.5 in [88 mm] |
| Package Height | 10.4 in [26.4 cm] |
| Peso spedizione (confezione) | 8.4 lb [3.8 kg] |

Contenuto della confezione

| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| Incluso nella confezione | Switch KVM a 16 porte |
| | Staffe di montaggio |
| | Cavo Y per tastiera e mouse PS/2 |
| | Adattatore di alimentazione |
| | piedini |
| | Manuale utente |

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

